

Tavole a rulli incrociati

Con fori svasati/Con fori maschiati

❗ I codici componente sono cambiati rispetto al catalogo 2010. ❗ Riduzione di prezzo significativa del 20% (rispetto ai prodotti '09).

Con fori svasati



RoHS10

Con fori maschiati




RoHS10

❗ Le specifiche quali le dimensioni di montaggio e le precisioni corrispondono a quelle dei prodotti con codici componente vecchi.

Precauzioni per l'uso

Le tavole a rulli incrociati sono particolarmente sensibili agli urti. Eventuali cadute o l'applicazione di una forza eccessiva ne compromettono le prestazioni di scorrimento. Maneggiare con la massima cura.



Codice componente		Dimensioni profilo				Dim. fori di montaggio tavola				Dim. parte sup. tavola		Dimensioni laterali				Dim. fori di montaggio rotaia											
Tipo	N.	Corsa (Moto alternato)	H	W	L	G	F	MxF	H2	O1	la	N	P	MxP	a	b	h	C	d1	D	l1	l2	Q.tà fori di montaggio	d	l1	l2	Q.tà fori di montaggio
Con fori svasati CRTD CRTSD Con fori maschiati CRT CRTS	1025	12	8±0.1	20±0.1	25	3.5	18	1x18	14	M2.6	3	7.5	10	1x10	3.5	7.5	4	6.6	2.5	4.1	3.5	-	2	M2.6	5	7.5	3
	1035	18			35		28	1x28						2x10													
	1045	25			45		20	1x20						3x10													
	2035	18	12±0.1	30±0.1	35	3.5	28	1x28	22	M3	5	10	15	1x15	5.5	11.5	6	12	3.5	6	7.5	-	2	M3	10	15	3
	2050	30			50		43	1x43						2x15													
	2065	40			65		17.5	30						3x15													
	*3055	30			55		40	1x40						1x25													
	*3080	45	16±0.1	40±0.1	80	7.5	65	1x65	30	M4	7	15	25	2x25	7.5	15.5	8	16	4.5	7.5	7.5	-	2	M4	10	35	2


*1 Su alcuni lotti di produzione, la dimensione può essere 10.5.

*2 Su alcuni lotti di produzione, la dimensione può essere 14.5.



N.	CRT, CRTD		CRTS, CRTSD	
	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
1 ~ 9 kit			1 ~ 9 kit	
10 kit ~			10 kit ~	
1025				
1035				
1045				
2035				
2050				
2065				
3055				
3080				

❗ Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.



kgf=Nx0.101972

Tavole a rulli incrociati

❗ I codici componente sono cambiati rispetto al catalogo 2010. ❗ Riduzione di prezzo significativa del 20% (rispetto ai prodotti '09).




RoHS10

❗ Le specifiche quali le dimensioni di montaggio e le precisioni corrispondono a quelle dei prodotti con codici componente vecchi.

Precauzioni per l'uso

Le tavole a rulli incrociati sono particolarmente sensibili agli urti. Eventuali cadute o l'applicazione di una forza eccessiva ne compromettono le prestazioni di scorrimento. Maneggiare con la massima cura.



Codice componente		Dimensioni profilo				Dim. fori di montaggio tavola					Dim. parte sup. tavola				Dimensioni laterali						Dim. fori di montaggio rotaia														
Tipo	N.	Corsa (Moto alternato)	H	W	L	G	MxF	P ₁	O ₁	l _a	N	P	MxP	ℓ	a	b	h	C	t ₁	O ₂	P ₂	d	D	ℓ ₁	ℓ ₂										
CRU	1025	12	17±0.1	30 ^{-0.2} _{-0.4}	25	12.5	-	10	M2	4	7.5	10	1x10	2.5	7	11	5.5	12	2.5	M2	22	2.5	4.5	3.5	28										
	1035	18			35		1x10						2x10	4.5												28									
	1045	25			45		2x10						3x10	6												38									
	2035	18	21±0.1	40 ^{-0.2} _{-0.4}	35	17.5	-	15	M3	6	10	15	1x15	3	8	14	6.5	16	3.4	M2	30	3.5	6.5	5	25										
	2050	30			50		1x15						2x15	4.5											40										
	2065	40			65		2x15						3x15	7											55										
	3055	30			55		-						1x25	5.5											10.5	18.5	9	40	5.5	M3	40	4.5	8	10	35
	3080	45			80		1x25						2x25	10.5																					60



N.	CRU	
	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
1 ~ 9 kit		
10 kit ~		
1025		
1035		
1045		
2035		
2050		
2065		
3055		
3080		

❗ Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

N.	Momento statico ammesso			Coefficiente di carico		Precisione	
	MA N·m	MB N·m	MC N·m	C (Dinamico) N	Co (Statico) N	Deflessione A	Deflessione B
1025	1.79	1.79	3.23	465	478	2	4
1035	4.18	4.18	6.46	807	956		5
1045	5.38	5.38	8.07	962	1195		4
2035	7.04	7.04	10.6	1101	1174		5
2050	11.7	11.74	15.8	1521	1761		
2065	16.4	16.4	21.1	1908	2348		
3055	33.8	33.8	56.9	3617	4062	5	
3080	60.9	60.9	94.8	5409	6770		

kgf=Nx0.101972

