

Lardoni a L - Configurabili

In acciaio/In lega di rame senza lubrificazione/Lungh. e passo foro per vite configurabili

Lardoni


In lega di rame senza lubrificazione

Caratteristiche: il carrello scorre stabilmente sulla parte a gradino del lardone a L.

In acciaio



In lega di rame senza lubrificazione



Codice componente	Tipo	Selezione B	Selezione T	Selezione S	A	Incrementi di 0.5mm (posizione foro)				W	Y	d1	d2	h		
						E	F	G	H							
GRRF GRRMF GRMZ	15	10	15	5	8	40-99(95)	6.0-80.0	17.0-94.0(89.0)	-	-	5	5	8	4.5	4.5	
						100-120	6.0-100.0	26.0-114.0	-	-	-	-	-	-		
						60-99(95)	8.0-80.0	18.0-91.0(87.0)	-	-	5	7	9.5	5.5	5.5	
						100-200	8.0-170.0	18.0-180.0	28.0-192.0	-	-	-	-	-	-	
	20	15	20	5	8	10	80-129(125)	10.0-110.0	22.0-119.0(115.0)	-	-	5	10	11	6.5	6.5
							130-179(175)	10.0-140.0	22.0-155.0	34.0-169.0(165.0)	-	-	-	-	-	
							180-250	10.0-180.0	22.0-200.0	34.0-220.0	46.0-240.0	-	-	-	-	
							100-149(145)	12.0-120.0	24.0-137.0(133.0)	-	-	8	10	14	9	9
	25	20	25	8	10	15	150-199(195)	12.0-150.0	24.0-165.0	36.0-187.0(183.0)	-	-	-	-	-	
							200-250(300)	12.0-180.0(230.0)	28.0-200.0(250.0)	44.0-220.0(270.0)	60.0-238.0(288.0)	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	


* Quando B=15 o T=10, 5 è la sola opzione per S. ⚠️ I valori GRMZ sono indicati tra (). ⚠️ La dimensione A di GRMZ aumenta in incrementi di 5mm.
 ⚠️ La dimensione A di GRRF e GRRMF può arrivare fino a 250.

Codice componente	Tipo	B	T	Prezzo unitario													
				A40-99	A100-129	A130-199	A200-250										
GRRF GRRMF	15	10	15														
	20	15	20	15													
	25	20	25	20													
30	25	30	25														



Codice componente	Tipo	B	T	Prezzo unitario						
				A40-95	A100-125	A130-165	A170-195	A200-250	A255-300	
GRMZ	15	10	10							
			15							
			20							
			25							
	20	15	15							
			20							
			25							
			30							

⚠️ La dimensione A di GRRF e GRRMF può arrivare fino a 250.

Ordering Example: Codice componente - T - S - A - E - F - G - H
 - 20 - 5 - 175 - E8.0 - F95.0 - G160.0
 GRRF20



Caratteristiche: lardoni a L economici e senza manutenzione.



Codice componente		T	A	X	Y	d1	d2	h	Prezzo unitario	
Tipo	B									
SGRMZ (In lega di rame senza olio)	15	10	40	5	5	8	4.5	4.5		
			60							
			80							
			100							
	20	15	15	60	7	7	9.5	5.5	5.5	
				80						
				100						
				120						
	25	20	20	80	10	10	11	6.5	6.5	
				100						
				120						
				150						
30	25	25	80	10	10	14	9	9		
			100							
			120							
			200							



Ordering Example: Codice componente - T - A
 SGRMZ20 - 15 - 120



Example

