


# Unità di supporto: per clienti che usano viti a ricircolo di sfere non MISUMI

Le unità di supporto MISUMI sono utilizzabili in combinazione con viti a ricircolo di sfere standard non MISUMI.

**Procedura di selezione** Per la selezione delle unità di supporto MISUMI, utilizzare la procedura seguente.

## Passaggio 1 Controllare le specifiche della vite a ricircolo di sfere

Controllare le specifiche della vite a ricircolo di sfere del cliente. Le estremità dell'albero richiedono lavorazione ai profili seguenti.



\* Le dimensioni estremità albero lato supporto sono generalmente le stesse per entrambi i tipi, rullate e di precisione.

## Passaggio 2 Selezione dell'unità di supporto compatibile

Controllare le dimensioni delle estremità dell'albero della vite a ricircolo di sfere del cliente e selezionare un'unità di supporto dalla tabella di compatibilità seguente.


• Tabella di compatibilità vite a ricircolo di sfere/unità di supporto

Viti a ricircolo di sfere Diam. albero	Dimensioni lavorazione estremità albero della vite			Unità di supporto raccomandate			Schema di montaggio estremità albero nell'unità di supporto			
	Lato supporto (comune per rullate/di precisione)	Viti a ricircolo di sfere di precisione lato fisso	Viti a ricircolo di sfere rullate lato fisso	Lato supporto	Pagina	Lato fisso	Pagina	Lato supporto	Viti a ricircolo di sfere di precisione lato fisso	Viti a ricircolo di sfere rullate lato fisso
Ø8				Quadrato C-BUN6	P.762 P.764	Quadrato BSW6	P.761 P.763			
Ø10 Ø12				Quadrato C-BUN8	P.762 P.764	Quadrato BSW8	P.761 P.763			
Ø10 Ø14 Ø15				Quadrato C-BUN10	P.762 P.764	Quadrato BSW10	P.761 P.763			

• Tabella di compatibilità vite a ricircolo di sfere/unità di supporto

Viti a ricircolo di sfere Diam. albero	Dimensioni lavorazione estremità albero della vite			Unità di supporto raccomandate			Schema di montaggio estremità albero nell'unità di supporto			
	Lato supporto (comune per rullate/di precisione)	Viti a ricircolo di sfere di precisione lato fisso	Viti a ricircolo di sfere rullate lato fisso	Lato supporto	Pagina	Lato fisso	Pagina	Lato supporto	Viti a ricircolo di sfere di precisione lato fisso	Viti a ricircolo di sfere rullate lato fisso
Ø14 Ø15 Ø16 Ø18				Quadrato C-BUN12	P.762 P.764	Quadrato BSW12	P.761 P.763			
Ø20 Ø25				Quadrato C-BUN15	P.764	Quadrato C-BSW15	P.763			
Ø20		-		Quadrato C-BUN15	P.766	Quadrato C-BSW15	P.765			
Ø25 Ø28 Ø30 Ø32				Quadrato C-BUN20	P.762 P.764	Quadrato BSW20	P.761 P.763			
Ø28 Ø30 Ø32		-		Quadrato C-BUN20	P.766	Quadrato C-BSW20	P.765			
Ø32 Ø36				Quadrato C-BUN25	P.762	Quadrato BSW25	P.761			

### Unità di supporto MISUMI



Prodotti economici

Prodotto esistente