

Cuscinetti con supporto

A L

Adatti quando è necessario garantire spazio trasversale.



h selezionabile

BGLKB
BGLK
BGLKA
BGLKS

h configurabile

BGLFB
BGLF
BGLFA
BGLFS

Guarnizione

ZZ
***VV**
DD

Seleziona-
bile

h

h configurabile
h-crenenti di 1mm

d

Dh7

dh

B

H

L

L1

W

W1

T

S

d1

Prezzo unitario


h selezionabile

h configurabile

BGLKB **BGLK** **BGLKA** **BGLKS** **BGLFB** **BGLF** **BGLFA** **BGLFS**

6.3 / (1.6)

I cuscinetti con tenute in gomma (VV e DD) sono tutti in acciaio.



Codice componente		h		d		Dh7		dh		B	H	L	L1	W	W1	T	S	d1	Prezzo unitario											
Tipo	N. cuscinetti	Guarnizione	Selezionabile	Configurabile Incrementi di 1mm	d	Dh7	Tolleranza	dh	B	H	L	L1	W	W1	T	S	d1	h selezionabile				h configurabile								
																		BGLKB	BGLK	BGLKA	BGLKSA	BGLKS	BGLFB	BGLF	BGLFA	BGLFSA	BGLFS			
h selezionabile BGLKB BGLK BGLKA BGLKSA BGLKS	623	ZZ Doppia schematura (x1.0) *VV Tenuta non strisciante in gomma (x1.1) DD Tenuta strisciante in gomma (x1.1)	15 20 25	15-30	3	10	+0.015 0	7	4	h+9	20	10	20	15	10	5	4.5			-	-			-	-					
	624				4	13		9	5	h+11	22	12	20	15	10					-	-			-	-					
	605				5	14		10	5	h+11	24	14	20	15	10					-	-			-	-					
	625		20 25 30	20-30	6	16	0	12	5	h+12	28	16	22	16	10							-	-			-	-			
	606				7	17		13	6	h+13	34	22	24	18	12					-	-			-	-					
	626				8	19		15	6	h+14	36	24	24	18	12															
	608		25 30	25-30	8	22	+0.021 0	18	7	h+15	38	26	24	18	12															
	628				9	24			20	8	h+16	34	22	27	21			15												
	6900				10	26			19	6	h+15	32	20	24	18			12												
	6000		25 30 40	25-40	10	28	+0.025 0	32	8	h+17	38	26	27	21	15															
	6200				11	30			24	9	h+19	40	28	27	21			15												
	6901				12	32			21	6	h+16	36	24	24	18			12												
6001	13	34				22		8	h+18	40	28	27	21	15																
6201	14	36				23		10	h+20	42	30	28	22	16																
6902	15	38				24		11	h+18	42	30	24	18	12																
h configurabile BGLFB BGLF BGLFA BGLFSA BGLFS	6002	DD Tenuta strisciante in gomma (x1.1)	30 40 50	30-50	15	32	+0.025 0	28	9	h+20	50	36	29	22	15	15	6.5													
	6202				16	35		29	11	h+22	44	30	31	24	17															
	6903		30 40 50	30-50	17	30	+0.021 0	27	7	h+19	42	30	26	20	13			12.5	9											
	6003				18	35		31	10	h+22	50	36	31	24	16															
	6203				19	40		34	12	h+24	48	36	33	26	20															
	6904				20	37	+0.025 0	34	9	h+23	45	31	29	22	15															
	6004				21	42		36	12	h+25	54	38	35	27	19															
	6204				22	47		40	14	h+28	60	44	36	28	20															
	6005		40 50 80	40-60	23	47	+0.030 0	41	12	h+28	62	46	35	27	19					20	11			-	-	-	-	-	-	
	6205				24	52			45	15	h+31	70	50	42	32							22			-	-	-	-	-	-
	6006				25	55			48	13	h+32	74	54	40	30							20			-	-	-	-	-	-
	6206				26	62			55	16	h+36	82	62	43	33							23			-	-	-	-	-	-

Per il prezzo di VV e DD con tenuta, moltiplicare il prezzo in tabella per 1.1.

Controllare le misure disponibili nel listino prezzi.
N. 623, 624, 605 e 606 non disponibili per VV (Tenuta non strisciante).

Ordering Example

Codice componente

h

Tipo

Cuscinetto

Guarnizione

BGLK **6000** **DD** - **30**

BGLFA **6904** **ZZ** - **45**


Alterations

Codice componente

h

(KCC, KCC, NA)

BGLF6000ZZ - **30** - **KKC**

Varianti	Cuscinetti, anelli di sicurezza non assemblati	Smussatura C2	Smussatura C
Codice	NA	KCC	KKC
Spec.	Cuscinetti e anelli di sicurezza vengono spediti non assemblati sul supporto.	Smussatura C2 sulla superficie del bordo superiore.	Smussatura C (45°) su entrambi gli spigoli superiori. Codice d'ordine KKC  Applicabile solo al tipo con h configurabile.

Cuscinetti con supporto

Cuscinetti doppi corti a T

Caratteristiche: la combinazione dei 2 cuscinetti fa risparmiare più spazio su lato anteriore e posteriore rispetto al tipo doppio standard.



h selezionabile

BGMWB
BGMW
BGMWS

h configurabile

BGMWB
BGMW
BGMWS

Guarnizione

ZZ
***VV**
DD

Seleziona-
bile

h

h configurabile
h-crenenti di 1mm

d

Dh7

dh

B

H

L

L1

L2

T

S

d1

Prezzo unitario


h selezionabile

h configurabile

BGMWB **BGLK** **BGLKA** **BGLKS** **BGLFB** **BGLF** **BGLFA** **BGLFS**

6.3 / (1.6)

Facilitano il conseguimento dei valori di carico radiale richiesti in spazi limitati.
I cuscinetti con tenute in gomma (VV e DD) sono tutti in acciaio.
La dimensione "(Bx2)" del tipo "Cuscinetti doppi corti a T" indica la posizione di inizio della gola per anello di sicurezza. Notare che, considerando la tolleranza di larghezza della gola e la tolleranza di spessore dell'anello di sicurezza, è possibile un gioco assiale max di 0.3mm sui cuscinetti.



Codice componente			Selezione h	d	DH7	Tolleranza	dh	B	H	L	L1	L2	T	S	d1	Prezzo unitario					
Tipo	N. cuscinetto	Guarnizione														BGMWB	BGMW	BGMWS			
BGMWB BGMW BGMWS	605	ZZ Doppia schermatura (x1.0) *VV Tenuta non strisciante in gomma (x1.1) DD Tenuta strisciante in gomma (x1.1)	15 20 25	5	14	+0.018 0	10	5	h+11	40	30	20	15	5	4.5			-			
	606		20 25 30	6	17	+0.021 0	13	6	h+13	47	35	23	18	10	5.5						
	608			8	22		18	7	h+15	53	41	29	19								
	6900		20 30 40	10	26		22	8		h+17	58	46	34			23					
	6000			12	24		21	6	h+16	56	44	32	18								
	6901			28	24		8	h+18				23									
	6001				25		7	h+18	60	48	36	19									
	6902		30 40 50	15	32		+0.025 0	28	9	h+20	68	54	40			24	15	6.5			
	6002			17	30		+0.021 0	27	7	h+19	64	52	38			20					
	6903				35	+0.025 0	31	10	h+22	70	56	43	26								
	6003			20	37		34	9	h+23	73	59	45	24								
	6904		40 50 60	42	+0.030 0	36	12	h+25	82	66	50	31	9								
	6004					41		h+28	96	76	56										
	6005			25		47	48	13	h+32	104	84	64		32	20	11			-		
	6006		40 50 80	30	55	+0.030 0	48	13	h+32	104	84	64	32	20	11			-			