


Cuscinetti con supporto - Anello esterno incorporato - Panoramica

Cuscinetti con supporto, anello esterno incorporato

Caratteristiche

I cuscinetti con supporto e anello esterno coperto sono dotati di coperture dell'anello esterno di serie, che impediscono il movimento degli anelli esterni dei cuscinetti nella direzione di spinta.

Schema di costruzione




Applicazione


Adatti per usi con carichi relativamente pesanti, come le applicazioni con carico pesante/velocità alta.
(Per l'uso a supporto di carichi di spinta, considerare i cuscinetti a contatto angolare con supporti P981~986.)

Esempio d'uso

Esempio d'uso 1 (Standard)



Esempio d'uso 2 (Con pilota)





Schema dettagliato della copertura anello esterno

N. cuscinetto	3 Copertura anello esterno										4 Vite
	D	D2	dh	T1	T2	P.C.D.	d3	d4	t2	w	
6902ZZ	28	43	25	6	8	35	6.5	3.5	3.1	34	M3-8
6002ZZ	32	48	28			40	6.5	3.5	3.1	38	
6903ZZ	30	43	27	7	9	35	6.5	3.5	3.1	36	M4-10
6003ZZ	35	48	31			40	6.5	3.5	3.1	42	
6904ZZ	37	53	34			43	8	4.5	4.1	44	
6004ZZ	42	58	36			48	8	4.5	4.1	48	
6005ZZ	47	63	41	8	10	53	8	4.5	4.1	54	M4-10
6006ZZ	55	78	48			64	9.5	5.5	5.1	62	
6007ZZ	62	84	55			72	9.5	5.5	5.1	-	
6008ZZ	68	92	60			78	11	6.6	6.1	-	

Cuscinetti con supporto
Anello esterno incorporato

Tipo	1 Cuscinetto	2 Supporto	3 Copertura anello esterno	4 Vite di montaggio copertura anello esterno	
	M Materiale	M Materiale	S Trattamento superficie	M Materiale	S Trattamento superficie
GBGCB	EN 1.3505 Equiv.	EN 1.1191 Equiv.	Ossido nero	EN 1.7220 Equiv.	Ossido nero
GBGC			Nichelatura chimica	EN 1.4301 Equiv.	-



Per le dimensioni L con * nella tabella standard, sul D.E. del pilota viene aggiunta una gola di scarico e la lunghezza effettiva D1g6 si applica solo alle dimensioni E.

Precisione cuscinetto: JIS B 1514 Classe 0

Codice componente		Selezione L		d	DH7	Tolleranza	B	b1	H	D2	T	dh	*E	D1g6	Tolleranza	P.C.D.	d1	d2	H1	T1
Tipo	N. cuscinetto																			
GBGCB (Ossido nero)	6902ZZ	30 50 70	15	28	+ 0.021 0	7	9	70	43	12	25	-	45	-0.009 -0.025	57	11	6.6	6.5	6	
	6002ZZ	40 60 *80		32	+ 0.025 0	9	11	75	48		28		50		62					
	6903ZZ	40 60 *80	17	30	+ 0.021 0	7	9	70	43		27	18	45		57					
	6003ZZ	40 60 *80		35	+ 0.025 0	10	12	75	48	31		50	62							
GBGC (Nichelatura chimica)	6904ZZ	40 60 80	20	37		+ 0.025 0	9	11	87	53	15	34	-	55	-0.010 -0.029	70	14	9	8.5	7
	6004ZZ	50 70 *90	42	12			14	92	58	36			60	75						
	6005ZZ	50 80 *100	25	47	+ 0.030 0	13	15	128	63	18		41	22	65		80				-0.012 -0.034
	6006ZZ	50 80 *100	30	55		14	15	120	78		48	27	80	100						
	6007ZZ	70 *100	35	62		14	16	126	84	55			86	106				9		
	6008ZZ	70 100	40	68		15	17	140	92	20	60	-	95	116						



Ordering Example

Codice componente			-	L
Tipo	Cuscinetto			
GBGCB	6903ZZ			40

N. cuscinetto	L	GBGCB		GBGC	
		Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
		1 pz.	2-4 pz.	1 pz.	2-4 pz.
6902ZZ	30				
	50				
	70				
6002ZZ	40				
	60				
	80				
6903ZZ	40				
	60				
	80				
6003ZZ	40				
	60				
	80				
6904ZZ	40				
	60				
	80				

N. cuscinetto	L	GBGCB		GBGC	
		Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
		1 pz.	2-4 pz.	1 pz.	2-4 pz.
6004ZZ	50				
	70				
	90				
6005ZZ	50				
	80				
	100				
6006ZZ	50				
	80				
	100				
6007ZZ	70				
	100				
6008ZZ	70				
	100				

Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.