

Alberi a sbalzo

Con filettatura pilota ed estremità filettate


Standard




RoHS10

Tipo	M Materiale	S Trattamento superficie
Lungh. filettatura fissa FXCC	EN 1.1191 equiv. EN 1.4301 equiv.	Ossido nero
PFXCC		Nichelatura chimica
SFXCC		-

Lunghezza filettatura fissa



Quando D=MA



- Questo tipo può avere fori di centraggio a seconda delle dimensioni.
- Per le dimensioni della gola di scarico filettatura, vedere la tabella alla pagina seguente.

Codice componente		Dgs	Incrementi di 1mm				Selezione MA (Grossa)	Pg6	M (Grossa)	H	W	Prezzo unitario										
Tipo	N.		Y	F	G	T N						Lungh. filettatura fissa			Lungh. filettatura configurabile							
												FXCC	PFXCC	SFXCC	FXNCC	PFXNCC	SFXNCC					
Lungh. filettatura fissa FXCC PFXCC SFXCC	3	3	-0.002	2~30	3~ 50	3~ 8	3~ 6	3	3	M 3	7	5										
	3A		-0.008											11	9			-	-	-		
	4	4					4~ 8	3	4	4	M 4	8	6				-	-	-			
	4A													12	10							
	5	5	-0.004	5~100	5~10	5~10	3	4	5	5	M 5	9	7									
	5A		-0.012											13	11			-	-			
	6	6				6~12	4	5	6	6	M 6	10	8				-	-	-			
	6A													14	12							
	8	8	-0.005			8~16	5	6	8	8	M 8	12	10				-	-	-			
	8A		-0.014											16	14							
10	10		2~60		5~15	10~20	6	8	10	10	M10	15	13									
10A														20	17			-	-			
12	12	-0.006				12~24	6	8	10	12					17	14						
13	13														18	15						
15	15			8	10		12	(15)					20	17								
16	16												21	18								
17	17	-0.017				10	12	(15)	16													
18	18														23	20						
20	20	-0.007	4~60	10~150	5~20	20~40	10	12	(15)	16	20	20	M20	26	24							
20A																16	M16					
22	22															20	M20	28	25			
22A																16	M16					
25	25															20	M20	31	27			
25A																16	M16					
30	30						12	(15)	16	20	24	(25)	30	20	M20	36	32					
30A														16	M16							

Le dimensioni MA tra () (M15 e M25) sono con filettatura fine. Specificare MSC anziché MA.

N disponibile solo per tipo con lunghezza filettatura configurabile.



Con gradino



RoHS10

Tipo	M Materiale	S Trattamento superficie
FXDC	EN 1.1191 equiv.	Ossido nero
PFXDC		Nichelatura chimica
SFXDC	EN 1.4301 equiv.	-

Quando D=MA



- Questo tipo può avere fori di centraggio a seconda delle dimensioni.
- Per le dimensioni della gola di scarico filettatura, vedere la tabella alla pagina seguente.

Codice componente		Dg6	Incrementi di 1mm			Selezione MA (Grossa)	Pg6	M (Grossa)	V	H	W	Prezzo unitario		
Tipo	N.		Y	F	G							FXDC	PFXDC	SFXDC
FXDC PFXDC SFXDC	3	3	-0.002			3	3	M 3	5	7	5			
	3A	3	-0.008						9	11	9			
	4	4				3 4	4	M 4	6	8	6			
	4A	4							10	12	10			
	5	5	-0.004						7	9	7			
	5A	5	-0.012						11	13	11			
	6	6				4 5 6	5	M 5	8	10	8			
	6A	6							12	14	12			
	8	8	-0.005						10	12	10			
	8A	8	-0.014						14	16	14			
	10	10				6 8 10	8	M 8	13	15	13			
	12	12	-0.006						15	17	15			
	13	13	-0.017						16	18	15			
	15	15							18	20	17			
	16	16				8 10 12 (15)	12	M12	19	21	18			
	17	17							20					
	18	18				10 12 (15) 16			21	23	20			
	20	20	-0.007						24	26	24			
	20A	20	-0.020						26	28	25			
	22	22				10 12 (15) 16 20			29	31	27			
	22A	22												
	25	25												
	25A	25				10 12 (15) 16 20 24 (25)								
	30	30												
	30A	30				12 (15) 16 20 24 (25) 30								

Le dimensioni MA tra () (M15 e M25) sono con filettatura fine. Specificare MSC anziché MA.

Quando W<V, le sedi chiave W coincidono con il diam. esterno V.


Con esagono




RoHS10

Tipo	M Materiale	S Trattamento superficie
LXCC	EN 1.1191 equiv.	Ossido nero
PLXCC		Nichelatura chimica
SLXCC	EN 1.4301 equiv.	-

Lunghezza filettatura fissa



Quando D=MAMA



- Questo tipo può avere fori di centraggio a seconda delle dimensioni.
- Per le dimensioni della gola di scarico filettatura, vedere la tabella sotto.

Codice componente		Dg6	Incrementi di 1mm			Selezione MA (Grossa)	Pg6	M (Grossa)	B	(C)	Prezzo unitario		
Tipo	N.		Y	F	G						LXCC	PLXCC	SLXCC
LXCC PLXCC SLXCC	3	3	-0.002			3	3	M 3	6	6.9			
	4	4	-0.004			3 4	4	M 4	7	8.1			
	5	5	-0.012			3 4 5	5	M 5	8	9.2			
	6	6				4 5 6	6	M 6	10	11.5			
	8	8	-0.005			5 6 8	8	M 8	13	15.0			
	10	10	-0.014			6 8 10	10	M10	14	16.2			
	12	12				6 8 10 12	12	M12	17	19.6			
	13	13	-0.006						19	21.9			
	15	15	-0.017			8 10 12 (15)							
	16	16				10 12 (15) 16							
	17	17											
	18	18											
	20	20	-0.007			10 12 (15) 16 20	20	M20	24	27.7			
	20A	20	-0.020				16	M16					
	22	22					20	M20					
	22A	22					16	M16					
	25	25				10 12 (15) 16 20 24 (25)	20	M20	27	31.2			
	25A	25					16	M16					
	30	30				12 (15) 16 20 24 (25) 30	20	M20	32	36.9			
	30A	30					16	M16					

Le dimensioni MA tra () (M15 e M25) sono con filettatura fine. Specificare MSC anziché MA.



Ordering

Example

Codice componente - Y - F - G - N - MA
FXCC8 - 15 - F25 - G5 - MA5
FXNCC10 - 27 - F10 - G5 - N10 - MA6




Alterations




Codice componente - Y - F - G - N - MAMSC - (YKC, WSC)
FXCC15 - 10 - F21 - G7 - MSC15 - WSC



Example



Dim. gola di scarico filettatura



Filettatura grossa				Filettatura fine			
Diam. fil. (M, MA)	g	r	f	Diam. fil. (MSC)	g	r	f
3			21-24	3			21-24
4	12-15	0.2-0.3	29-32	4	12-15	0.2-0.3	29-32
5			39-41	5			39-41
6			43-49	6			43-49
8	1.5-2.5	0.2-0.6	63-66	8	1.5-2.5	0.2-0.6	63-66
10			81-83	10			83-86
12	1.5-3.0	0.2-1.0	98-101	12	1.5-3.0	0.2-1.0	98-107
16			136-138	16			136-138
20	1.5-4.0	0.2-1.5	170-172	20	1.5-4.0	0.2-1.5	172-188
24			202-207	25			202-232
30	2.5-5.0	0.2-1.5	260-262	30	2.5-5.0	0.2-1.5	262-282