

Tendicinghia - A vite

■ **Caratteristiche:** tenditore per rullo e pignone folle. Facile montaggio e regolazione con chiave comune o regolabile.




RoHS10


| Componenti | Blocco cuscinetto | Blocco distanziale | Telaio | Bullone di regolazione | Bullone finecorsa |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| M Materiale | EN 1.0038 equiv. | EN 1.0038 equiv. | SPH | EN 1.1191 equiv. | EN 1.4301 equiv. |
| S Trattamento superficie | Nichelatura chimica | | | | |

| Componenti | Dado a T | Grano di riferimento | Viti a testa piatta ed esagono incassato | Rondella in metallo | Vite di fermo a esagono incassato |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| M Materiale | EN 1.0038 equiv. | EN 1.3505 equiv. | EN 1.4301 equiv. | EN 1.1191 equiv. | EN 1.4301 equiv. |
| S Trattamento superficie | Cromatura lucida trivalente | - | - | Nichelatura chimica | - |

•RONAJ10, 12, 15



Schema dello stato di montaggio del rullo Ø60




• Rulli consigliati
 P. -1142 RORSPA60-15


| Codice componente | | Prezzo unitario |
|-------------------|----|-----------------|
| TIPO | d | 1~10 pz. |
| RONAJ | 10 | |
| | 12 | |
| | 15 | |

• Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

•RONAJ20, 25, 30



Schema dello stato di montaggio del rullo Ø80




• Rulli consigliati
 P. -1142 ROSPA80-30

| Codice componente | | Prezzo unitario |
|-------------------|----|-----------------|
| TIPO | d | 1~10 pz. |
| RONAJ | 20 | |
| | 25 | |
| | 30 | |

• Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Procedura di montaggio



1. Montare il corpo principale sul telaio. Montare il rullo (pignone folle).


2. Allentare il dado di fissaggio e regolare il tenditore con il prigioniero a testa esagonale.

3. Serrare il dado di fissaggio alla posizione desiderata, fissare quindi la posizione.




Example

• Tenditori per fogli sottili



• Tenditore a cinghia piana



Ordering Example

Codice componente
RONAJ 30