

Supporti per trasportatori Tubolari

Supporti per trasportatori A I/A H

Sito Web dedicato <http://fa.misumi.jp/cvs/>
Selezione del trasportatore, acquisto di componenti
e facile ricerca di componenti per la manutenzione.

■ **Caratteristiche:** supporti con altezza regolabile fino a 200 mm. Utili per i cambi di linea.


Supporti per trasportatori - Tubolari




Nome	Materiale	Trattamento superficie
① Staffa a L	Acciaio	Vernice nera
② Piastra intermedia	Acciaio	Vernice nera
③ Supporto staffa	Acciaio	Vernice nera
④ Tubo cilindrico	Acciaio	Vernice nera
⑤ Base piedi	Acciaio	Vernice nera
⑥ Piede	Acciaio	Cromatura trivalente
⑦ Ruota	Albero Rotella	Cromatura trivalente Plastica

Vista dettagliata staffa a L


La vista dall'alto è Xmin e si sposta in base ai fori asolati (Kx2).



CSTPF (Con piedi)



CSTPC (Con ruote)



- ❗ I supporti vengono spediti smontati. Montaggio a cura del cliente. (Manuale di istruzioni di montaggio incluso.)
- ❗ Il supporto staffa ③ ruota a 360°.
- ❗ Piastra intermedia non fornita quando X = 20 ~ 85.
- ❗ Per fissare i piedi, utilizzare le piastre di fissaggio (FJKMT12) a **P2-1112**.
- ❗ Per il tipo con piedi, la regolazione di precisione dell'altezza non è possibile con i piedi di livellamento.
- ❗ Per il tipo con ruote ⑦, tre ruote sono dotate di freno.
- ❗ L'altezza della parte di attacco del trasportatore è L + 24 + 110 quando X = 20 e L + 64 + 110 quando X = 65 ~ 425. (Tolleranza: ±2)

Codice componente	Tipo	Profilo	X		L	Capacità di carico (N)	Prezzo unitario	
			Selezione	Selezione			CSTPF	CSTPC
CSTP	F (Piede)	C (Ruota)	20	385	925			
			65	585				
			85	785				
			125	390				
CSTP	C (Ruota)	F (Piede)	165	590	925			
			295	389				
			425	589				
				789				

❗ Regolazione variabile all'infinito per X e L entro la gamma indicata nella tabella a destra.

Codici componente per manutenzione

Ruota		Piede
Senza freno	Con freno	
CTYNB50-12 (P21101)	CTYNBS50-12 (P21101)	NFJN12-50

Nota

Il prodotto non è dotato di meccanismo anticaduta.
Non regolare l'altezza del supporto con il trasportatore montato.
Manipolare il prodotto con la massima cura.

Dettagli dimensioni staffa a L

X	A	V	P	K
20	21.8	56	36	5
65	31.5	36	40	10
85	41.5	56	36	20
125		96		
165		144		
295	82	274	404	65
425		404		

Gamma X regolabile

X	Gamma X regolabile	
	min	max
20	20	30
65	65	85
85	85	125
125	125	165
165	165	295
295	295	425
425	425	555


Gamma L regolabile

X	L	Gamma L regolabile	
		min	max
20	385	385	585
65	585	585	785
85	785	785	985
125	390	390	590
165	590	590	790
	790	790	990
295	389	389	589
425	589	589	789
	789	789	989




Codice componente		X	L
Tipo	Profilo		
CSTP	F	20	785

Supporti per trasportatori - A I




RoHS 10

Supporto per trasportatore a I (1kit) CSTSA (Con piedi di livellamento)



CSTSC (Con ruote)



1* Tabella dimensione D		
X	50~100	101~
D	200	280


❗ X è la larghezza di montaggio del trasportatore

❗ L'unità non sta in piedi da sola.

	① Staffa	② Profilo in alluminio	③ Piastra base	④ Bullone di regolazione livello	⑤ Ruota
Materiale	EN 1.4301 Equiv.	Alluminio	Acciaio	Acciaio	Albero Acciaio
Trattamento superficie	2B	Anodizzato trasparente	Cromatura trivalente	Cromatura trivalente	Rotella Plastica


❗ I supporti vengono spediti smontati. Montaggio a cura del cliente.

Supporti per trasportatori - A H




RoHS 10

Supporto per trasportatore a H (1 kit) CSTWA (Con piedi di livellamento)



CSTWC (Con ruote)



❗ L'unità non sta in piedi da sola.

	① Staffa	② Profilo in alluminio	③ Base piedi	④ Bullone di regolazione livello	⑤ Ruota
Materiale	Acciaio	Alluminio	Acciaio	Acciaio	Albero Acciaio
Trattamento superficie	Cromatura trivalente	Anodizzato trasparente	Cromatura trivalente	Cromatura trivalente	Rotella Plastica

❗ I supporti vengono spediti smontati. Montaggio a cura del cliente.

Codice componente		Y Incrementi di 1mm	L Incrementi di 1mm	Prezzo unita- rio
Tipo	Profilo			
CSTW	A (Piede di livella- mento)	150~600	100~490	
	C (Ruota)		500~690	
			700~990	
			1000~1200	



Codice componente		Y	L
Tipo	Profilo		
CSTW	C	Y500	L1000