

Pulegge per cinghie piane

Con flangia, bombate, uretano a pressione

Larghezza T=6 ~ 32

Tenditori per cinghie piane

Con flangia, bombati

Largh. T=6~32

Tipo	Materiale	Trattamento superficiale	Materiale Cuscinetto	Accessori
Con flangia	HBPG, HBPM, HBPA, HBPS	Ossido nero, Nichelatura chimica, Anodizzato trasparente	Acciaio, Acciaio inox	Anello di sicurezza (EN 1.4301 Equiv.)
Bombate	HBPCG, HBPCM, HBPCA, HBPCS	Ossido nero, Nichelatura chimica, Anodizzato trasparente	Acciaio	-
Uretano a pressione	HBPUS	Uretano Shore A70	Acciaio	-

Con flangia

Bombate

Specifiche foro albero

Dimensioni sede chiavetta
N: dimensioni sede chiavetta nuovo JIS (B1301)

Nome	dh7	bjs9	Tolleranza t
N8	8	3	±0.0125 1.4
N10	10	4	±0.0150 1.8
NK10	10	4	±0.0150 2.3
N12	12	5	±0.0180 2.8
N15	15	6	±0.0215 3.3
N20	20	8	±0.0250 4.0
N30	30	12	±0.0315 5.0
N40	40	16	±0.0375 6.0

⚠ L'uretano Shore A70 (blu) è fissato a pressione sulla superficie del rullo. Dimensione D invariata. Spessore uretano 1mm.

Codice componente Tipo	D	Selezione P (Foro rotondo + Masch.)		Selezione N (Sede chiavetta + Masch.)		Selezione T	D1	l	l1	M	L
		dh7									
Con flangia HBPG HBPM HBPA HBPS	15	5	6			6*	12				T+2
	18	5	6	8			16	8	4	3	
	20	5	6	8			20				
	28	6	8	10			30	12	6	5	
	30	6	8	10	12		40	16	8	8	
	35	8	10	12			50				
Bombate HBPCG HBPCM HBPCA HBPCS	40	8	10	12		60					
	45	8	10	12		80	15	20	30		
	50	10	12			100	20	30	40		
	60	10	12	15							
Uretano a pressione HBPUS	80	15	20	30							
	100	20	30	40							

*T=6 non disponibile per il tipo bombato. ⚠ Specificare NK10 quando si richiedono sede chiavetta + maschiatura con diam. foro albero 10 e larghezza sede chiavetta di 4.0mm (altezza 1.8mm).

Ordering Example
Codice componente - P - N - T
HBPM30 - P6 - NK10 - 11
HBPCG35 - - - - 32

D	Prezzo unitario								
	HBPG	HBPM	HBPA	HBPS	HBPCG	HBPCM	HBPCA	HBPCS	HBPUS
15									
18									
20									
28									
30									
35									
40									
45									
50									
60									
80									
100									

Alterations
Codice componente - P, N - T - (BC, HRC, FC, TC)
HBPM18 - P8 - 11 - BC6.5

Variante Codice	Taglio risalto BC	Motivo piatto zigrinato HRC	Taglio flangia FC	Spessore flangia TC
Spec.	Taglia la lunghezza del mozzo in incrementi di 0.5mm. M+3≤BC≤l BC/2 Codice d'ordine BC6.5	Lavora un motivo piatto zigrinato sulla sezione rullo. Applicabile a HBPG, HBPM, HBPA e HBPS.	Abbassa la flangia tagliandola. FC: Incrementi di 0.5mm D≤FC<D+4 Codice d'ordine FC42 Non applicabile al tipo bombato.	Lavora uno spessore flangia a 0.5mm. La dimensione L si riduce di 1mm. 0.5 0.5 Non applicabile al tipo bombato.

Tipo	Materiale	Trattamento superficiale	Materiale Cuscinetto	Accessori
Con flangia	HBGC, HBGM, HBGA, HBGS	Ossido nero, Nichelatura chimica, Anodizzato trasparente	Acciaio, Acciaio inox	Anello di sicurezza (EN 1.4301 Equiv.)
Bombati	HBGCM, HBGCA, HBGCS	Ossido nero, Nichelatura chimica, Anodizzato trasparente	Acciaio	-

Con flangia T=6, 11

T=16, 21, 27, 32

Bombati T=11


T=16, 21, 27, 32

Codice componente Tipo	D	T	P	dh	l	l1	L	Cuscinetto		Prezzo unitario										
								N	d	B	HBG	HBGM	HBGA	HBGS	HBGP	HBGC	HBGCM	HBGCA	HBGCS	
Con flangia HBG HBGM HBGA HBGS HBGP (Applicabile solo a *)	15	6*	11	9	2	-	8	694ZZx1	4	4										
	20	16	13	1.5	-	-	8	625ZZx1	5	5										
	28	16	13	4	3	-	13	625ZZx1	5	5										
	*25	19	17	3.5	2.5	-	13	625ZZx1	6	6										
	*30	19	17	3.5	2.5	-	13	698ZZx1	8	8										
	15	11	9	-	-	-	18	685ZZx2	5	5										
	20	16	13	-	-	-	18	625ZZx2	6	6										
	25	19	17	-	-	-	18	625ZZx2	6	6										
	*30	19	17	-	-	-	18	698ZZx2	8	8										
	35	26	23	-	-	-	18	6000ZZx2 (6900ZZx2)	10	8 (6)*										
	15	11	9	-	-	-	23	685ZZx2	5	5										
	20	16	13	-	-	-	23	688ZZx2	8	6										
25	19	17	-	-	-	23	698ZZx2	8	6											
*30	19	17	-	-	-	23	698ZZx2	8	6											
*40	26	23	-	-	-	23	6000ZZx2	10	8											
*50	28	25	-	-	-	23	6001ZZx2	12	8											
15	11	9	-	-	-	29	685ZZx2	5	5											
20	16	13	-	-	-	29	688ZZx2	8	6											
25	19	17	-	-	-	29	698ZZx2	8	6											
30	19	17	-	-	-	29	698ZZx2	8	6											
40	26	23	-	-	-	29	6000ZZx2	10	8											
50	28	25	-	-	-	29	6001ZZx2	12	8											
15	11	9	-	-	-	34	685ZZx2	5	5											
20	16	13	-	-	-	34	688ZZx2	8	6											
25	19	17	-	-	-	34	698ZZx2	8	6											
30	19	17	-	-	-	34	698ZZx2	8	6											
40	26	23	-	-	-	34	6000ZZx2	10	8											
50	28	25	-	-	-	34	6001ZZx2	12	8											

⚠ Per le dimensioni dettagliate dei cuscinetti, vedere P989, 991. ⚠ HBGP applicabile solo alle misure con *. ⚠ T=6 non disponibile per il tipo bombato.

*2 I valori tra () sono le dimensioni dei cuscinetti quando T=16 e D=35 o 40 per il tipo bombato.

Ordering Example
Codice componente - T
HBG15 - 6
HBGCS50 - 21



Alterations
Codice componente - T - (FC, KLC, KFC, TC)
HBG15 - 6 - KFC

Variante Codice	Taglio flangia FC	Flangia bassa su un lato KLC	Una flangia KFC	Spessore flangia TC
Spec.	Abbassa la flangia tagliandola. FC: Incrementi di 0.5mm D≤FC<D+4 Codice d'ordine FC30.5 Non applicabile al tipo bombato.	Abbassa la flangia su un lato. Non applicabile al tipo bombato. Non combinabile con la variante KFC.	Elimina la flangia sul lato destro del disegno. Non applicabile al tipo bombato. Non combinabile con la variante KLC. Combinare FC e KFC quando è richiesto il tipo con taglio flangia + una flangia.	Lavora uno spessore flangia a 0.5mm. La dimensione L si riduce di 1mm. Le dimensioni l2 sono cambiate nei seguenti modelli. Non applicabile a HBGP. Non applicabile al tipo bombato.