


Kit blocchi di posizionamento a U/T

Kit di blocchi di posizionamento a spina conica


Standard, Con foro svasato piano, Corti

Caratteristiche: il profilo irregolare assicura il montaggio nel verso corretto.




CAT

Materiale: EN 1.1191 Equiv.
Durezza: 42~45HRC




Dimensione attacco




CHTA

Dimensione attacco




CHTAC

Dimensione attacco



CHTB

Dimensione attacco



CHTBC

Dimensione attacco

Codice componente	d1	d2	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	T		1 ~ 19 kit	20~
CAT	14	11 6.5		
	16	11 6.5		
	20	11 6.5		
CHTA	12	9.5 5.5		
	16	14 9		
	19	14 9		
CHTB	12	9.5 5.5		
	16	14 9		
	19	14 9		

Codice componente	d1	d2	L	A	B	W	L1	ℓ1	F	L2	ℓ2	E	S	P	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	T														1 ~ 19 kit	20~
CHTAC	12	9.5 5.5	30	35	25	20	24	10	10	26	8	20	11	-		
	16	14 9	30	35	25	20	24	10	10	26	8	20	11	-		
	16L	9.5 5.5	25	30	20	17	21	6.5	7	24	6	18	9	-		
CHTBC	19	14 9	30	35	25	20	24	10	10	26	8	20	11	-		
	16	14 9	30	35	50	20	24	10	10	26	8	20	11	25		
	16L	9.5 5.5	25	30	40	17	21	6.5	7	24	6	18	9	20		
	19	14 9	30	35	50	20	24	10	10	26	8	20	11	25		


Caratteristiche: la punta conica consente un inserimento agevole e un posizionamento preciso.



Standard

TPCAT

RoHS 10



Dimensione di montaggio


Materiale: EN 1.2379 Equiv.
Durezza: 58~62HRC

Codice componente	L	L1	F	G	V	E	M	C	Prezzo unitario
Tipo	Dh7								
TPCAT	12	32	16	8	8	5	M4	0.5	
	12C	24	12	5					
	16	32	16	10	8	5	M4		
	16C	26	13	7	10	6	M5		
	20	44	22	12	12	8	M6	1	
	20C	36	18	8					
	25	50	25	16	16	10	M8		
	25C	42	21	12					
	30	60	30	20	20	12	M10		



Con foro svasato piano

RoHS 10



TPCATZ

Dimensione di montaggio


Materiale: EN 1.2379 Equiv.
Durezza: 58~62HRC

Codice componente	L	L1	F	V	E	d1	d	d2	h	Vite applicabile	Prezzo unitario
Tipo	Dh7										
TPCATZ	20	44	22	16	8	8	4.5	10	5	M4	
	25	50	25	19	9	11	6.6	13.5	7	M6	
	30	60	30	23	12	14	9	17	9	M8	



Corti

RoHS 10



TPCATS

Dimensione di montaggio


Materiale: EN 1.2379 Equiv.
Durezza: 58~62HRC

Codice componente	Vite applicabile	Prezzo unitario
Tipo	Dh7	
TPCATS	25	M6



Ordering Example

Codice componente
TPCAT12
TPCAT25
TPCATS25



Example

Cilindro