


Accessori per tavole

Piastre di staffaggio, coprimanopola, coperture prolunghe


Caratteristiche: tavole e supporti vengono uniti per essere fissate a un isolatore. Fori maschiati selezionabili tra M4 e M6. (Passo foro: 25mm)

Piastre di staffaggio

BBA



RoHS 10



❗ I fori di montaggio per le viti M6 con passo 100mm sono posizionati centralmente sulle piastre.

M Materiale: Lega di alluminio

S Trattamento superficie: Anodizzato nero

Codice componente		A	B	Disegno	Fori maschiati	T	E	F	Prezzo unitario
Tipo	M	1 ~ 10 pz.							
BBA	4	120	120	①	21	10	10	10	
		150	150		45	10	25	25	
		200	200		31	10	25	25	
	6	120	200	②	31	10	10	25	
		150	200		51	10	25	25	
		200	300		73	10	25	25	

❗ Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Ordering Example

Codice componente

Tipo M - A - B

BBA 4 - 120 - 200

Caratteristiche: il diametro delle testine micrometriche o delle viti senza fine da Ø13 può essere aumentato installando la copertura.


Coprimanopole

HDCVR13



* Vendute in kit di 3.

❗ In un ordine sono comprese tre coprimanopole (HDCVR13).



M Materiale: Resina ABS (Nera)

EX Example



Codice componente	Prezzo unitario
Tipo N.	1 ~ 10 pz.
HDCVR 13	



Ordering Example

Codice componente

HDCVR13

❗ Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.


Caratteristiche: il diametro delle manopole da Ø15 può essere aumentato installando la copertura. Per un elenco delle tavole applicabili, vedere di seguito.

Coprimanopole


HDCVR15



* Vendute in kit di 3.



A-A



M Materiale: Lega di alluminio

S Trattamento superficie: Anodizzato nero

Codice componente		Tavola compatibile		Prezzo unitario
Tipo	N.			1 ~ 10 pz.
HDCVR	15	XWG (P.1904), XYWG (P.1939), ZWG (P.1954), XLWG (P.1908), ZLWG (P.1956), XSP (P.1904), XDTS (P.1903), XYDTS (P.1938), ZDTS (P.1953), XDTLS (P.1907), ZDTLS (P.1955) (Diam. manopola Ø15)		

*L'ordine di una confezione contiene tre coprimanopole (HDCVR15).

❗ Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.



Ordering Example

Codice componente

HDCVR15

Caratteristiche: il diametro della manopola di avanzamento con testina micrometrica e vite senza fine da Ø12 e Ø13 può essere aumentato.

Coperture prolunghe


HDEXT

L50




RoHS 10


Sezione A-A



Sezione A-A



Sezione A-A



M Materiale: EN AW-2017 Equiv. A Accessori: Vite di fermo

S Trattamento superficie: Anodizzato trasparente MSSK3-3 (2 pz.)

Codice componente		Manopole applicabili	D.E. manopola	v	l	l1	Prezzo unitario
Tipo	N.						1 ~ 10 pz.
HDEXT	12	Ø12	Ø20	12.3	16	8	50
							65
							80
	13	Ø13	Ø20	13.3	14	7	50
65							
			Ø26				80

❗ Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.



Ordering Example

Codice componente

HDEXT12-65