

Morsetti

Diam. uguale/Diam. diverso/Diam. uguale a T, in due pezzi perpendicolari

■ **Caratteristiche:** attacco post-montaggio su montanti per supporti in strutture.

■ **Diam. uguale, configurazione perpendicolare, in due pezzi**




■ **Diam. diverso, configurazione perpendicolare, in due pezzi**




Tipo		Materiale	Trattamento superficie	Accessori
KSBC	KSCL	EN 1.0038 Equiv.	Ossido nero	Vite a esagono incassato
MSBC	MSLC	EN AW-6063 Equiv.	Nichelatura chimica	Vite a esagono incassato (acciaio inox)
ASBC	ASLC	EN 1.4301 Equiv.	Anodizzato nero	Vite a esagono incassato
SSBC	SSLC	EN 1.4301 Equiv.	-	Vite a esagono incassato (acciaio inox)

❗ Viti CB incluse per prodotti trattati con ossido nero e anodizzazione nera, viti SCB per gli altri.

Diam. uguale, configurazione perpendicolare



Diam. diverso, configurazione perpendicolare



6.3 / (6.3 / 1.6)




Codice componente
Example
KSBC15
MSLC30



Codice componente
Alterations
ASBC15 - ALW

Variante	Codice	Spec.
Anodizzazione trasparente	ALW	Modifica ASBC e ASLC da anodizzazione nera a trasparente. ❗ Applicabile ad ASBC e ASLC. ❗ Viti in acciaio inox fornite.



■ **Vite inclusa**


D	Vite inclusa
8	M4-15/M4-10, 2 pz. ciascuno
10	M4-15/M5-15, 2 pz. ciascuno
12	M4-18/M5-15, 2 pz. ciascuno
15	M5-20/M5-20, 2 pz. ciascuno
20	M6-25/M6-25, 2 pz. ciascuno
25	M6-30/M6-30, 2 pz. ciascuno
30	M8-35/M8-35, 2 pz. ciascuno
35	M8-40/M8-40, 2 pz. ciascuno

❗ Le viti laterali D1 incluse con il tipo a diam. diverso e configurazione perpendicolare sono più corte di quelle menzionate sopra.

Prezzo unitario															
Diam. uguale, config. perpendicolare								Diam. diverso, config. perpendicolare							
D	KSBC	MSBC	ASBC	SSBC	KSCL	MSLC	ASLC	SSLC	D	KSBC	MSBC	ASBC	SSBC	KSCL	MSLC
8									8						
10									10						
12									12						
15									15						
20									20						
25									25						
30									30						
35									35						




Codice componente
Example
KLTT15



❗ Un punto

Serrare temporaneamente le viti nell'ordine da ❶ a ❸ prima del serraggio finale.
(Se l'albero viene prima serrato completamente su un lato, il serraggio dell'altro albero può risultare difficoltoso.)



■ **Vite inclusa**


D	KLTT15	MLTT15
10	CB5-16, 4 pz.	SCB5-16, 4 pz.
12	CB5-18, 4 pz.	SCB5-18, 4 pz.
15	CB5-20, 6 pz.	SCB5-20, 6 pz.
20	CB5-25, 6 pz.	SCB5-25, 6 pz.
25	CB5-30, 6 pz.	SCB5-30, 6 pz.
30	CB5-35, 6 pz.	SCB5-35, 6 pz.

Morsetti

Diam. uguale/diverso, fori paralleli, passo selezionabile


■ **Caratteristiche:** per il fissaggio in parallelo di due montanti per supporti.

■ **Diam uguale., fori paralleli, passo selezionabile**




Tipo		Materiale	Trattamento superficie	Accessori
Standard	KKPT	EN 1.0038 Equiv.	Ossido nero	Vite a esagono incassato
MSBC	MSLC	EN AW-6063 Equiv.	Nichelatura chimica	Vite a esagono incassato (acciaio inox)
ASBC	ASLC	EN 1.4301 Equiv.	Anodizzato nero	Vite a esagono incassato
SSBC	SSLC	EN 1.4301 Equiv.	-	Vite a esagono incassato (acciaio inox)

D=8-12



D=15-35



Standard

Sottili


* Tolleranza dimensione P: JIS B 0405 Classe media (P2286)

Codice componente		Selezione P				A	B	C	C1	E	H	S	M	d
Tipo		D1H7				A=P+(2xE)								
Standard	KKPT	8	+0.015	0	10 15 20 25									
		10			15 20 25 30									
		12	+0.018	0	20 25 30 40									
		15			25 30 40 50									
		20	+0.021	0	30 40 50 75									
		25			50 75 100 150									
Sottili	KKPT	8	+0.015	0	10 15 20 25	12	12	-	14	8	-	-	M5	5.5
		10			15 20 25 30	16	16	9	16	10	-	-	M6	6.6
		12	+0.018	0	20 25 30 40	22	22	12	18	12	11	-		
		15			25 30 40 50	28	28	16	22	15	14	-		
		20	+0.021	0	30 40 50 75	32	32	19	25	18	16	-		
		25			50 75 100 150	40	40	29	29	21	20	-	M8	9

❗ Per le dimensioni disponibili, vedere il prezzo di listino. ❗ Tolleranza e parallelismo di D1H7 si intendono prima del taglio.


❗ Per l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8. Si consiglia il serraggio con chiave lunga.

■ **Diam. diverso, fori paralleli, passo selezionabile**




Tipo		Materiale	Trattamento superficie	Accessori
Standard	KKQT	EN 1.0038 Equiv.	Ossido nero	Vite a esagono incassato

D=10, 12



D=15-35



* Tolleranza dimensione P: JIS B 0405 Classe media (P2286)

Codice componente		Selezione P				A	B	B1	C	C1	E	G	H	K	S	M	d
Tipo		D1H7				A=P+E+G											
Standard	KKQT	10	+0.015	0	15 20 25												
		12	+0.018	0	15 20 25 30												
		15			20 25 30 40												
		20	+0.021	0	25 30 40 50												
		25			30 40 50 75												
		30	+0.025	0	50 75 100 150												
Sottili	KKQT	8	+0.015	0	15 20 25	16	12	16	9	15	14	9	8	-	-	M5	5.5
		10			15 20 25 30	16	14	16	9	16	15	10	9	-	-	M6	6.6
		12	+0.018	0	20 25 30 40	22	16	22	12	18	15	12	9	11	-		
		15			25 30 40 50	28	22	28	16	22	19	15	12	14	-		
		20	+0.021	0	30 40 50 75	32	22	32	19	25	19	18	12	16	-		
		25			50 75 100 150	40	28	40	19	29	23	21	15	20	-	M8	9

❗ Tolleranza e parallelismo di D1H7 e D1H7 si intendono prima del taglio. ❗ Per le dimensioni disponibili, vedere il prezzo di listino.

❗ Per l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8. Si consiglia il serraggio con chiave lunga.



Codice componente
Example
KKP10
KKQT20

Prezzo unitario									
Diam. uguale, paralleli									
Standard					Sottili				
D	KKP	MKP	AKP	SKP	KKPT	MSBC	ASBC	SSBC	SSLC
8					-				
10									
12									
15									
20									
25									
30									
35									

■ **Vite inclusa**

Vite inclusa		Vite inclusa	
(tipo sottile con 1 vite su ciascun lato.)		(tipo sottile con 1 vite su ciascun lato.)	
D	Diam. uguale, paralleli	D	Diam. diverso, paralleli
8	M5-12, 2pz.	8	M5-12, 2pz.
10	M5-15, 2 pz.	10	M5-15/M5-10, 1pz. ciascuno
12	M5-15, 2 pz.	12	M5-15, 2 pz.
15	M5-20, 4pz.	15	M5-20/M5-15, 2pz. ciascuno
20	M6-25, 4pz.	20	M6-25/M6-20, 2pz. ciascuno
25	M6-30, 4pz.	25	M6-30/M6-20, 2pz. ciascuno
30	M8-35, 4pz.	30	M8-35/M8-30, 2pz. ciascuno
35	M8-40, 4pz.	35	M8-40/M8-35, 2pz. ciascuno