

Staffe di sostegno verticale

Quadrate standard, lati destro/sinistro invertiti

Caratteristiche: attacco sicuro con basi quadrate.

Standard

Tipo		Materiale	Trattamento superficie	Accessori
SAQB	SBQB	Acciaio da costruzione per impieghi generali	Ossido nero	Vite a esagono incassato
SAQM	SBQM			Nichelatura chimica
SAQS	-			EN 1.4301 Equiv.

Accessori: viti CB (P2-171) incluse per prodotti trattati con ossido nero, viti SCB (P2-173) incluse per prodotti trattati con nichelatura chimica.

Foro svasato

Foro maschiato

Lati destro/sinistro invertiti

Tipo		Materiale	Trattamento superficie	Accessori
SAQBK	SBQBK	Acciaio da costruzione per impieghi generali	Ossido nero	Vite a esagono incassato
SAQMK	-			Nichelatura chimica
-	-			EN 1.4301 Equiv.

Accessori: viti CB (P2-171) incluse per prodotti trattati con ossido nero, viti SCB (P2-173) incluse per prodotti trattati con nichelatura chimica.

Foro svasato

Foro maschiato

Codice componente		A	B	C	F	f1	f2	f3	G	b	b1	h	m	H	MA	X	S	d	d1	Z	W	Vite inclusa
Foro svasato	10	40	20	19	28	9	19	6	11	5	8	4.6	M4	9	M4	4.75	9.5	5	8	4.6	2	M4-15, 2 pz.
	12	42	20	19	30	10	20	6	11	5	8	4.6	M4	10	M4	4.75	9.5	5	8	4.6	2	M4-15, 2 pz.
	15	50	22	21	38	14	24	7.5	12	6	9.2	5.5	M5	12	M5	5.5	10	6	9.5	5.5	2	M5-15, 2 pz.
	20	60	30	29	45	17.5	27.5	10	16	7	11	6.5	M6	15	M6	7	15	7	11	6.5	2	M6-20, 2 pz.
	25	65	35	34	50	20	30	10	20	7	11	6.5	M6	17	M6	7	20	7	11	6.5	2	M6-25, 2 pz.
	30	80	45	44	60	22.5	37.5	10	25	9	14	9	M8	21	M8	9.5	25	9	14	9	2	M8-30, 2 pz.
	35	85	50	49	65	25	40	10	30	9	14	9	M8	24	M8	9.5	30	9	14	9	2	M8-35, 2 pz.
	40	100	60	59	75	30	45	12.5	35	11	17.5	11	M10	26	M10	12	35	11	17.5	11	3	M10-40, 2 pz.
	40	100	60	59	75	30	45	12.5	35	11	17.5	11	M10	26	M10	12	35	11	17.5	11	3	M10-40, 2 pz.
	50	110	70	69	85	32.5	52.5	12.5	45	11	17.5	11	M10	33	M10	14.5	40	11	17.5	11	3	M10-50, 2 pz.

Codice componente		A	B	C	F	f1	f2	f3	G	b	b1	h	m	H	MA	X	S	d	d1	Z	W	Vite inclusa
Foro svasato	10	40	20	19	28	9	19	6	11	5	8	4.6	M4	9	M4	4.75	9.5	5	8	4.6	2	M4-15, 2 pz.
	12	42	20	19	30	10	20	6	11	5	8	4.6	M4	10	M4	4.75	9.5	5	8	4.6	2	M4-15, 2 pz.
	15	50	22	21	38	14	24	7.5	12	6	9.2	5.5	M5	12	M5	5.5	10	6	9.5	5.5	2	M5-15, 2 pz.
	20	60	30	29	45	17.5	27.5	10	16	7	11	6.5	M6	15	M6	7	15	7	11	6.5	2	M6-20, 2 pz.
	25	65	35	34	50	20	30	10	20	7	11	6.5	M6	17	M6	7	20	7	11	6.5	2	M6-25, 2 pz.
	30	80	45	44	60	22.5	37.5	10	25	9	14	9	M8	21	M8	9.5	25	9	14	9	2	M8-30, 2 pz.
	35	85	50	49	65	25	40	10	30	9	14	9	M8	24	M8	9.5	30	9	14	9	2	M8-35, 2 pz.
	40	100	60	59	75	30	45	12.5	35	11	17.5	11	M10	26	M10	12	35	11	17.5	11	3	M10-40, 2 pz.
	40	100	60	59	75	30	45	12.5	35	11	17.5	11	M10	26	M10	12	35	11	17.5	11	3	M10-40, 2 pz.
	50	110	70	69	85	32.5	52.5	12.5	45	11	17.5	11	M10	33	M10	14.5	40	11	17.5	11	3	M10-50, 2 pz.

Standard		Lati destro/sinistro invertiti	
Prezzo unitario		Prezzo unitario	
D	Foro svasato	Foro maschiato	Foro svasato
10	SAQB	SBQB	SAQBK
12	SAQB	SBQB	SAQBK
15	SAQB	SBQB	SAQBK
20	SAQM	SBQM	SAQMK
25	SAQM	SBQM	SAQMK
30	SAQM	SBQM	SAQMK
35	-	-	-
40	-	-	-
50	-	-	-

Staffe di sostegno verticale

Quadrate compatte/Attacco laterale senza flangia

Caratteristiche: ingombro di montaggio ridotto in media del 28% rispetto al tipo quadrato standard (pagina precedente).

Compatte

Tipo		Materiale	Trattamento superficie	Accessori
CAQB	CBQB	Acciaio da costruzione per impieghi generali	Ossido nero	Vite a esagono incassato
CAQM	CBQM			Nichelatura chimica
-	-			EN 1.4301 Equiv.

Accessori: viti CB (P2-171) incluse per prodotti trattati con ossido nero, viti SCB (P2-173) incluse per prodotti trattati con nichelatura chimica.

Foro svasato

Foro maschiato

Codice componente		A	B	C	f1	f2	G	b	b1	m	H	MA	X	S	d	d1	Z	Prezzo unitario			
Foro svasato	10	30	20	19	6	9	11	5	8	M4	9	M4	4.75	9.5	5	8	4.6	CAQB	CBQB	CAQM	CBQM
	12	32	20	19	6	10	11	5	8	M4	10	M4	4.75	9.5	5	8	4.6				
	15	39	20	19	6	14	11	5	8	M5	12	M5	5.5	10	6	9.5	5.5				
	20	48	28	27	7.5	17.5	16	7	11	M6	15	M6	7	13	7	11	6.5				
	25	52	32	31	7.5	20	17	7	11	M6	17	M6	7	17	7	11	6.5				
	30	63	40	39	10	22.5	20	9	14	M8	21	M8	9.5	20	9	14	9				

Tolleranza e perpendicolarità di Dh7 si intendono prima del taglio. D=30 di CBQB non disponibile. Per l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8. Per i supporti per montanti, vedere P2143 e P2144. Si consiglia il serraggio con chiave lunga.

Ordering Example

Codice componente CAQB20

Example

Example

Caratteristiche: ingombro di montaggio ridotto in media del 52% rispetto ai prodotti convenzionali a P2157.

Attacco laterale senza flangia

Tipo		Materiale	Trattamento superficie	Accessori
CLHB	CLHNM	Acciaio da costruzione per impieghi generali	Ossido nero	Vite a esagono incassato
CLHBM	CLHAM			Nichelatura chimica
CLHS	-			EN 1.4301 Equiv.

Accessori: viti CB (P2-171) incluse per i prodotti trattati con ossido nero/anodizzazione nera, viti SCB (P2-173) per gli altri, rispettivamente.

Foro svasato

Foro maschiato

Codice componente		A	B	M	S1	S2	h	H	E	d	d1	Z	MA	Vite inclusa	Prezzo unitario			
CLHB	10	35	35	M4	10	18	18	10.5	16	5	8	4.5	M4	M4-20, 2 pz.	CLHB	CLHNM	CLHBM	CLHAM
	12	38	35	M5	12	18	20	11.5	19	5.5	9.5	5.5	M5	M5-25, 2pz.				
	15	45	40	M6	13	20	25	12.5	23	6	11	6.5	M6	M6-35, 2pz.				
	20	53	45	M6	18	25	30	15	30	6.6	11	6.5	M6	M6-40, 2pz.				
	25	59	45	M8	17	33	18	35	35	7	11	6.5	M8	M6-45, 2pz.				
	30	67	60	M8	29	37	21	45	9	14	9	9	M8	M8-50, 2pz.				

Tolleranza e perpendicolarità di Dh7 si intendono prima del taglio. Per l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8. Per i supporti per montanti, vedere P2143 e P2144. Si consiglia il serraggio con chiave lunga. D=20 - 30 solo per CLHBM, CLHAM e CLHS.

Ordering Example

Codice componente CLHB20 CLHBM30

Example

Utili quando la maschiatura è difficile a causa della scarsa resistenza delle piastre di attacco, come nel caso delle piastre in plastica o sottili.