

Morsetti


Quadrato e rotondo/Quadrato e quadrato, configurazione perpendicolare

Caratteristiche: morsetti per montanti per regolare l'altezza e impedire la rotazione tramite combinazione con tubi quadrati (P.2159) e staffe di sostegno (P.2160). Combinati con le staffe di sostegno verticale, i morsetti impediscono la rotazione durante la regolazione dell'altezza. Per tubi e aste utilizzabili in kit, vedere P.2159.

Quadrato e rotondo, configurazione perpendicolare





Quadrato e quadrato, configurazione perpendicolare



Tipo		Materia-	Trattamento	Accessori
Quadrato e rotondo, configurazione perpendicolare		le	superficie	
BLQD	BLQQD	EN 1.1191 Equiv.	Ossido nero	Vite a esagono incassato
NLQD	NLQQD		Nichelatura chimica	
ALQD	ALQQD	EN AW-6063 Equiv.	Anodizzato nero	
HLQD	HLQQD		Anodizzazione trasparente	
SLQD	SLQQD	EN 1.4301 Equiv.	-	

Quadrato e rotondo, configurazione perpendicolare

Quadrato e quadrato, configurazione perpendicolare




Quando D=10 o 12, la dimensione S è assente. È presente solo 1 vite al centro per il serraggio.

Codice componente			D1H7		A	B	C	E	F	H	S	M (Grossa)	d	W	
Tipo		Db8													
Quadrato e rotondo, configurazione perpendicolare BLQD NLQD ALQD HLQD SLQD	Quadrato e quadrato, configurazione perpendicolare BLQQD NLQQD ALQQD HLQQD SLQQD	10	+0.077 +0.050	10	+0.015 0	45	16	16	15	15	9	-	M5	5.5	2
		12		+0.018 0	49	16	16	16	17	10	-				
		15			57	22	22	18	21	12	11				
		20	+0.098 +0.065	20	+0.021 0	69	28	28	22	25	15	14	M6	6.6	
		25		25		83	32	32	25	33	18	16			

La tolleranza e la perpendicolarità di D8 e D1H7 sono da intendersi prima del taglio.

La tolleranza D8 raccomandata per gli alberi di accoppiamento è 0 - -0.12, la tolleranza D1H7 è g6 e g8 rispettivamente. Si consiglia il serraggio con chiave lunga.




D	Prezzo unitario									
	Quadrato e rotondo, configurazione perpendicolare					Quadrato e quadrato, configurazione perpendicolare				
	EN 1.1191 Equiv.	EN AW-6063 Equiv.	EN 1.4301 Equiv.	EN 1.1191 Equiv.	EN AW-6063 Equiv.	EN 1.4301 Equiv.	EN 1.1191 Equiv.	EN AW-6063 Equiv.	EN 1.4301 Equiv.	EN 1.4301 Equiv.
	BLQD	NLQD	ALQD	HLQD	SLQD	BLQQD	NLQQD	ALQQD	HLQQD	SLQQD
10										
12										
15										
20										
25										

Morsetti

Maschiature verticali/parallele, foro quadrato

Caratteristiche: morsetti per montanti per regolare l'altezza e impedire la rotazione tramite combinazione con tubi quadrati (P.2159) e staffe di sostegno (P.2160). Per tubi e aste utilizzabili in kit, vedere P.2159.

Maschiature verticali, foro quadrato





Maschiature parallele, foro quadrato



Tipo		Materia-	Trattamento	Accessori
Maschiature verticali		le	superficie	
BMNQ	BQMQ	EN 1.1191 Equiv.	Ossido nero	Vite a esagono incassato
NMNQ	NQMQ		Nichelatura chimica	
AMNQ	AQMQ	EN AW-6063 Equiv.	Anodizzato nero	
WMNQ	WQMQ		Anodizzazione trasparente	
SMNQ	SQMQ	EN 1.4301 Equiv.	-	

Maschiature verticali, foro quadrato

Maschiature parallele, foro quadrato



Quando D=10 o 12, la dimensione S è assente. È presente solo 1 vite al centro per il serraggio.

Maschiature verticali, foro quadrato

Codice componente			P	A	B	C	E	G	H	S1	M1	S	M	d	Prezzo unitario				
Tipo	DB8	BMNQ													NMNQ	AMNQ	WMNQ	SMNQ	
BMNQ NMNQ AMNQ WMNQ SMNQ	10	+0.077 +0.050	11	31	16	16	15	5	9	8	M4	-	M5	5.5					
	12		13	34	16	16	16	5	10	8									
	15		17	45	22	22	20	8	12	12	M5	12							
	20	+0.098 +0.065	20	52	28	28	22	10	15	16	M6	14	M6	6.6					
	25		23	58	32	32	25	10	18	20		16							

La tolleranza di D8 si intende prima del taglio.

Tolleranza D8 consigliata per gli alberi di accoppiamento 0 - -0.12. Si consiglia il serraggio con chiave lunga.

Maschiature parallele, foro quadrato

Codice componente		P	A	B	C	E	H	S ₁	M ₁	S	M	d	Prezzo unitario					
Tipo	D ₈												BQMQ	NQMQ	AQMQ	WQMQ	SQMQ	
BQMQ NQMQ AQMQ WQMQ SQMQ	10	+0.077 +0.050	16	31	16	16	15	9	8	M4	-	M5	5.5					
	12		18	34	16	16	16	10	8									
	15		25	45	22	22	20	12	12	M5	12							
	20	+0.098 +0.065	30	52	28	28	22	15	16	M6	14	M6	6.6					
	25		33	58	32	32	25	18	20		16							

La tolleranza di D8 si intende prima del taglio.

Tolleranza D8 consigliata per gli alberi di accoppiamento 0 - -0.12. Si consiglia il serraggio con chiave lunga.

