

Supporti cavi

Con vite di fermo

Caratteristiche: supporti cavi utilizzati come piedistalli per touch panel o scatole. Lunghezza complessiva specificabile liberamente.

Con vite di fermo

Tipo						Materiale		Trattamento superficie		Accessori
Flangia rotonda		Flangia compatta				Tubo	Staffa	superficie		Vite di fermo
Kit	Solo staffa	Kit	Solo staffa	Solo staffa	Solo supporto cavo					
Staffa 2 pz.	Staffa 1 pz.	Staffa 2 pz.	Staffa 1 pz.	Solo staffa	Solo supporto cavo					
PSEW	PSE	PSEF	WPSEW	WPSE	WPSEF	PPEW	EN 1.0480 Equiv. EN 1.0038 Equiv.	Cromatura trivalente	Vite di fermo	
PSEWM	PSEM	PSEFM	WPSEWM	WPSEM	WPSEFM	PPEWM	EN 1.0480 Equiv. EN 1.0038 Equiv.	Nichelatura chimica		
PSEWK	PSEK	-	WPSEWK	WPSEK	-	-	EN 1.0480 Equiv. EN 1.0038 Equiv.	Ossido nero		
PSEWS	PSES	PSEFS	-	-	-	PPEWS	EN 1.4301 Equiv. EN 1.4301 Equiv.	-		

* Prodotto offerto in kit.
La tolleranza della dimensione L è di circa ±2mm.
* Considerare la dimensione ℓ_3 quando si ordinano barre cave per uso combinato con la staffa di sostegno verticale esistente.

Codice componente		Tipo		Nominale	D	L		t	D1	D2	A	P.C.D.	T	H	l1	l2	M (Grossa)	l3	W	Z	W1
						Incrementi di 1mm															
Cromatura trivalente Nichelatura chimica Ossido nero	(Kit)	(Solo staffa)	30	30	±0.40	200-800	4.0	30.5	42.7	90	70	10	50	25	15	15	M6	15	56	56	34
			40	40	±0.40	200-800		40.5	54.0	100	80	10	60	25	25	M6	15	64	62	44	
			50	50.8	±0.41	200-1000		51.5	65.0	110	90	10	75	30	30	M6	15	74	74	50	
			60	60.5	±0.49	200-1000		61.0	76.3	120	100	12	90	35	40	M8	20	90	76	70	
			70	70	±0.56	300-1000		70.5	89.1	130	110	12	105	45	45	M8	20	100	80	80	
Cromatura trivalente Nichelatura chimica Ossido nero	(Solo supporto cavo)		80	82.6	±0.66	300-1000	6.0	83.5	101.6	140	120	12	120	40	60	M8	20	110	86	90	
			100	101.6	±0.80	350-1000		102.6	120.0	160	140	12	150	90	90	M8	20	130	94	110	

Ordering Example: PSEW50 - 600

Solo staffa

Nominale	Prezzo unitario				
	Flangia rotonda		Acciaio inox	Flangia compatta	
	Cromatura trivalente	Nichelatura chimica	PSEFS	Cromatura trivalente	Nichelatura chimica
30	PSEF	PSEFM	PSEFS	WPSEF	WPSEFM
40					
50					
60					
70					
80					
100					

Kit

Nominale	L	Prezzo unitario																			
		Flangia rotonda					Flangia compatta														
		Cromatura trivalente	Nichelatura chimica	Ossido nero	Acciaio inox	Cromatura trivalente	Nichelatura chimica	Ossido nero	Acciaio inox	Cromatura trivalente	Nichelatura chimica	Ossido nero									
30	200-400																				
40	200-400																				
50	200-400																				
60	200-400																				
70	200-400																				
80	200-400																				
100	200-400																				

Solo supporto cavo

Nominale	L	Prezzo unitario		
		Cromatura trivalente	Nichelatura chimica	Acciaio inox
		30	PPEW	PPEWM
40				
50				
60				
70				
80				
100				

Supporti cavi

Saldati

Caratteristiche: supporti cavi con altezze accurate che ne consentono l'uso come distanziali.

Saldati

Tipo		Materiale		Trattamento superficie
Flangia rotonda	Flangia compatta	Tubo	Staffa	
PSYM	WPSYM	EN 1.0480 Equiv.	EN 1.0038 Equiv.	Nichelatura chimica
PSYK	-	-	-	Ossido nero

RoHS 10

Codice componente		L		D		t	A	P.C.D.	T	W	Z	W1
Tipo		Nominale	Incrementi di 1mm									
Flangia rotonda	PSYM PSYK	30	50-300	30	±0.40	4.0	90	70	10	56	56	34
		40		100			80	64		62	44	
		50		110			90	74		74	50	
Flangia compatta	WPSYM	60	6.0	60.5	±0.49	12	120	100	12	90	76	70
		70		130			110	100		80	80	

Ordering Example: PSYM40 - 300

Nominale	L	Prezzo unitario		
		Flangia rotonda		Flangia compatta
		Nichelatura chimica	Ossido nero	Nichelatura chimica
30	50-150	PSYM	PSYK	WPSYM
	151-300			
40	50-150			
	151-300			
50	50-150			
	151-300			
60	50-150			
	151-300			
70	50-150			
	151-300			

Alterations Example: PSYM40 - 300 - LKC

Variant	Codice	Spec.
	LKC	Modifica la tolleranza della dimensione L in L±0.05. Codice d'ordine: LKC

