


Grado standard/di precisione Tolleranza D.I./D.E. selezionabile/Dimensione configurabile



Codice componen- te	Selezione toll. D	Selezione toll. V	D	V Incrementi di 0.5mm	T Incrementi di 0.1mm	Prezzo unitario																
						SWMC			SWMB			SWMM			SWMS							
						Tolleranza ①	Tolleranza ②	Tolleranza ③	Tolleranza ①	Tolleranza ②	Tolleranza ③	Tolleranza ①	Tolleranza ②	Tolleranza ③	Tolleranza ①	Tolleranza ②	Tolleranza ③					
SWMC SWMB SWMM SWMS	G H N X	H N X	5.0~10.0	3.0~58.0 (V≤D-2) 🔴 Vedere di seguito.	1.0~ 2.9												-	-	-			
			Incrementi di 0.5mm		3.0~ 5.0																	
			10.5~20.0		1.0~ 2.9															-	-	-
			Incrementi di 0.5mm		3.0~ 5.0																	
			21~30		1.0~ 2.9															-	-	-
			Incrementi di 1mm		3.0~ 5.0																	
			31~40		1.0~ 2.9															-	-	-
			Incrementi di 1mm		3.0~ 5.0																	
			41~50		1.0~ 2.9															-	-	-
			Incrementi di 1mm		3.0~ 5.0																	
			51~60		1.0~ 2.9															-	-	-
			Incrementi di 1mm		3.0~ 5.0																	
					5.1~10.0																	

🔴 T≥3 per SWMS

🔴 Nessuna specifica disponibile per le dimensioni senza dichiarazione di valore.

🔴 D≥9 è applicabile quando viene selezionato G o H come valore di tolleranza per D e V. Le gamme di dimensioni V e T sono illustrate nella tabella di seguito.

D	V	T
9~30	D-V≥6	1~10
31~60	D-V≥12	2~10