

Fili/Parti di collegamento

Fili

LPWW

Dimensione tra () solo indicativa. Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Codice componente		L Incrementi di 50mm	Carico am- messo (Rif.)	Prezzo unitario		
Tipo	Profilo			A	B	C
LPWW	A	100-500	9kg			
	B	550-1000				
	C					

Il carico applicato di riferimento è solo indicativo.

Fili
Diam. anello configurabile

CWAB

CWAC

CWCB (Rivestimento in nylon)

CWCC (Rivestimento in nylon)

Materiale filo: EN 1.4301 Equiv.

Codice componente		L configura- bile	Carico ammesso (Rif.)	Massa (Solo filo)		Prezzo unitario				
Tipo	Selezione Y			(E)	CWAB	CWCB	CWAB	CWCB	CWAB	CWCB
CWAB (Su un lato)	10	100-500 (Incrementi di 10mm)	20	9kg	5kg	3.97g/m	4.49g/m			
		550-1000 (Incrementi di 50mm)								
CWAC (Su due lati)	15	100-500 (Incrementi di 10mm)	30	9kg	5kg	3.97g/m	4.49g/m			
		550-1000 (Incrementi di 50mm)								
CWCB (Su un lato)	20	100-500 (Incrementi di 10mm)	40	9kg	5kg	3.97g/m	4.49g/m			
		550-1000 (Incrementi di 50mm)								

Codice componente		L
Tipo	Selezione Y	
CWAB	10	500
CWCC	20	850

Alterations		Codice componente	L	DW(TKC)	DW(TKC)
		CWAB10	500	DW3	DW5
		CWAC15	800	DW5	DW5
		CWCC20	850	DW4	TKC

Staffa sulla parte ad anello

Varianti: Forniti con kit staffa sulla parte ad anello. È possibile selezionare un giunto metallico per CWAB e CWCB e uno o due giunti per CWAC e CWCC. Applicabile solo a CWAB, CWCB, CWAC, CWCC.

Spec. Staffa di montaggio TKC (P.276) Rondella di sicurezza DW (P.276)

Materiale: EN 1.4301 Equiv. Accessori: Vite a testa piatta M4-5, 2 pz. (EN 1.4301 Equiv.)

TKC stampata con filettatura filo. DW stampata con filettatura filo su Øa.

Codice TKC DW

Rondelle di sicurezza

DW

Modello registrato N. registrazione 3167276

Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Codice componente		d	D	P	a	A	t	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	
Tipo	Nominale							1 ~ 9 pz.	10 ~ 49 pz.	50 ~ 500 pz.
DW	3	3.2	7	5	2	4	0.5			
	4	4.3	10	6.3	2.5	5	0.8			
	5	5.5	12	8	3	6	1			
	6	6.5	13	9.4	3.5	8	1.5			

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Staffe di montaggio

TKC

2-M4 svasato conico

Materiale: EN 1.4301 Equiv. Accessori: Vite a testa piatta M4-5, 2 pz. (EN 1.4301 Equiv.)

Staffe a crimpare (confezione)

PACK-WW

Pz. per confezione: 10/conf. Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Crimpatrici

WWN

Materiale Acciaio legato speciale (Testa)/SS41 (Impugnatura) Durezza 60 ~ 65HRC (Lama)/40 ~ 45HRC (Parte di serraggio)

Attacchi per fili di ancoraggio

UKC1 **UKC2**

Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Codice componente		L
Tipo	Selezione Y	
PACK-WW1	1	500
WWN	1	850
UKC1	1	850

Example

Vite DW5, Rondella, Vite, CBST55-10, KJPSHZ

Codice componente		L
Tipo	Selezione Y	
DW4	4	850

Codice componente		Masa	Carico applicato	Prezzo unitario				Sconto volumi elevati	
Tipo	N.			1 - 19 pz.	20 - 49 pz.	50 - 99 pz.	100 - 200 pz.		
TKC	7g	20kg							

Il carico applicato di riferimento è solo indicativo.

Codice componente		L
Tipo	Selezione Y	
TKC	7	850

Crimpatrice per fili (pagina a sinistra).

Codice componente		Prezzo unitario	Sconto volumi elevati		
Tipo	N.		1 ~ 2 conf.	3 ~ 4 conf.	5 ~ 10 conf.
PACK-WW	1				

Disponibile per il tipo con rivestimento in nylon.

Utensile per stampaggio fili (pagina a sinistra) con staffa a crimpare (PACK-WW1).

Codice componente		Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	
Tipo	N.		1 ~ 2 pz.	3 ~ 10 pz.
WWN	1			

Codice componente		Masa	Diametro filo applicabile	Prezzo unitario				Sconto volumi elevati	
Tipo	N.			1 ~ 4 pz.	5 ~ 9 pz.	10 ~ 19 pz.	20 ~ 50 pz.		
UKC	1	4g	Ø1-1.5						
	2	9g							