

Montanti per molle di tensione

Con foro/A intaglio

Montanti per molle di tensione

A L/A esagono incassato/Esagonali

Con foro

Dritti, dimensione ℓ selezionabile
ASPO SASPO (Acciaio inox)

Tipo	Materiale	Trattamento superficie	Accessori/Materiale
ASPO AIPO SAIPO	EN 1.1191 Equiv.	Ossido nero	Chiocciola 1 pz. JIS-SWCH Equiv. (JIS Classe 1)
SASPO	EN 1.4305 Equiv.	-	Chiocciola 1 pz. EN 1.4301 Equiv. (JIS Classe 1)
SAIPO SAIPOZ	EN 1.4301 Equiv.	-	Chiocciola 1 pz. EN 1.4301 Equiv. (JIS Classe 1)

Le dimensioni ℓ con * nella tabella delle specifiche si riferiscono alle dimensioni nella tabella a destra.

Tipo	D-L	ℓ
ASPO SASPO	3-10	5
	5-15	8
	6-20	12
	8-20	11
	8-25	16
	10-30	17
	10-35	22
	12-40	20

Sedi chiave
AIPO SAIPO (Acciaio inox)

Sedi chiave, filettatura intera sottotesta
AIPOZ SAIPOZ (Acciaio inox)

(La figura sopra illustra sia AIPOZ che SAIPOZ)

Codice componente		L		M (Fil. grossa)	ℓ*	F	H	T	d	ASPO	SASPO				
Tipo	D									Prezzo unitario	Sconto volumi elevati				
ℓ Dimensione selezionabile	3	10	15	20	25	30	35	40	M3	10	3	1.0	1.5		
	4	15	20	25	30	35	40	50	M4	10	3	1.0	2.0		
	5	20	25	30	35	40	50	60	M5	10	5	2.0	2.0		
	6	25	30	35	40	45	50	60	M6	16	5	2.0	3.0		
	8	30	35	40	45	50	60	70	M8	20	6	2.5	4.0		
	10	35	40	45	50	60	70	80	M10	25	7	2.5	4.0		
	12	40	50	60	70	80	90	100	M12	30	9	1.8	6.0		

Codice componente		L		M (Fil. grossa)	d	W	G	E	F	h	AIPO	SAIPO
Tipo	D										Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Sedi chiave	3	15	20	25	30	1.5	3	3.0	1.5	0.2		
	4	20	25	30	35	2.5	3	3.5	1.75	0.3		
	5	25	30	35	40	3.0	5	4.0	2.0	0.4		
	6	30	35	40	50	3.5	5	5.0	2.5	0.5		
	8	35	40	50	60	5.0	5	7.0	3.5	1.0		
	10	40	50	60	70	6.0	5	10.0	4.0	1.2		
	12	50	60	70	80	7.0	5	12.0	5.0	1.4		

Codice componente		L		M (Fil. grossa)	d	W	E	F	h	AIPOZ	SAIPOZ
Tipo	D									Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Filettatura intera sottotesta	3	10	15	20	25	1.5	3.0	1.5	0.2		
	4	15	20	25	30	2.5	3.5	1.75	0.3		
	5	20	25	30	35	3.0	4.0	2.0	0.4		
	6	25	30	35	45	3.5	5.0	2.5	0.5		
	8	30	35	45	55	5.0	7.0	3.5	1.0		
	10	35	45	55	65	6.0	10.0	4.0	1.2		
	12	45	55	65	75	7.0	12.0	5.0	1.4		

Con intaglio

Dritti, dimensione ℓ selezionabile
AIPOK SAIPOK (Acciaio inox)

Tipo	Materiale	Trattamento superficie	Accessori/Materiale
AIPOK SAIPOK	EN 1.1191 Equiv.	Ossido nero	Chiocciola 1 pz. JIS-SWCH Equiv. (JIS Classe 1)
SAIPOK	EN 1.4301 Equiv.	-	Chiocciola 1 pz. EN 1.4301 Equiv. (JIS Classe 1)

Con intaglio

Sedi chiave

Prodotto come modello di utilità appesa (pendente)

Codice componente		L		M (Fil. grossa)	d	d1	W	G	E	F	h	Carico di lavoro max N	AIPOK	SAIPOK
Tipo	D												Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Con intaglio	4	15	20	25	30	1.5	2.5	3.5	1.75	0.3	80	50		
	5	20	25	30	40	2.0	3.0	5.0	2.5	0.5	115	72		
	6	25	30	40	50	2.5	3.5	5.0	2.5	0.5	179	113		
	8	30	40	50	60	3.0	5.0	7.0	3.5	1.0	300	189		
	10	35	45	55	65	4.0	6.0	10.0	4.0	1.2	433	273		
	12	40	50	60	70	5.0	7.0	12.0	5.0	1.4	590	-		

A L

Con foro
ASPL SASPL (Acciaio inox)

Con gola
BSPL SBSPL (Acciaio inox)

Codice componente		L		M (Fil. grossa)	K	ℓ	A	F	d	ASPL	SASPL	BSPL	SBSPL
Tipo	D									Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Con foro	3	10	15	M3	20	10	1.0	3	1.5	1.8			
	4	15	20	M4	20	10	1.2	3	2.0				
	5	20	25	M5	20	10	2.0	3	3.0				
Con gola	6	20	25	M6	30	16	5	4	3.6				
	8	25	30	M8	40	20	3.0	6	5.0				
	10	30	40	M10	50	25	7	7	6.0				
	12	30	40	M12	60	30	4.0	9	6.5				

Codice componente		L		M (Fil. grossa)	K	ℓ	A	F	d	ASPL	SASPL	BSPL	SBSPL
Tipo	D									Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Con foro	3	10	15	M3	20	10	1.0	3	1.5	1.8			
	4	15	20	M4	20	10	1.2	3	2.0				
	5	20	25	M5	20	10	2.0	3	3.0				
Con gola	6	20	25	M6	30	16	5	4	3.6				
	8	25	30	M8	40	20	3.0	6	5.0				
	10	30	40	M10	50	25	7	7	6.0				
	12	30	40	M12	60	30	4.0	9	6.5				

A esagono incassato

ARPO SARPO (Acciaio inox)

Tipo	Materiale	Trattamento superficie	Accessori/Materiale
ARPO SARPO	EN 1.7220 Equiv.	Ossido nero	Chiocciola 1 pz. JIS-SWCH Equiv. (JIS Classe 3)
SARPO	EN 1.4301 Equiv.	-	Chiocciola 1 pz. EN 1.4301 Equiv. (JIS Classe 3)

Codice componente		L		d	D	E	F	A	B	H	ARPO	SARPO	
Tipo	M										Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	
Esagono incassato	4	15	20	25	30	1.5	3.0	3	1.5	7	3	4	
	5	20	25	30	35	2	3.8	4	2	8.5	4	5	
	6	20	25	30	35	4	4.5	4	2	10	5	6	
	8	20	25	30	35	40	3	6.1	7	3.5	13	6	8
	10	30	35	40	50	60	4	7.8	10	4	16	8	10
	12	40	50	60	70	80	5	9.5	12	5	18	10	12

Esagonali

DSPO PDSPO

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
DSPO	Acciaio da taglio	Ossido nero
PDSPO	Acciaio da taglio	Nichelatura chimica

Codice componente		L		M (Fil. grossa)	(C)	ℓ	A	F	d	DSPO	PDSPO
Tipo	B									Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
DSPO PDSPO	3	10	15	M3	3.5	6	1.0	3	1.8		
	4	10	15	M4	4.6	8	1.2	3	2.0		
	5	10	15	M5	5.8	10	2.0	3	3.0		
	6	10	15	M6	6.9	12	3.0	4	3.6		
	8	10	15	M8	9.2	16	4.0	4	5.0		
	10	15	20	M10	11.5	20	4.0	4	6.0		

Ordering Example
 Codice componente - L
 ASPO5 - 20
 AIPOK8 - 40

Ordering Example
 Codice componente - L
 ASPL4 - 15
 ARPO6 - 20
 DSPO8 - 25

kgf=Nx0.101972