

Materiali di protezione e sicurezza

Paracolpi in gomma con profilo a D


■ Uso dei paracolpi in gomma con profilo a D con lavorazione fori adatto quando non è possibile utilizzare adesivi o quando è necessario un montaggio serrato.

■ Paracolpi con profilo a D




PRGDS (Compatti)
PRGDSY (Compatti a strisce)
PRGDM (Standard)
PRGDMG (Standard, Grigio chiaro)
PRGDMY (Standard a strisce)

■ Standard



■ Con fori



* Dettagli lavorazione fori

Tipo	Diam. nominale vite	d	d1
PRGDS PRGDSY	5	6.0	11.0
PRGDM PRGDMY	6	7.0	13.5

❗ I fori per vite potrebbero essere ovali a causa delle caratteristiche di lavorazione.

■ Materiale

Corpo principale: Gomma etilenica (EPDM)
Parte adesiva: Adesivi acrilici

■ Durezza: Shore A60

Codice componente	Selezione L (mm)	A	W	R1	R2	t	a	b	c	s	Peso (g)	Prezzo unitario	
												PRGDS (Nero) PRGDM (Nero) PRGDMG (Grigio)	PRGDSY (A strisce) PRGDMY (A strisce)
Compatti PRGDS (Nero) PRGDSY (A strisce)	100	14	20	R10	R7	3	2	18	2	0.3	19		
	500										95		
	1000										190		
	1500										285		
	2000										380		
Standard PRGDM (Nero) PRGDMG (Grigio) PRGDMY (A strisce)	100	20	30	R15	R11	4	3	28	4	0.4	44		
	500										220		
	1000										440		
	1500										660		
	2000										880		

- ❗ Rimuovere la pellicola protettiva per applicare sull'oggetto. Pulire la superficie di accoppiamento da olio e polvere.
❗ Tagliabili con un taglierino. ❗ Adesività (pelatura a 180SDgr): 16N/largh. 20mm (su EN 1.4301 equiv.) ❗ Proprietà: vedere la gomma etilenica a P391

■ Addebito lavorazione fori

Codice componente	Selezione L (mm)	Specifica H (Numero di fori)	Specifica F (Incrementi di 10mm)	Specifica P (Incrementi di 50mm)	Addebito lavorazione fori																				
Tipo					H																				
					1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	
PRGDS	500	1~5	F≥20	P≥100						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PRGDSY	1000	1~10														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRGDM	1500	1~15																		-	-	-	-	-	-
PRGDMY	2000	1~20																							

- ❗ Tagliabili con un taglierino. ❗ Proprietà: vedere la gomma etilenica a P391 ❗ L'adesivo non viene applicato sul tipo con fori.



Ordering Example

■ Standard

Codice componente - L
PRGDSY - 100

■ Con fori

Codice componente - L - H - F - P
PRGDMY - 1000 - 5H - F100 - P150

- ❗ Il prezzo del tipo con fori si calcola sommando al prezzo unitario del tipo standard l'addebito per la lavorazione dei fori.

(Es.) Codice componente - L - H - F - P
PRGDMY - 1000 - 5H - F100 - P150 >>

(Prezzo unitario del tipo standard) + (Addebito lavorazione fori) = (Prezzo unitario del tipo con fori)

Materiali di protezione e sicurezza

Paracolpi in gomma con profilo a D per angoli/Nastri di sicurezza

■ Paracolpi in gomma con profilo a D per angoli



■ Standard

PRGDS (Compatti)
PRGDSY (Compatti, a strisce)
PRGDM (Standard)
PRGDMY (Standard, a strisce)

■ Con fori


PRGDSCH (Compatti)
PRGDSCHY (Compatti, a strisce)
PRGDMCH (Standard)
PRGDMCHY (Standard, a strisce)

■ Materiale


Corpo principale: Gomma etilenica (EPDM)
Parte adesiva: Adesivo acrilico

■ Durezza: Shore A60

Vista in sezione



* Dettagli lavorazione fori



❗ Per il tipo a strisce, sono disponibili solo i paracolpi gialli. La vernice nera non è disponibile presso MISUMI.
❗ L'adesivo non è applicato al tipo con fori.

Standard													
Codice componente	Selezione L (mm)	A	W	R1	R2	t	a	b	c	s	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	
Tipo											1 ~ 3 pz.	4 ~ 7 pz.	8~30
Compatti PRGDS (Nero) PRGDSY (Giallo)	70	14	20	R10	R7	3	2	18	2	0.3			
Standard PRGDM (Nero) PRGDMY (Giallo)	100	20	30	R15	R11	4	3	28	4	0.4			

- ❗ Rimuovere la pellicola protettiva per applicare sull'oggetto. Pulire la superficie di accoppiamento da olio e polvere. ❗ Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
❗ Tagliabili con un taglierino. ❗ Adesività (pelatura a 180SDgr): 16N/largh. 20mm (su EN 1.4301 equiv.) ❗ Proprietà: vedere la gomma etilenica a P391

■ Con fori

Codice componente	Selezio- ne L (mm)	Selezio- ne H (mm)	A	W	R1	R2	t	a	b	c	s	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	
Tipo												1 ~ 3 pz.	4 ~ 7 pz.	8~30
Compatti PRGDSCH (Nero) PRGDSCHY (Giallo)	70	20	14	20	R10	R7	3	2	18	2	0.3			
Standard PRGDMCH (Nero) PRGDMCHY (Giallo)	100	30	20	30	R15	R11	4	3	28	4	0.4			

- ❗ Tagliabili con un taglierino. ❗ Proprietà: vedere la gomma etilenica a P391 ❗ L'adesivo non viene applicato sul tipo con fori. ❗ Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.




Ordering Example

Codice componente - L - H
PRGDSCH - 70
PRGDMCH - 100 - 30




Example



■ Nastri di sicurezza



PRTRT



■ Materiale

Corpo principale: Schiuma di polietilene
Superficie: Polietilene
Parte adesiva: Adesivi acrilici



Ordering Example

Codice componente
PRTRT50

Codice componente		L(m)	Prezzo unitario
Tipo	Selezione W (mm)		
PRTRT	50	10	
	100		

- ❗ La dimensione L è in metri.