

# Rondelle coniche/Dadi conici/Dadi quadrati/Rondelle quadrate

**Rondelle coniche**

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
ZTQ	EN 1.0038 Equiv.	Cromatura lucida trivalente
ZTQM	EN 1.1191 Equiv.	Cromatura trivalente

ZTQ (Quadrate)      ZTQM (Rotonde)

RoHS10

**Dadi conici**

ZTN

M Materiale: EN 1.0038 equiv.  
S Trattamento superficie: Cromatura trivalente lucida

RoHS10

Cod. comp.	Angolo	d	D	Angolo 3°		Angolo 5°		Angolo 8°		ZTQ		ZTQM	
				t1	t2	t1	t2	t1	t2	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
ZTQ ZTQM	6	7	16	1.2	2	1.6	3	1.7	4	1-49 pz.	50-200 pz.	1-49 pz.	50-100 pz.
	8	9	18	1.1	2	1.4	3	1.5	4				
	10	11	22	1.8	3	2	4	1.9	5				
	12	14	26	1.6	3	1.7	4	2.3	6				
	16	18	32	3.3	5	3.2	6	3.5	8				
	20	21	40	2.9	5	2.5	6	3.4	9				
24	27	52	3.3	6	3.5	8	3.7	11					

Cod. comp.	Angolo	D	Angolo 3°		Angolo 5°		Angolo 8°		d	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
			t1	t2	t1	t2	t1	t2			
ZTN	6	16	5	5.8	5	6.4	5	7.2	7		
	8	18	6.5	7.4	6.5	8.1	6.5	9	9		
	10	22	8	9.2	8	9.9	8	11.1	11		
	12	26	10	11.3	10	12.2	10	13.5	13		
	16	32	13	14.7	13	15.8	13	17.5	17		

Ordering Example  
Cod. comp. - a  
ZTQ6 - 5

**Dadi quadrati**

NSQ

M Materiale: EN 1.0038 Equiv. S Trattamento superficie: Cromatura trivalente lucida

RoHS10

Cod. comp.	M (Fil. grossa)	L	B	T	Prezzo unitario	
					1-49 pz.	50-500 pz.
NSQ	4	7	7	3.2		
	5	8	8	4		
	6	16	10	4.5		
	8	42	15.5	6		

Ordering Example  
Cod. comp. NSQ8

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WDS.

**Dadi quadrati, rondelle quadrate - Dim. configurabile, 1 foro**

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
FKT FKW	EN 1.1191 (trattato a freddo) Equiv.	-
FKTB FKWB	EN 1.1191 (trattato a freddo) Equiv.	Ossido nero
FKTS FKWS	EN 1.4301 Equiv.	-

RoHS10

Cod. comp.	Incrementi di 1mm	Incrementi di 0.5mm	M (Fil. grossa)	T	Prezzo unitario		
					FKT	FKTB	FKTS
Dadi	16		6	6			
	22	16-50	M/2+2P≤A-M/2-2	8	6		
	25		10	9			
	38		12	10			


Cod. comp.	Incrementi di 1mm	Incrementi di 0.5mm	Selezione D	Prezzo unitario		
				FKW	FKWB	FKWS
Rondelle	16		7 9			
	22	16-50	D/2+2P≤A-D/2-2	7 9		
	25		7 9 11 14			
	38		7 9 11 14			

Ordering Example  
Cod. comp. - A - P - D  
FKW16 - A20 - P10 - D7

**Dadi quadrati, rondelle quadrate A 2 fori**

RoHS10

Tipo		Materiale	Trattamento superficie
Dadi	Rondelle		
FK2T	FK2W	EN 1.1191 (trattato a freddo) Equiv.	-
FK2TB	FK2WB	EN 1.1191 (trattato a freddo) Equiv.	Ossido nero
FK2TS	FK2WS	EN 1.4301 Equiv.	-



## Dimensione fissa

Cod. comp.	Tipo	B	A	P	M	T	Prezzo unitario			
							1-4 pz.	5-9 pz.	10-49 pz.	50-200 pz.
Dadi FK2TS	10		25	15	2	3				
			30	20	3	3				
			35	25	3	3				
			50	40	3	3				
			30	15	6	6				
			40	20	6	6				
	16		50	30	6	6				
			60	40	6	6				
			120	100	6	6				

Ordering Example  
Cod. comp. - A - P  
FK2TS10 - A25 - P15

## Dimensione configurabile

Codice componente	Tipo	Incrementi di 1mm		M (Tipo grosso)	T
		B	P		
Dadi FK2T FK2TB FK2TS	(6)			3	2
	(10)			3	3
	16	30-200	2M≤P≤A-2M	6	6
	22			8	6
	25			10	9
	38			12	10

(B=6, B=10 sono esclusivamente per FK2TS)

Codice componente	Tipo	Incrementi di 1mm		Selezione D	T
		B	P		
Rondelle FK2W FK2WB FK2WS	(6)			4	2
	(10)			4 6	3
	16	30-200	2D≤P≤A-2D	7 9	6
	22			7 9	6
	25			7 9 11 14	6
	38			7 9 11 14	6

(B=6, B=10 sono esclusivamente per FK2WS)

B	Tipo	Prezzo unitario			
		A30-50	A51-100	A101-150	A151-200
6	FK2TS				
10	FK2TS				
16	FK2T				
	FK2TB				
	FK2TS				
22	FK2T				
	FK2TB				
	FK2TS				
25	FK2T				
	FK2TB				
	FK2TS				
38	FK2T				
	FK2TB				
	FK2TS				

B	Tipo	Prezzo unitario			
		A30-50	A51-100	A101-150	A151-200
6	FK2WS				
10	FK2WS				
16	FK2W				
	FK2WB				
	FK2WS				
22	FK2W				
	FK2WB				
	FK2WS				
25	FK2W				
	FK2WB				
	FK2WS				
38	FK2W				
	FK2WB				
	FK2WS				

Ordering Example  
Cod. comp. - A - P - D  
FK2T16 - A40 - P25  
FK2WS25 - A50 - P20 - D7