



Dadi di pre-montaggio/Finecorsa per profilati in alluminio - Altro

Per la serie 5 (largh. cava 6mm)



Dadi di post-montaggio/Finecorsa per profilati in alluminio - Standard

Per la serie 5 (largh. cava 6mm)



■ Controdadi di pre-montaggio

HNTC5

es Controdado di pre-montaggio

Coppia di serraggio di riferimento (N · m)
M EN 1.0301 Equiv. 5 6.8

Materiale: EN 1.0301 Equiv.
 S Trattamento superficie: Cromatura trivalente **RoHS10**

Codice componente	M	Accessori	Sconto volumi elevati			
			1 - 499 pz.	500-749	750-999	1000-1500
HNTC5	5	Vite di fermo M4x4 per bloccaggio 1 pz.				

■ Dadi di pre-montaggio corti

HNTJ5 PACK-HNTJ5

Coppia di serraggio di riferimento (N · m)
M EN 1.0301 Equiv. 5 6.8

Materiale: EN 1.0301 Equiv.
 S Trattamento superficie: Cromatura trivalente

Codice componente	M	HNTJ5				PACK-HNTJ5		
		1 - 499 pz.	500-749	750-999	1000-1500	1 - 9 conf.	10-19	20-30
HNTJ5 PACK-HNTJ5	3 4 5							

■ Dadi di pre-montaggio quadrati

HNKK5

es Dadi di pre-montaggio

Materiale: EN 1.0330 Equiv. S Trattamento superficie: Cromatura trivalente **RoHS10**

Codice componente	M	Sconto volumi elevati		
		1 - 9 conf.	10-19	20-30
HNKK5	3 4 5			

■ Finecorsa in metallo per dadi di pre-montaggio quadrati

HNKKST5

es Dadi di pre-montaggio

Materiale: EN 1.4319 Equiv. **RoHS10**

Codice componente	Dado di pre-montaggio applicabile	M	Sconto volumi elevati		
			1 - 9 conf.	10-19	20-30
HNKKST5	HNKK5	3 4 5			

■ Dadi di pre-montaggio in lamiera inox

HNTTBS5 (EN 1.4301 Equiv.)

es Dadi di pre-montaggio

Materiale: EN 1.4301 Equiv. **RoHS10**

M T D
 3 2.7 4.3
 4 3.4 5.6
 5 3.7 6.7

Codice componente	M	E	T	Sconto volumi elevati			
				1 - 499 pz.	500-749	750-999	1000-1500
HNTTBS5 (EN 1.4301 Equiv.)	3 4 5	2.0	vedi sopra				

■ Controdado di pre-montaggio

I controdadi possono essere fissati temporaneamente con la vite di fermo.

Ordering Example: Codice componente HNTC5 - M 5

• Lunghezza complessiva inferiore a quella dei dadi di pre-montaggio HNTT. Ideali per installazione di sensori o altri componenti strettamente abbinati. Finecorsa non incluso.

Ordering Example: Codice componente HNTJ5 - M 5

■ Dadi di pre-montaggio

HNKK

Ordering Example: Codice componente HNKK5 - M 5

■ Dadi di pre-montaggio

HNKKST

Ordering Example: Codice componente HNKKST5 - M 5

Ordering Example: Codice componente HNTTBS5 - M 5

■ Dadi finecorsa di post-montaggio

RoHS10

Coppia di serraggio di riferimento (N · m)
M EN 1.0301 Equiv. 5 6.8

① HNTA5
 ② PACK-HNTA5
 ③ HNTAV5
 ④ HNTAZ5
 ⑤ HNTASN5*
 ⑥ PACK-HNTASN5*
 ⑦ HNTASS5

Materiale: EN 1.0301 Equiv. Cromatura trivalente. Electroconduttivo.

Codice componente	M	Sconto volumi elevati			
		1 - 499 pz.	500-749	750-999	1000-1500
HNTA5 (EN 1.0301 Equiv.)	3 4				
HNTAV5 (Frenafilletti, EN 1.0301 Equiv.)	5				
HNTAZ5 (Frenafilletti, EN 1.0301 Equiv.)	5				
HNTASN5 (EN 1.4401 Equiv., sinterizzato)	3 4 5				
HNTASS5 (EN 1.4305 Equiv.)	5				

■ Confezioni grandi

100 pz. per confezione


Codice componente	M	Prezzo unitario (1-10 confezioni)	
		Prez. per confezione	Prez. per conf.
PACK-HNTA5 (EN 1.0301 Equiv., 100/conf.)	3 4		
PACK-HNTASN5 (EN 1.4401 Equiv., sinterizzato, 100/conf.)	3 4 5		

■ Finecorsa di post-montaggio

RoHS10

① HNAST5
 ② HNBST5

Materiale: Polipropilene. EN 1.4319 Equiv.



■ Kit dadi e finecorsa di post-montaggio

RoHS10

① HNAST5 (A) ② HNTA5 (B)
 ③ HNTATSNS5* (A) ④ HNTASN5 (B)

Materiale: Electroconduttivo.

■ Kit dadi e finecorsa in metallo di post-montaggio

RoHS10

① HNTBT5 (A) ② HNTASN5 (B)
 ③ HNTBTSNS5* (A) ④ HNBST5 (B)

Materiale: Electroconduttivo.

Ordering Example: Codice componente HNTAT5 - M 5

Ordering Example: Codice componente HNTBTSNS5* - M 5

■ Dadi finecorsa di post-montaggio

ex Example

HNTA HNTAV HNTAZ HNTASN HNTASS

Ordering Example: Codice componente HNTA5 - M 5

Codice componente	Dado finecorsa applicabile	Colore	B	B1	Sconto volumi elevati			
					1 - 49 pz.	50-499	500-999	1000-1500
HNAST5	HNTA5 HNTAV5 HNTAZ5	Bianco	6.6	5				
HNBST5	HNTASN5 HNTASS5	-	8.5	4				

Codice componente	M	Sconto volumi elevati			
		1 - 499 pz.	500-749	750-999	1000-1500
HNTAT5	3 4				
HNTATSNS5	3 4 5				

Codice componente	M	Sconto volumi elevati			
		1 - 499 pz.	500-749	750-999	1000-1500
HNTBT5	3 4				
HNTBTSNS5	3 4 5				

ex Example

* Il dado non cade anche se il profilato è posizionato verticalmente.

■ Dadi di post-montaggio

RoHS10

① HNTF5
 ② HNTFV5
 ③ HNTFZ5
 ④ HNTFSN5*

Materiale: EN 1.0301 Equiv. Cromatura trivalente. Electroconduttivo.

■ Dado di post-montaggio

ex Dado di post-montaggio

HNTF HNTFV HNTFZ HNTFSN

Coppia di serraggio di riferimento (N · m)
M EN 1.0301 Equiv. 5 6.8

① HNTF5 (EN 1.0301 Equiv.)
 ② HNTFV5 (Con adesivo frenafilletti, EN 1.0301 Equiv.)
 ③ HNTFZ5 (Con rivestimento in resina frenafilletti, EN 1.0301 Equiv.)
 ④ HNTFSN5 (EN 1.4401 Equiv., sinterizzato)

Materiale: EN 1.0301 Equiv. Cromatura trivalente. Electroconduttivo.

Codice componente	M	T	Sconto volumi elevati			
			1 - 499 pz.	500-749	750-999	1000-1500
HNTF5 (EN 1.0301 Equiv.)	3 4	4.1				
HNTFV5 (Frenafilletti, EN 1.0301 Equiv.)	4	4.1				
HNTFZ5 (Frenafilletti, EN 1.0301 Equiv.)	4	4.1				
HNTFSN5 (EN 1.4401 Equiv., sinterizzato)	3 4	5.0				

* I dadi di post-montaggio in acciaio inox interferiscono con l'aletta delle staffe con aletta (P.537, 538, 541) e non possono essere utilizzati.
 * I dadi di post-montaggio misura 5-5 non sono applicabili poiché l'esterno della mascherina è sottile e la forza di serraggio è debole. Utilizzare un kit dadi e finecorsa di post-montaggio misura 5-5.

Ordering Example: Codice componente HNTF5 - M 4