


Grani di riferimento
Sovradimensionati

■ Dritti





Tipo	M Materiale	H Durezza
MS	EN 1.3505 Equiv.	58HRC~
MSC	EN 1.4125 Equiv.	58HRC~
MSCSS	EN 1.4301 Equiv.	-

⚠️ ℓ1 può essere maggiore del valore indicato nel catalogo a causa del processo di lucidatura.

ℓ1	Codice componente		L	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
	Tipo	D		1~499	500~2000
0.4	MS	1	6 8 10		
0.6		1.5	6 8 10		
1		2	6 8 10 15 20		
		2.5	6 8 10 15 20 25 30		
		3	6 8 10 15 20 25 30 35 40		
1.5		4	8 10 15 20 25 30 35 40 45 50		
		5	8 10 15 20 25 30 35 40 45 50		
2		6	8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60		
2.5		8	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80		
3		10	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80		
3.5		12	20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80		
		13	30 40 50 60 70 80		

⚠️ Per ordini di 1 ~ 9 pz: Prezzo unitario + Sovrapprezzo quantità ridotta (1 elemento)

⚠️ Per ordini superiori alla quantità indicata, controllare con WOS.

ℓ1	Codice componente		L	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati			
	Tipo	D		1 ~ 9 pz.	10~49	50~99	100~2000	
0.4	MSC	1	5 6 8 10					
0.6		1.5	5 6 8 10					
1		2	5 6 8 10 12 15 20					
		2.5	6 8 10 12 15 20					
		3	6 8 10 12 15 20 25 30 35 40					
1.5		4	8 10 12 15 20 25 30 35 40 50					
		5	8 10 12 15 20 25 30 35 40 50					
		6	8 10 12 15 20 25 30 35 40 50 60					
2.5		8	10 15 20 25 30 35 40 50 60					
3		10	10 15 20 25 30 35 40 50 60					
3.5	12	30 35 40 50 60						


⚠️ Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

ℓ1	Codice componente		L	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati			
	Tipo	D		1 ~ 9 pz.	10~49	50~99	100~500	
0.4	MSCSS	1	5 6 8 10					
0.6		1.5	5 6 8 10					
1		2	5 6 8 10 12 15					
		2.5	6 8 10 12 15					
		3	6 8 10 12 15 20					
1.5		4	8 10 12 15 20					
		5	10 12 15 20					
2		6	10 12 15 20 25					

⚠️ Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

■ Dritti smussati






Tipo	M Materiale	H Durezza
MSCM	EN 1.4125 Equiv.	58HRC~
MSCSM	EN 1.4301 Equiv.	-

⚠️ Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

■ Dritti - Ad alta precisione





Tipo	M Materiale	H Durezza
MSV	EN 1.3505 Equiv.	58HRC~
MSVC	EN 1.4125 Equiv.	58HRC~

⚠️ Misurazione eseguita a temperatura ambiente costante.

⚠️ ℓ1, ℓ2 può essere maggiore del valore indicato nel catalogo a causa del processo di lucidatura.

Ordering Example

Codice componente	-	L
MS2	-	10
MSCM4	-	12
MSV2	-	6

C	Codice componente		L					Prezzo unitario	Sconto volumi elevati			
	Tipo	D						1 ~ 19 pz.	20~29	30~49	50~100	
0.3 o inf.	MSCM	2	6	8	10	12	15					
		3			10	12	15	20				
		4			10	12	15	20				
5				10	12	15	20					
0.5		6			10	12	15	20	25			

⚠️ Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

C	Codice componente		L	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati		
	Tipo	D		1 - 19 pz.	20~29	30~49	50~100
0.3 o inf.	MSCSM	2	6 8 10 12 15				
		3	10 12 15 20				
		4	10 12 15 20				
5		10 12 15 20					
6		10 12 15 20 25					
0.5							

⚠️ Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

ℓ1	ℓ2	Codice componente		L	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati		
		Tipo	D			1~49	50~499	500~2000
1	0.2	MSV	2	6 8 10				
			3	8 10 15 20 25 30				
			4	10 15 20 25 30				
1.5	0.5		5	10 15 20 25 30				
2			6	10 15 20 25 30				
2.5			8	20 30 40				
3			10	30 40 50 60				

⚠️ Per ordini di 1 ~ 9 pz: Prezzo unitario + Sovrapprezzo quantità ridotta (1 elemento)

⚠️ Per ordini superiori alla quantità indicata, controllare con WOS.

ℓ1	ℓ2	Codice componente		L	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati		
		Tipo	D		1~9 pz.	10~49	50~99	100~500
0.4	0.1	MSVC	1	5 6 8 10				
0.6			1.5	5 6 8 10				
1	0.2		2	5 6 8 10				
			3	6 8 10 15 20 25 30				
			4	8 10 15 20 25 30				
1.5	0.5		5	10 15 20 25 30				
2			6	10 15 20 25 30				
2.5			8	20 30 40				
3			10	30 40 50 60				

⚠️ Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

⚠️ Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.P99