


# Staffe estruse - Per profilati a 2 cave

Per profilati in alluminio serie 6 (largh. cava 8mm)



**Caratteristiche:** staffe estruse per il collegamento di profilati a 2 cave (HFS6-6060, ecc.).


**Staffe spesse**



**NBLTD6**  
**HBLTD6**  
**HBLTD6B**  
(Anodizzato nero)  
**CHBLTD6**  
(Finitura trasparente)

Per profilati da 50mm  
**HBLTD6-50**

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
NBLTD6	EN AW-6063-T5 Equiv.	Anodizzato
HBLTD6(-50)	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodizzato nero
HBLTD6B		Finitura trasparente Anodizzato + Verniciatura trasparente
CHBLTD6		



Codice componente	Mas-sa (g)	Vite applicabile, dado a T				Carico ammesso (N)	Prezzo unitario (1-99 pz.)	Sconto volumi elevati (100-200)
		Vite	Quantità	Dado a T	Quantità			
NBLTD6	111	CBM6-15	4	HNTT6-6	4	1960		
HBLTD6								
HBLTD6B*								
CHBLTD6								
HBLTD6-50	88							

\* Per la riparazione di superfici anodizzate nere, vedere P846

**Caratteristiche:** stesso numero di viti di HBLTD6. Consentono un fissaggio più saldo dei profilati.


**Staffe ultra spesse**



**HBLUD6**  
**HBLUD6B**  
(Anodizzato nero)

Per profilati da 50mm  
**HBLUD6-50**

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
HBLUD6	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodizzato
HBLUD6B		Anodizzato nero
HBLUD6-50		Anodizzato



Codice componente	Mas-sa (g)	Vite applicabile, dado a T				Carico ammesso (N)	Prezzo unitario (1-99 pz.)	Sconto volumi elevati (100-200)
		Vite	Quantità	Dado a T	Quantità			
HBLUD6	256	CBM6-20	4	HNTT6-6	4	1960		
HBLUD6B*								
HBLUD6-50								
HBLUD6-50	211	CBM6-20						

\* Per la riparazione di superfici anodizzate nere, vedere P846

**Caratteristiche:** le staffe per profilati a 2 cave con 4 fori di montaggio su un lato consentono il collegamento più sicuro dei profilati.


**Staffe spesse**  
**Staffe a triangolo**



**HBLTDW6**

**HBLDDW6**  
(Senza aletta)

Example



Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv. Trattamento superficie: Anodizzato

Codice componente	Mas-sa (g)	Vite applicabile, dado a T				Carico ammesso (N)	Prezzo unitario (1-99 pz.)	Sconto volumi elevati (100-200)
		Vite	Quantità	Dado a T	Quantità			
HBLTDW6	192	CBM6-15	8	HNTT6-6	8	2940		
HBLDDW6	190	CBM6-12	8		8	2940		

Ordering Example: HBLTD6

Alterations: HBLTD6 - (C, SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC)


Variante	Codice	Spec.	Staffa applicabile
Variate fori di montaggio per profilo di chiusura	C	Aggiunge fori mascherati sulla staffa per il montaggio del profilo di chiusura. (M5 sui due lati) (Vite di fissaggio HCBM a P754)	NBLTD6
			HBLTD6
			CHBLTD6
			HBLTD6-50
			HBLUD6
			HBLUD6-50
			HBLTDW6

Variante	Codice	Spec.	Staffa applicabile
Kit viti e dadi applicabili inclusi	SET SST	Viti e dadi applicabili per il fissaggio delle staffe sui profilati vengono forniti in kit. (Aggiungere al prezzo della staffa.)	NBLTD6
	SEU	(Dadi di pre-montaggio con molla)	HBLTD6
	SSU	(Dadi di pre-montaggio con molla in acciaio inox)	HBLTD6B
	SEP	(Dadi di post-montaggio con molla)	CHBLTD6
	SSP	(Dadi di post-montaggio con molla in acciaio inox)	HBLTD6-50
	SEC	(Viti con rondelle e dadi incorporati)	HBLUD6
			HBLUD6B
			HBLUD6-50
			HBLTDW6
			HBLDDW6

\* Le viti per staffe anodizzate nere sono HCBMTB (Cromatura trivalente colore nero) a P751.  
\* La vite inclusa non è conforme alla direttiva RoHS quando vengono specificate staffe -SET, -SEU o -SEP diverse da quelle anodizzate nere.

# Staffe estruse - Per profilati a 3 o più cave

Per profilati in alluminio serie 6 (largh. cava 8mm)




**Caratteristiche:** utilizzabili per collegare profilati a 3 cave (HFS6-3090 ecc.) con una sola staffa.

**Staffe spesse**



**NBLTT6**  
**HBLTT6**

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
NBLTT6	EN AW-6063-T5 Equiv.	Anodizzato
HBLTT6	EN AC-51400-T5 Equiv.	



Codice componente	Mas-sa (g)	Vite applicabile, dado a T				Carico ammesso (N)	Prezzo unitario (1-99 pz.)	Sconto volumi elevati (100-200)
		Vite	Quantità	Dado a T	Quantità			
NBLTT6	180	CBM6-15	6	HNTT6-6	6	2744		
HBLTT6								

**Caratteristiche:** utilizzabili per collegare profilati a 3 e 4 cave (HFS6-3090, 50100, ecc.) con una sola staffa.


**Staffe ultra spesse**



**HBLUT6**

**HBLUF6**

Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv.  
Trattamento superficie: Anodizzato



Codice componente	Mas-sa (g)	Vite applicabile, dado a T				Carico ammesso (N)	Prezzo unitario (1-99 pz.)	Sconto volumi elevati (100-200)
		Vite	Quantità	Dado a T	Quantità			
HBLUT6	409	CBM6-20	8	HNTT6-6	8	2744		
HBLUF6								
HBLUF6	512							

**Caratteristiche:** le staffe per profilati a 3/4 cave con 6/8 fori di montaggio su un lato consentono il collegamento più sicuro dei profilati.


**Staffe spesse**



**HBLTTW6**

**HBLTFW6**

Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv.  
Trattamento superficie: Anodizzato



Codice componente	Mas-sa (g)	Vite applicabile, dado a T				Carico ammesso (N)	Prezzo unitario (1-99 pz.)	Sconto volumi elevati (100-200)
		Vite	Quantità	Dado a T	Quantità			
HBLTTW6	308	CBM6-15	12	HNTT6-6	12	4116		
HBLTFW6								
HBLTFW6	384							

Ordering Example: HBLTT6

Alterations: HBLTT6 - (C, SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC)

Variante	Codice	Spec.	Staffa applicabile
Variate fori di montaggio per profilo di chiusura	C	Aggiunge fori mascherati sulla staffa per il montaggio del profilo di chiusura. (M5 sui due lati, prof. 1.5mm) (Vite di fissaggio HCBM a P754)	HBLTT6
			HBLUF6
			HBLTTW6
			HBLTFW6

Variante	Codice	Spec.	Staffa applicabile	
Kit viti e dadi applicabili inclusi	SET SST	Viti e dadi applicabili per il fissaggio delle staffe sui profilati vengono forniti in kit. (Aggiungere al prezzo della staffa.)	NBLTT6	
	SEU	(Dadi di pre-montaggio con molla)	HBLTT6	
	SSU	(Dadi di pre-montaggio con molla in acciaio inox)	HBLUT6	
	SEP	(Dadi di post-montaggio con molla)	HBLUF6	
	SSP	(Dadi di post-montaggio con molla in acciaio inox)	HBLTTW6	
	SEC	(Viti con rondelle e dadi incorporati)	HBLTFW6	

\* La vite inclusa non è conforme alla direttiva RoHS quando vengono specificate parti -SET, -SEU o -SEP.