



Piastre in lamiera


Per profilati in alluminio serie 6 (largh. cava 8mm)




Caratteristiche: utilizzabili per rinforzare i collegamenti di profilati.





**HPTSS6
SHPTSS6**






**HPTSSL6
SHPTSSL6**






**HPTSD6
SHPTSD6**





Tipo	Materiale	Trattamento superficie
HPTSS	EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)	Cromatura trivalente
HPTSSL	EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)	Cromatura trivalente
HPTSD	EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)	Cromatura trivalente
SHPTSS	EN 1.4301 Equiv.	-
SHPTSSL	EN 1.4301 Equiv.	-
SHPTSD	EN 1.4301 Equiv.	-

Codice componente	Massa g	T	Vite e dado applicabili				Prezzo unitario 1-99 pz.	Sconto volumi elevati 100-120
			Vite	Quantità	Dado	Quantità		
HPTSS6	32	3.2	M6-10	2	M6	2		
SHPTSS6		3		2				
HPTSSL6	64	3.2	M6-10	4	M6	4		
SHPTSSL6		3						
HPTSD6	70	3.2	M6-10	4	M6	4		
SHPTSD6		3						





**HPTLN6
SHPTLN6**







**HPTLS6
SHPTLS6**






HPTLD6






HPTLD6-50





Tipo	Materiale	Trattamento superficie
HPTLN	EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)	Cromatura trivalente
HPTLS	EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)	Cromatura trivalente
HPTLD6	EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)	Cromatura trivalente
HPTLD6-50	EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)	Cromatura trivalente
SHPTLN	EN 1.4301 Equiv.	-
SHPTLS	EN 1.4301 Equiv.	-

Codice componente	Massa g	T	Vite e dado applicabili				Prezzo unitario 1-99 pz.	Sconto volumi elevati 100-120
			Vite	Quantità	Dado	Quantità		
HPTLN6	56	3.2	M6-10	3	M6	3		
SHPTLN6		3		3				
HPTLS6	92	3.2	M6-10	4	M6	4		
SHPTLS6		3						
HPTLD6	250	3.2	M6-10	8	M6	8		
HPTLD6-50	230	3.2						





**HPTCUL6
SHPTCUL6**






**HPTUL6
SHPTUL6**






**HPTWUL6
SHPTWUL6**



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
HPTCUL	EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)	Cromatura trivalente
HPTUL	EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)	Cromatura trivalente
HPTWUL	EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)	Cromatura trivalente
SHPTCUL	EN 1.4301 Equiv.	-
SHPTUL	EN 1.4301 Equiv.	-
SHPTWUL	EN 1.4301 Equiv.	-


Codice componente	Mas-sa g	T	Vite e dado applicabili				Prezzo unitario 1-99 pz.	Sconto volumi elevati 100-120
			Vite	Quantità	Dado	Quantità		
HPTCUL6	150	2.3	M6-10	4	M6	4		
SHPTCUL6		2						
HPTUL6	600	2.3	M6-10	7	M6	7		
SHPTUL6		2						
HPTWUL6	598	2.3	M6-10	12	M6	12		
SHPTWUL6		2						

Ordering Example
HPTSS6





Alterations
Codice componente - (SET)
HPTSS6 - SET
Non conforme alla direttiva RoHS quando sono specificate parti -SET.

Variante	Codice	Spec.	Codice componente
Kit viti e dadi applicabili inclusi	SET	Viti e dadi applicabili per il fissaggio di ciascuna piastra sui profilati vengono forniti in kit. Materiale: Kit Vite: CBM Dado: HNTT Vite: SCB Dado: HNTTSN	HPTSS6
			SHPTSS6
			HPTSSL6
			SHPTSSL6
			HPTSD6
			SHPTSD6
			HPTLN6
			SHPTLN6
			HPTLS6
			SHPTLS6
			HPTLD6
			HPTLD6-50
			HPTCUL6
			SHPTCUL6
			HPTUL6
			SHPTUL6
			HPTWUL6
			SHPTWUL6





**HPTTS6
SHPTTS6**






HPTTD6






HPTPS6





Tipo	Materiale	Trattamento superficie
HPTTS	EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)	Cromatura trivalente
HPTTD	EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)	Cromatura trivalente
HPTPS	EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)	Cromatura trivalente
SHPTTS	EN 1.4301 Equiv.	-

Codice componente	Massa g	T	Vite e dado applicabili				Prezzo unitario 1-99 pz.	Sconto volumi elevati 100-120
			Vite	Quantità	Dado	Quantità		
HPTTS6	106	3.2	M6-10	4	M6	4		
SHPTTS6		3						
HPTTD6	217	3.2	M6-10	8	M6	8		
HPTPS6		6					6	





**HPTBS6
SHPTBS6**







**HPTBD6
SHPTBD6**







HPTBD6-50






**HPTBDW6
SHPTBDW6**





HPTGS6




Tipo	Materiale	Trattamento superficie
HPTBS	EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)	Cromatura trivalente
HPTBD6	EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)	Cromatura trivalente
HPTBD6-50	EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)	Cromatura trivalente
HPTBDW	EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)	Cromatura trivalente
HPTGS	EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)	Cromatura trivalente
SHPTBS	EN 1.4301 Equiv.	-
SHPTBD	EN 1.4301 Equiv.	-
SHPTBDW	EN 1.4301 Equiv.	-

Codice componente	Massa g	T	Vite e dado applicabili				Prezzo unitario 1-99 pz.	Sconto volumi elevati 100-120
			Vite	Quantità	Dado	Quantità		
HPTBS6	31	3.2	M6-10	2	M6	2		
SHPTBS6		3						
HPTBD6	69	3.2	M6-10	4	M6	4		
SHPTBD6		3						
HPTBD6-50	64	3.2	M6-10	8	M6	8		
HPTBDW6	197	4.5						
SHPTBDW6	4	4						
HPTGS6	213	3.2	M6-10	4	M6	4		

Ordering Example
Codice componente
HPTTS6

Example



Alterations
Codice componente - (SET)
HPTTS6 - SET
Non conforme alla direttiva RoHS quando sono specificate parti -SET.

Variante	Codice	Spec.	Codice componente
Kit viti e dadi applicabili inclusi	SET	Viti e dadi applicabili per il fissaggio di ciascuna piastra sui profilati vengono forniti in kit. Materiale: Kit Vite: CBM Dado: HNTT Vite: SCB Dado: HNTTSN	HPTTS6
			SHPTTS6
			HPTTD6
			HPTPS6
			HPTBS6
			SHPTBS6
			HPTBD6
			SHPTBD6
			HPTBD6-50
			HPTGS6