



Dadi di pre-montaggio/Fincorsa per profilati in alluminio - Altro

Per la serie 6 (largh. cava 8mm)



Dadi di post-montaggio/Fincorsa per profilati in alluminio - Standard

Per la serie 6 (largh. cava 8mm)



☑ Coppia di serraggio **P.526**

Controdadi di pre-montaggio

M Materiale: EN 1.0301 Equiv.
S Trattamento superficie: Cromatura trivalente **RoHS10**

HNTC6

Coppia di serraggio di riferimento (N·m)
M EN 1.0301 Equiv.
6 11.7

Example

Controdadi di pre-montaggio

Controdadi di pre-montaggio HNTC Tenuto temporaneamente con una vite di fermo.

Profilati in alluminio

Codice componente	M	Accessori	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati		
HNTC6	6	Vite di fermo M4x6 per bloccaggio, 1 pz.	1 - 499 pz.	500-749	750-999	1000-1500

Dadi di pre-montaggio corti

HNTJ6
PACK-HNTJ6 (100/conf.)

☑ Lunghezza complessiva inferiore a quella dei dadi di pre-montaggio HNTT. Ideali per installazione di sensori o altri componenti strettamente abbinati.
☑ Fincorsa non incluso.

Ordering Example

Codice componente	M
HNTC6	6
HNTJ6	5

Codice componente	M	L	HNTJ6				PACK-HNTJ6 (100/conf.)		
			Prezzo unitario	Sconto volumi elevati			Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	
HNTJ6	4	8	1 - 499 pz.	500-749	750-999	1000-1500	1 - 9 conf.	10-19	20-30
PACK-HNTJ6	5	10							
	6								

Dadi di pre-montaggio con foro sfalsato

M Materiale: EN 1.4401 Equiv. (Sinterizzato) **RoHS10**

HNTHS6

Example

Il dado di pre-montaggio con foro sfalsato, utilizzato con il doppio giunto di post-montaggio, può essere fissato in modo da non sporgere dal profilato, anche quando posizionato sull'angolo.

I dadi sporgono dai profilati.

Codice componente	Prezzo unitario
HNTHS6	1 - 150 pz.

* Electroconduttivo

Dadi di pre-montaggio quadrati

M Materiale: EN 1.0330 Equiv.
S Trattamento superficie: Cromatura trivalente **RoHS10**

HNKK6

Example

Dadi di pre-montaggio HNKK

Codice componente	M	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati		
HNKK6	4	1 - 9 conf.	10-19	20-30	

☑ 100 pz. per confezione
Inserirli nel profilato capovolti.

Fincorsa in metallo per dadi quadrati di pre-montaggio

M Materiale: EN 1.4319 Equiv. **RoHS10**

HNKKST6

Example

HNKK, HNKKST

Codice componente	Dado di pre-montaggio applicabile	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati		
HNKKST6	HNKK6	1 - 9 conf.	10-19	20-30	

☑ 100 pz. per confezione

Ordering Example

Codice componente	M
HNTHS6	6
HNKK6	6
HNKKST6	6

Profilati e staffe applicabili

Applicabili ai profilati e alle staffe con lo stesso codice component (Es.)

Dadi di pre-montaggio
Fincorsa di pre-montaggio
Profilati
Staffe

Codice componente
HNTT6
HNST6
HFS6
HBLFS6

☑ Coppia di serraggio **P.526**

Dadi fincorsa di post-montaggio **RoHS10**

* Electroconduttivo

Tipo	M	Materiale	T	Trattamento superficie
① HNTA6		EN 1.0301 Equiv.		Cromatura trivalente
② PACK-HNTA6		EN 1.0301 Equiv.		Cromatura trivalente
③ HNTAV6		EN 1.0301 Equiv.		Cromatura trivalente
④ HNTAZ6		EN 1.0301 Equiv.		Cromatura trivalente
⑤ HNTASN6*		EN 1.4401 Equiv. (Sinterizzato)		-
⑥ PACK-HNTASN6*		EN 1.4401 Equiv. (Sinterizzato)		-
⑦ HNTASS6		EN 1.4305 Equiv.		-

HNTA6 (EN 1.0301 Equiv.)
PACK-HNTA6 (EN 1.0301 Equiv., 100/conf.)
HNTAV6 (Con adesivo frenafilletti, EN 1.0301 Equiv.)
HNTAZ6 (Con rivestimento in resina frenafilletti, EN 1.0301 Equiv.)
HNTASN6 (EN 1.4401 Equiv., sinterizzato)
PACK-HNTASN6 (EN 1.4401 Equiv., sinterizzato, 100/conf.)
HNTASS6 (EN 1.4305 Equiv.)

Coppia di serraggio di riferimento (N·m)
M EN 1.0301 Equiv./EN 1.4401 Equiv. (Sinterizzato)/EN 1.4305 Equiv.
6 11.7

☑ Dettagli del tipo con frenafilletti **P.623**

Example

Dadi fincorsa di post-montaggio

HNTA
HNTAV
HNTAZ
HNTASN
HNTASS

Codice componente	M	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati			
			1 - 499 pz.	500-749	750-999	1000-1500
HNTA6 (EN 1.0301 Equiv.)	3	4	5			
HNTAV6 (Frenafilletti, EN 1.0301 Equiv.)	6					
HNTAZ6 (Frenafilletti, EN 1.0301 Equiv.)	6					
HNTASN6 (EN 1.4401 Equiv., sinterizzato)	3	4	5	6		
HNTASS6 (EN 1.4305 Equiv.)	6					

Confezioni grandi ☑ 100 pz. per confezione

Codice componente	M	Prezzo unitario (1-10 confezioni)	
		Prezzo per confezione	Prezzo per conf.
PACK-HNTA6 (EN 1.0301 Equiv.)	3	4	5
PACK-HNTASN6 (EN 1.4401 Equiv., sinterizzato)	3	4	5
	6		

Fincorsa di post-montaggio/Fincorsa in metallo **RoHS10**

Tipo	M	Materiale
① HNA6		Polipropilene
② HNB6		EN 1.4319 Equiv.

HNA6 (Polipropilene)
HNB6 (EN 1.4319 Equiv.)

Codice componente	Dado fincorsa applicabile	Colore	B	B1	Prezzo unitario			Sconto volumi elevati		
					1 - 499 pz.	500-999	1000-1500			
HNA6	HNTA6 HNTAV6 HNTAZ6 HNTASN6 HNTASS6	Bianco	9.3	7.8						
HNB6		-	10.5	6						

Kit dado di post-montaggio e fincorsa **RoHS10**

HNTAT6 (Kit EN 1.0301 Equiv.)
HNTASN6 (Kit EN 1.4401 Equiv.)

Tipo	② Dado fincorsa	③ Fincorsa
HNTAT6	HNTA6	HNA6
HNTASN6*	HNTASN6	HNB6

* Electroconduttivo

Codice componente	M	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati			
			1 - 499 pz.	500-749	750-999	1000-1500
HNTAT6	3	4	5			
HNTASN6	3	4	5	6		

Kit dado di post-montaggio e fincorsa in metallo **RoHS10**

HNTBT6 (Kit EN 1.0301 Equiv.)
HNTBSN6 (Kit EN 1.4401 Equiv.)

Tipo	② Dado fincorsa	③ Fincorsa
HNTBT6	HNTA6	HNA6
HNTBSN6*	HNTASN6	HNB6

* Electroconduttivo

Codice componente	M	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati			
			1 - 499 pz.	500-749	750-999	1000-1500
HNTBT6	3	4	5			
HNTBSN6	3	4	5	6		

Example

Inserire un fincorsa nel profilato e il dado sul fincorsa.

HNTA6
HNAST6

*Il dado non cade anche se il profilato è posizionato verticalmente.

Dadi di post-montaggio **RoHS10**

* Electroconduttivo

Tipo	M	Materiale	T	Trattamento superficie
① HNTF6		EN 1.0301 Equiv.		Cromatura trivalente
② HNTFV6		EN 1.0301 Equiv.		Cromatura trivalente
③ HNTFZ6		EN 1.0301 Equiv.		Cromatura trivalente
④ HNTFSN6*		EN 1.4401 Equiv. (Sinterizzato)		-

HNTF6 (EN 1.0301 Equiv.)
HNTFV6 (Con adesivo frenafilletti, EN 1.0301 Equiv.)
HNTFZ6 (Con rivestimento in resina frenafilletti, EN 1.0301 Equiv.)
HNTFSN6 (EN 1.4401 Equiv., sinterizzato)

Coppia di serraggio di riferimento (N·m)
M EN 1.0301 Equiv./EN 1.4401 Equiv. (Sinterizzato)
6 11.7

☑ Dettagli del tipo con frenafilletti **P.623**

Example

Dado di post-montaggio

HNTF
HNTFV
HNTFZ
HNTFSN

Codice componente	M	E	T	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati			
					1 - 499 pz.	500-749	750-999	1000-1500
HNTF6 (EN 1.0301 Equiv.)	3	4	5	6				
HNTFV6 (Frenafilletti, EN 1.0301 Equiv.)		5.5	6.3					
HNTFZ6 (Frenafilletti, EN 1.0301 Equiv.)	6							
HNTFSN6 (EN 1.4401 Equiv., sinterizzato)	3	4	5	6	6.4	7.4		