


Profilati in alluminio serie 8 da 40 e 80mm

Altri profili/Profilati in alluminio con parallelismo di superficie




Parti di fissaggio			Altro	
Staffe	Giunti	Dado	Tappi per profilati	Varianti
P641 P658	P659 P664	P667 P676	P677	P.755 P.768

Caratteristiche: utilizzabili per definire angoli o realizzare superfici esterne arrotondate.




Tipo		Materiali	Trattamento superficie
Lunghezza config.	Lunghezza fissa		
NEFS8	KNEFS8	EN AW-6063-T5 Equiv.	
HFS8	KHFS8	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodizzato trasparente
HFS8	KHFS8		
EFS8	KEFS8		
HFS8	KHFS8		
HFS45TR8	KHFS45TR8		


Trattamento superficie non applicato ai piani di taglio e alle varianti.



Caratteristiche: fresati sulle superfici. Utilizzabili per guide lineari, ecc.



Per i dettagli su dimensioni e profili ECCEPTE le cave sulla superficie fresata, le dimensioni A e T, vedere il disegno del prodotto con codice componente riportato di seguito senza "P". ((Es.) HFSP8-4040 - Rif. fig. HFS8-4040 a P.631))



Codice componente	L Incrementi di 0.5mm	Profilati (Serie)	T	A	Prezzo unitario (Inf. a 300mm)	Prezzo unitario/m (300mm o sup.)	Addebito variante (Corpo principale +)		Maschiatura (vedere P.757.)				
							Svasatura	Fori per chiave AV ~ EV (per fila)	Profilo maschiato	Sinistra LTP	Destra RTP	TPW	
HFSP8	100-3000	HFS8	39	40			Z6 d6,5 d11	D8			M12 prof. 36		
			8040	39	80								
			4080	79	40								
			8080	79	80								
HFSHP8	8080	HFS8	79	80			Z8 d9 d14			M8 prof. 24			
			808040	79	80						M12 prof. 36		
GFSP8	4040	GFS8	39	40									
			8040	39	80								
			4080	79	40								

Profilati a lunghezza configurabile

Codice componente	L Incrementi di 0.5mm	Massa kg/m	Sezione mm²	Momento di inerzia sezione mm⁴		Prezzo unitario (Inf. a 300mm)	Sconto volumi elevati inf. a 300mm			Prezzo unitario/m (300mm o sup.)	Sconto volumi elevati 300mm o sup.			
				lx	ly		1-9 pz.	10-49	50-160		1-9 pz.	10-49	50-160	
HFS30A8	40	1.88	694	9.89x10⁴	10.64x10⁴		1-9 pz.	10-49	50-160		1-9 pz.	10-49	50-160	
HFS45A8														
HFS60A8														
HFS45TR8														
NEFS8	808040	4	1484	94.82x10⁴	94.82x10⁴		1-9 pz.	10-49	50-160		1-9 pz.	10-49	50-160	
EFS8														
HFS8														
HFSR8														
HFSR8	4040	1.53	564	7.79x10⁴	7.79x10⁴									

Profilati a lunghezza fissa (lungh. effettiva 4000mm P.526)

Codice componente	L mm	Sezione mm²	Momento di inerzia sezione mm⁴		Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	
			lx	ly			
KHFS30A8	40	694	9.89x10⁴	10.64x10⁴		1-9 pz.	10-20
KHFS45A8							
KHFS60A8							
KHFS45TR8							
KNEFS8	808040	1484	94.82x10⁴	94.82x10⁴		1-9 pz.	10-20
KEFS8							
KHFS8							
KHFSR8							
KHFSR8	4040	564	7.79x10⁴	7.79x10⁴			


Ordering Example: HFS30A8-40 - 800, KHFS30A8-40 - 4000

Varianti disponibili per i profilati a lunghezza configurabile. Per i dettagli delle varianti, vedere P.755.

Ordering Example: HFSP8-4040 - 300


Alterations: Aggiunge un foro in una posizione specifica. Utilizzare i profilati in alluminio a P.667-676

Varianti	Svasatura					Foro per chiave								
	Selezione					Selezione								
	Z	d	d1	XA	XB	XC	XD	XE	D	AV	BV	CV	DV	EV
Spec. di misura e posizione fori	6	6.5	11						8					
	8	9	14											



*1 Quando la sezione è rettangolare (verticale), la svasatura non è disponibile per profilati lunghi oltre 60mm.
*2 Quando la sezione è a L, la svasatura non è disponibile per profilati lunghi oltre 60mm, eccetto per la porzione inferiore.

Ordering Example: HFSP8 - 808040 - 150 - Z6 - XA20 - XB45 - XC80 - XD120, HFSP8 - 4040 - 2000 - D8 - AV100 - BV120 - CV1000 - DV1880 - EV1900



Quando la sezione è a L, selezionare la distanza partendo dall'estremità a sinistra con la porzione inferiore dietro.

