


# Staffe estruse - Per profilati a 3 o più cave


Per profilati in alluminio serie 8 (largh. cava 10mm)




Caratteristiche: utilizzabili per collegare profilati a 3 cave (HFS8-40120, ecc.) con una sola staffa.

## Staffe ultra spesse

**NBLUT8  
HBLUT8**



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
NBLUT8	EN AW-6063-T5 Equiv.	Anodizzato
HBLUT8	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodizzato




⚠ I due lati e i fori per viti di NBLUT8 non sono anodizzati.

Codice componente	Massa (g)	Vite applicabile, dado a T	Carico ammissibile	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
		Vite Quantità Dado a T	(N) Quantità	1-99 pz.	100-200
NBLUT8	564	CBM8-25 6 HNTT8-8 6	5292		
HBLUT8					




Example




Caratteristiche: utilizzabili per collegare profilati a 4 cave (HFS8-40160, ecc.) con una sola staffa.

## Staffe per carico pesante

**NBLUQ8  
HBLUQ8**



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
NBLUQ8	EN AW-6063-T5 Equiv.	Anodizzato
HBLUQ8	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodizzato




⚠ I due lati e i fori per viti di NBLUQ8 non sono anodizzati.

Codice componente	Massa (g)	Vite applicabile, dado a T	Carico ammissibile	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
		Vite Quantità Dado a T	(N) Quantità	1-99 pz.	100-200
NBLUQ8	770	CBM8-25 8 HNTT8-8 8	7056		
HBLUQ8					



Example



Ordering Example  
Codice componente  
**HBLUT8**

Alterations  
Codice componente  
**HBLUT8 - SET**  
(C, SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC)


Variante	Codice	Spec.	Staffa applicabile
Variante fori di montaggio per profilo di chiusura	C	Aggiunge fori mascherati sulla staffa per il montaggio del profilo di chiusura. (M5 sui due lati) (Vite di fissaggio HCBM a P.754)	NBLUT8
			HBLUT8
			NBLUQ8
			HBLUQ8

Variante	Codice	Spec.	Staffa applicabile
Kit viti e dadi applicabili inclusi	SET SST (Acciaio inox) SEU	Viti e dadi applicabili per il fissaggio delle staffe sui profilati vengono forniti in kit. (Aggiungere al prezzo della staffa.) (Es.) Quando si specifica HBLUT8:	NBLUT8
	SSU (Dadi di pre-montaggio con molle)	Codice Vite Dado	HBLUT8
	SEP (Dadi di pre-montaggio con molle in acciaio inox)	SET CBM8-25 HNTT8-8	
	SSP (Dadi di pre-montaggio con molle in acciaio inox)	SST SCB8-25 HNTT8-8	
	SEC (Viti con rondella integrata e dadi)	SEU CBM8-25 HNTU8-8	
		SSU SCB8-25 SHNTU8-8	
		SEP CBM8-25 HNTP8-8	
	SSP SCB8-25 SHNTP8-8		
	SEC HCBST8-29 HNTT8-8		
		Quando si specificano articoli diversi da HBLUT8, controllare le viti e i dadi applicabili.	HBLUQ8

⚠ La vite inclusa non è conforme alla direttiva RoHS quando vengono specificate parti -SET, -SEU o -SEP.

# Staffe rapide di post-montaggio

Per profilati in alluminio serie 8 (largh. cava 10mm)




Caratteristiche: facile collegamento di 2 profilati in alluminio con il serraggio di 1 sola vite. Le staffe possono essere montate nelle cave del profilato dopo il montaggio dello stesso.

## Staffe rapide di post-montaggio


Componenti	Materiale	Trattamento superficie
1 Piastra di unione	EN 1.0330 Equiv.	Cromatura trivalente
2 Staffe di collegamento	EN 1.1191 Equiv.	
3 Vite a esagono incassato	EN 1.7220 Equiv.	

**HABL8**


1 Piastra di unione



2 Staffe di collegamento



3 Vite a esagono incassato



⚠ Un serraggio eccessivo può deformare le piastre di unione. (Coppia di serraggio di riferimento 15N·m)

Codice componente	Massa (g)	Vite inclusa	Carico ammissibile	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
		Vite Quantità	(N) Quantità	1-99 pz.	100-200
HABL8	120	Vite a esagono incassato M8x15	1	800	



Example

Codice componente  
**HABL8**

## Metodo di collegamento

Passo Vista front. Vista later. Disegno

