


Staffe angolari, staffe angolari a scomparsa

Per profilati in alluminio serie 8 (largh. cava da 10mm) da 40mm




Caratteristiche: le staffe possono collegare i profilati su 2 e 3 lati, servono anche come tappo per profilati.

Kit staffa angolare




Tipo	Materiale	Trattamento superficie
HBLCS8	① EN AC-46100 Equiv. ② Poliammide	-
HBLCR8	① EN ZC0400 Equiv. ② Poliammide	Cromatura trivalente
HBLCD8	① EN 1.4308 Equiv. ② Poliammide	-

Montaggio su due lati HBLCS8-B




② Tappo per staffe angolari




(Viti a esagono incassato 2 pz. incluse)

Montaggio su tre lati HBLCR8-B (Tappo: Nero) HBLCR8-S (Tappo: Grigio)




② Tappo per staffe angolari



(Accessorio: viti a testa bombata 3 pz.)

HBLCD8-S (Tappo: Grigio)




② Tappo per staffe angolari R



(Accessorio: viti a testa bombata 3 pz.)

Codice componente	Massa (g)	Vite inclusa	Carico ammesso (N)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
HBLCS8-B	64	CBS12-30	2	800	100-120
HBLCR8-B	84	CBS12-30	3	1623	
HBLCR8-S	84	CBS12-30	3	1623	
HBLCD8-S	64	Vite a testa bombata M12x30	3	3026	



Ordering Example
Codice componente HBLCS8-B

Staffe a scomparsa, staffe per snodo


Per profilati in alluminio serie 8 (largh. cava 10mm)

Caratteristiche: non è richiesto lavorare varianti per nascondere le staffe dentro la cava.


Staffe a scomparsa



Staffa a scomparsa HBLBS8 SHBLBS8 (Acciaio inox)



Staffe a scomparsa - Lunghie HBLBSL8 SHBLBSL8




Tipo	Materiale	Trattamento superficie
HBLBS8	EN 1.1191 Equiv.	Cromatura trivalente
SHBLBS8	EN 1.4308 Equiv.	-
HBLBSL8	EN 1.1191 Equiv.	Cromatura trivalente
SHBLBSL8	EN 1.4308 Equiv.	-



Codice componente	Massa (g)	Vite inclusa		Carico ammesso (N)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
		Vite	Quantità			
HBLBS8	70	Vite di fermo M8x10	2	1274	1-99 pz.	100-120
SHBLBS8 (Acciaio inox)			4			
HBLBSL8	87	Vite di fermo M8x10	2	1554	1-99 pz.	100-120
SHBLBSL8 (Acciaio inox)			4			



Example ■ Uso delle staffe a scomparsa




Caratteristiche: staffe a scomparsa per post-montaggio

Staffe di post-montaggio a scomparsa

Tipo	Componenti	Materiale
HABLBS8	Caricabull per montaggio a scomparsa Vite di fermo	EN 1.4308 Equiv. EN 1.4301 Equiv. Lega sinterizzata EN 1.4301 Equiv.

Staffe di post-montaggio a scomparsa HABLBS8




Codice componente	Massa (g)	Accessori	Carico ammesso (N)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
HABLBS8	47	Dado, vite di fermo M8x6	2	700	100-120



Example

Uso delle staffe di post-montaggio a scomparsa

- Montare il corpo della staffa di post-montaggio a scomparsa nella cava del profilato.
- Inclinare due dadi di post-montaggio e inserirli in entrambe le estremità del corpo della staffa di post-montaggio a scomparsa.
- Fissare il corpo della staffa di post-montaggio a scomparsa e i relativi dadi con viti di fermo.




Caratteristiche: staffe a scomparsa per il collegamento di profilati da 40, 30mm.

Staffe a scomparsa per profilati di misura diversa

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
HBLBS8-6	EN 1.1191 Equiv.	Cromatura trivalente

Staffe a scomparsa per profilati da 40 e 30mm HBLBS8-6



Codice componente	Massa (g)	Profilati compatibili Serie	Vite di fermo inclusa	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
HBLBS8-6	50	HFS8 e HFS6 HFS8-45 e HFS6	M6x8: 1 pz., M8x10: 1 pz.	1-99 pz.	100-120



Ordering Example

Codice componente HBLBS8

Caratteristiche: staffe per collegamento interno non richiedono la lavorazione di varianti, servono anche come tappo dei profilati.

Staffe angolari a scomparsa




Tipo	Materiale	Trattamento superficie
HBLBCA8	EN 1.1191 Equiv.	Cromatura trivalente
SHBLBCA8	EN 1.4308 Equiv.	-
HBLBCB8	EN 1.1191 Equiv.	Cromatura trivalente
SHBLBCB8	EN 1.4308 Equiv.	-

Staffe angolari a scomparsa

Montaggio su due lati

HBLBCA8 SHBLBCA8 (Acciaio inox)

Non applicabili ai profilati in alluminio da 80mm.




Staffe angolari a scomparsa

Montaggio su tre lati

HBLBCB8 SHBLBCB8 (Acciaio inox)

Non applicabili ai profilati in alluminio da 80mm.



Codice componente	Massa (g)	Vite inclusa	Carico ammesso (N)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
HBLBCA8	128	Vite di fermo M8x10	2	700	100-150
SHBLBCA8 (Acciaio inox)					
HBLBCB8	180	Vite di fermo M8x10	4	1400	
SHBLBCB8 (Acciaio inox)					



Ordering Example
Codice componente HBLBCA8

Esempio d'uso: Staffa angolare a scomparsa

- Lungh. profilato montato come indicato a destra (mm)
- Lungh. profilato L utilizzata per W
L=W (Spessore profilato x2)
- Lungh. profilato L utilizzata per D
L=D (Spessore profilato x2)
- Lungh. profilato L utilizzata per H
L=H-18
(Spessore staffe angolari a scomparsa x Sup. e inf. 2 pz.)

