


Viti di pre-montaggio/Rondelle conduttive/ Rondelle dentate/Dadi flangiati per profilati in alluminio Per la serie 8 (largh. cava 10mm)



Coppia di serraggio P526


Viti di pre-montaggio



Materiali: Dadi EN 1.4401 Equiv. (Sinterizzato)
Viti EN 1.4301 Equiv.


RoHS10

HNTLSN8-8



Esempio d'ordine

■ Lunghezza effettiva delle viti di pre-montaggio



Codice componente	L	H	Profilato applicabile (Serie)	Coppia di serraggio di riferimento (N·m)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
HNTLSN8-8	20 25	17.5 22.5	HFS8	23.5	1 ~ 299 pz.	300-499 500-600

Codice componente - L
HNTLSN8-8 - 20


Viti di post-montaggio




Materiali: Dadi EN 1.4401 Equiv. (Sinterizzato)
Viti EN 1.4301 Equiv.

RoHS10

HATLSN8-8




■ Lunghezza effettiva delle viti di post-montaggio




Codice componente	L	H	Profilato applicabile (Serie)	Coppia di serraggio di riferimento (N·m)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
HATLSN8-8	20 25	17.0 22.0	HFS8	23.5	1 ~ 299 pz.	300-499 500-600

Codice componente - L
HATLSN8-8 - 20

Rondelle conduttive




HDW8



⚠ Prestare attenzione a non ferirsi le mani quando si effettua il montaggio sul dado.

Example

L'elettroconduttività tra i profilati viene realizzata combinando HDW e HUZW.




Codice componente	Dado di pre-montaggio	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
HDW8	HNTT8	1-99 pz.	100-200

Codice componente - HDW8

Rondelle dentate (Denti interni)




HUZW8PACK



100 pz. per confezione

HNTLSN8-8-20




Codice componente	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
HUZW8PACK	1 ~ 4 conf.	5-10

Codice componente - HUZW8PACK


Dadi flangiati



HTDN




Example



Codice componente	M	B	T	D	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
HTDN	4	7	4.2	10	1 ~ 499 pz.	500-999 1000-1500
	5	8	5.5	12		
	6	10	6.0	13		
	8	12	7.5	17		

Ordering Example - HTDN6

Dadi lunghi per profilati in alluminio Per la serie 8 (largh. cava 10mm)



Coppia di serraggio P526


Dadi lunghi con dimensione L configurabile




RoHS10

Tipo	Pre-montaggio	Post-montaggio	Materiale	Trattamento superficie	Coppia di serraggio di riferimento
HNTLF8	HNTALF8	HNTLP8	EN 1.0301 Equiv.	Cromatura trivalente	23.5
HNTLS8	HNTALS8	HNTLPS8			
SHNTLF8	-	-	EN 1.4305 Equiv.	-	
SHNTLP8	SHNTALP8	SHNTLPS8			

Example



Coppia di serraggio di riferimento (N·m)
M EN 1.0301 Equiv., EN 1.4305 Equiv.
8 23.5



Senza foro

Codice componente	L	Incrementi di 1mm	Prezzo unitario (Inf. a 300mm)	Prezzo unitario/m (300mm o sup.)	Prezzo unitario (Inf. a 300mm)	Prezzo unitario/m (300mm o sup.)
(Pre-montaggio) HNTLF8 (Post-montaggio) HNTLP8	50-2000 (Post-montaggio) 50-1000					

Passo configurabile


Codice componente	L	Incrementi di 1mm	M	N	Incrementi di 1mm	P	Incrementi di 1mm	Numero masch. S	Prezzo unitario (Inf. a 300mm)	Prezzo unitario/m (300mm o sup.)	Prezzo unitario (Inf. a 300mm)	Prezzo unitario/m (300mm o sup.)
(Pre-montaggio) HNTLP8 (Post-montaggio) HNTLPS8	50-2000 (Post-montaggio) 50-1000	4 5 6 8	5 ≤ N ≤ L-5	2M ≤ P ≤ L-2M	2 ≤ S ≤ 20							

Posizione fori configurabile

Codice componente	L	Incrementi di 1mm	M	XA - XE	Incrementi di 1mm	Prezzo unitario (Inf. a 300mm)	Prezzo unitario/m (300mm o sup.)	Prezzo unitario (Inf. a 300mm)	Prezzo unitario/m (300mm o sup.)
(Pre-montaggio) HNTLS8 (Post-montaggio) HNTLPS8	50-2000 (Post-montaggio) 50-1000	4 5 6 8	5-L-5						

Il numero dei fori maschiati può essere specificato tra 1 e 5.


Codice componente	L	M	N	P	S
HNTLF8	1800				
HNTALF8	400				
HNTLP8	460	M5	N30	P100	4
HNTALP8	210	M8	N8	P16	8
HNTLS8	1050	M8	XA20	XB105	
SHNTLS8	1050	M8	XA20	XB105	XC250 XD500 XE755
HNTALS8	1000	M8	XA25	XB55	XC78 XD975 XE992



Addebito lavorazione fori

Passo configurabile	Prezzo unitario/foro	Posizione fori configurabile	Prezzo unitario/foro
HNTLP, HNTALP		HNTLS, HNTALS	
SHNTLP, SHNTALP		SHNTLS, SHNTALS	

Dadi lunghi con dimensione L fissa



Coppia di serraggio di riferimento (N·m)
M EN 1.0301 Equiv., EN 1.4305 Equiv.
8 23.5

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
HNTKG8	EN 1.0301 Equiv.	Cromatura trivalente
HNTLG8		
SHNTLG8	EN 1.4305 Equiv.	-

Dimensione L fissa senza fori

Codice componente	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
HNTKG8	1 ~ 499 pz.	500-999 1000-1500

Ordering Example - HNTLG8

Alterations - (SET) HNTLG8 - SET

Dimensione L fissa con fori

Codice componente	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
HNTLG8	1 ~ 499 pz.	500-999 1000-1500
SHNTLG8		

Kit viti di fermo a esagono incassato	Codice	Spec.	Tipo
SET		Le viti di fermo a esagono incassato vengono fornite in kit: Tipo Vite di fermo Quantità HNTLG MSSK 4 SHNTLG MSSU 4	HNTLG8 SHNTLG8