


Staffe estruse - Per profilati a 3 cave

Per profilati in alluminio serie 5 (largh. cava 6mm)



■ **Caratteristiche:** i profilati a 3 cave (HFS5-2060, ecc.) possono essere collegati con una sola staffa.

■ **Staffe spesse**

NBLTT5
HBLTT5

⚠ I due lati e i fori per viti di NBLTT5 non sono anodizzati.

Tipo	M Materiale	S Trattamento superficie
NBLTT5	EN AW-6063-T5 Equiv.	Anodizzato trasparente
HBLTT5	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodizzato

Codice componente	Mas-sa (g)	Vite applicabile, dado a T			Carico ammesso (N)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
		Vite	Quantità	Dado a T			
NBLTT5	60	CBM5-10	6	HNTT5-5	6	1960	
HBLTT5							

■ **Caratteristiche:** stesso numero di viti di HBLTT5. Consentono un fissaggio più saldo dei profilati.

■ **Staffe ultra spesse**

HBLUT5

M Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv. S Trattamento superficie: Anodizzato

Codice componente	Mas-sa (g)	Vite applicabile, dado a T			Carico ammesso (N)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
		Vite	Quantità	Dado a T			
HBLUT5	119	CBM5-14	6	HNTT5-5	6	1960	

■ **Caratteristiche:** le staffe per profilati a 3 cave con 6 fori di montaggio su un lato consentono il collegamento più sicuro dei profilati.

■ **Staffe spesse**

HBLTTW5

M Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv. S Trattamento superficie: Anodizzato trasparente

Codice componente	Mas-sa (g)	Vite applicabile, dado a T			Carico ammesso (N)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
		Vite	Quantità	Dado a T			
HBLTTW5	96	CBM5-10	12	HNTT5-5	12	2940	

Ordering Example
Codice componente: **HBLTT5**

Alterations
Codice componente: **HBLTT5** - (C, SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC)
SET


Variante	Codice	Spec.	Staffa applicabile
Variante fori di montaggio per profilo di chiusura	C	Aggiunge fori maschiati sulla staffa per il montaggio del profilo di chiusura. (M5 sui due lati, prof. 1.5mm) (Vite di fissaggio HCBM a P.754)	HBLTT5 HBLUT5 HBLTTW5

Variante	Codice	Spec.	Staffa applicabile
Kit viti e dadi applicabili inclusi	SET	Viti e dadi applicabili per il fissaggio delle staffe sui profilati vengono forniti in kit. (Aggiungere al prezzo della staffa.) (Es.) Quando si specifica HBLTT5: Codice Vite Dado SET CBM5-10 HNTT5-5 SST SCB5-10 HNTTBSS-5 SEU CBM5-10 HNTU5-5 SSU SCB5-10 SHNTU5-5 SEP CBM5-10 HNTP5-5 SSP SCB5-10 SHNTP5-5 SEC HCBS15-12 HNTT5-5	
	SST		HBLTT5
	SEU		HBLTT5
	SSU		HBLTT5
	SEP		HBLTT5
	SSP		HBLTT5
	SEC		HBLTT5
	SET		HBLTT5
	SST		HBLTT5
	SEU		HBLTT5

⚠ La vite inclusa non è conforme alla direttiva RoHS quando vengono specificate parti -SET, -SEU o -SEP.

Staffe rapide di post-montaggio

Per profilati in alluminio serie 5 (largh. cava 6mm)



■ **Caratteristiche:** facile collegamento di 2 profilati in alluminio con il serraggio di 1 sola vite. Le staffe possono essere montate nelle cave del profilato dopo il montaggio dello stesso.

■ **Staffe rapide di post-montaggio**

HABL5

Componenti	M Materiale	S Trattamento superficie
① Piastra di unione	EN 1.0330 Equiv.	Cromatura trivalente
② Staffe di collegamento	EN 1.1191 Equiv.	
③ Vite a esagono incassato	EN 1.7220 Equiv.	

① Piastra di unione

② Staffe di collegamento

③ Vite a esagono incassato

⚠ Un serraggio eccessivo può deformare le piastre di unione. (Coppia di serraggio di riferimento 5.5N·m)

Codice componente	Mas-sa (g)	Vite inclusa		Carico ammesso (N)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
		Vite	Quantità			
HABL5	30	Vite a esagono incassato M5x8	1	250		

Ordering Example
Codice componente: **HABL5**

Metodo di collegamento

Passo	Vista front.	Vista later.	Disegno
1			
2			
3			
4			

⚠ Serrare una vite a esagono incassato per fissare la piastra. (Coppia di serraggio di riferimento 5.5N·m)

⚠ Un serraggio eccessivo può deformare le piastre di unione.

Example

