


# Dadi di pre-montaggio per profilati in alluminio - Altro

## Per la serie 8-45 (largh. cava 10mm)



**Controdadi di pre-montaggio**

RoHS 10

M Materiale: EN 1.0301 Equiv.  
S Trattamento superficie: Cromatura trivalente

**HNTC8**

Coppia di serraggio di riferimento (N·m)

M	EN 1.0301 Equiv.
8	23.5

**Example**

Controdadi di pre-montaggio  
I controdadi possono essere fissati temporaneamente con la vite di fermo.

Codice componente	M	Accessori	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
			1 - 499 pz.	500-749   750-999   1000-1500
HNTC8	8	Vite di fermo M4x8 per bloccaggio 1 pz.		

\* Lunghezza complessiva inferiore a quella dei dadi di pre-montaggio HNT. Ideali per installazione di sensori o altri componenti strettamente abbinati.  
\* Finecorsa non incluso.

Ordering Example

Codice componente	M
HNTC8	8
HNTJ8	8

**Dadi di pre-montaggio corti**

RoHS 10

M Materiale: EN 1.0301 Equiv.  
S Trattamento superficie: Cromatura trivalente

**HNTJ8**  
**PACK-HNTJ8** (100/conf.)

Codice componente	M	L	HNTJ8				PACK-HNTJ8		
			Prezzo unitario	Sconto volumi elevati			Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	
			1 - 499 pz.	500-749	750-999	1000-1500	1 - 9 conf.	10-19	20-30
HNTJ8	3	8							
PACK-HNTJ8	4	12							
	8								

100 pz. per confezione

**Dadi di pre-montaggio con foro sfalsato**

RoHS 10

\* Electroconduttivo M Materiale: EN 1.4401 Equiv. (Sinterizzato)

**HNTHS8**

**Example**

Il dado di pre-montaggio con foro sfalsato, utilizzato con il doppio giunto di post-montaggio, può essere fissato in modo da non sporgere dal profilato, anche quando posizionato sull'angolo.

Con HNTHS8

Codice componente	Prezzo unitario
HNTHS8	1 - 150 pz.

**Dadi di pre-montaggio quadrati**

RoHS 10

100 pz. per confezione  
Inserirli nel profilato capovolti.  
M Materiale: EN 1.0330 Equiv.  
S Trattamento superficie: Cromatura trivalente

**HNKK8**

**Example**

Codice componente	M	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
		1 - 9 conf.	10-19   20-30
HNKK8	4 5 6 8		

**Finecorsa in metallo per dadi di pre-montaggio quadrati**

RoHS 10

M Materiale: EN 1.4319 Equiv.

**HNKKST8**

**Example**

Codice componente	Dado di pre-montaggio applicabile	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
		1 - 9 conf.	10-19   20-30
HNKKST8	HNKK8		


**Example**

Codice componente	M
HNTHS8	8
HNKK8	
HNKKST8	

**Applicabili a profilati e staffe**  
Applicabili a profilati e staffe con lo stesso codice componente.  
(Es.)  
Dadi di pre-montaggio: HNTHS8, HNKK8, HNKKST8  
Finecorsa di pre-montaggio: HNTHS8, HNKK8, HNKKST8  
Profilati: HFS8, HBLFS8  
Staffe: HBLFS8

# Dadi di post-montaggio/Finecorsa per profilati in alluminio - Standard

## Per la serie 8-45 (largh. cava 10mm)



**Dadi finecorsa di post-montaggio**

RoHS 10

\* Electroconduttivo

Tipo	M	Materiale	Trattamento superficie
HNTA8	8	EN 1.0301 Equiv.	Cromatura trivalente
PACK-HNTA8	8	EN 1.0301 Equiv.	Cromatura trivalente
HNTAV8	8	EN 1.0301 Equiv.	Cromatura trivalente
HNTAZ8	8	EN 1.0301 Equiv.	Cromatura trivalente
HNTASN8*	8	EN 1.4401 Equiv. (Sinterizzato)	-
PACK-HNTASN8*	8	EN 1.4401 Equiv. (Sinterizzato)	-
HNTASS8	8	EN 1.4305 Equiv.	-

Coppia di serraggio di riferimento (N·m)

M	EN 1.0301 Equiv., EN 1.4401 Equiv. (Sinterizzato), EN 1.4305 Equiv.
8	23.5

\* Dettagli del tipo con frenafiletto (P.716)

**HNTA8** (EN 1.0301 Equiv.)  
**PACK-HNTA8** (EN 1.0301 Equiv., 100/conf.)  
**HNTAV8** (Con adesivo frenafiletto, EN 1.0301 Equiv.)  
**HNTAZ8** (Con rivestimento in resina frenafiletto, EN 1.0301 Equiv.)  
**HNTASN8** (EN 1.4401 Equiv., sinterizzato)  
**PACK-HNTASN8** (EN 1.4401 Equiv., sinterizzato, 100/conf.)  
**HNTASS8** (EN 1.4305 Equiv.)

**Example**

Dadi finecorsa di post-montaggio

HNTA  
HNTAV  
HNTAZ  
HNTASN  
HNTASS

Codice componente	Tipo	M	T	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati			
					1 - 499 pz.	500-749	750-999	1000-1500
HNTA8	(EN 1.0301 Equiv.)	4	5	6	6.5			
HNTAV8	(Frenafiletto, EN 1.0301 Equiv.)	8						
HNTAZ8	(Frenafiletto, EN 1.0301 Equiv.)	8						
HNTASN8	(EN 1.4401 Equiv., sinterizzato)	4	5	6	8	6.0		
HNTASS8	(EN 1.4305 Equiv.)	8	6.5					

**Confezioni grandi** 100 pz. per confezione

Codice componente	M	T	Prezzo unitario (1-10 confezioni)	
			Prezzo per confezione	Prezzo per conf.
PACK-HNTA8	4	5	6	6.5
PACK-HNTASN8	4	5	6	8

Ordering Example

Codice componente	M
HNTA8	8

**Finecorsa di post-montaggio**

RoHS 10

M Materiale: EN 1.4319 Equiv.

**HNA8T8** (Polipropilene)  
**HNB8T8** (EN 1.4319 Equiv.)

Codice componente	Dado finecorsa applicabile	Colore	L	B	L1	B1	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
			1 - 499 pz.	500-999	1000-1500			
HNA8T8	HNTA8, HNTAV8, HNTAZ8, HNTASN8, HNTASS8	Bianco	21	11.1	26	9.8		
HNB8T8	-	-	23	12.5	28	8		

**Kit dado di post-montaggio e finecorsa**

RoHS 10

\* Electroconduttivo

**HNTAT8** (Kit EN 1.0301 Equiv.)  
**HNTATS8** (Kit EN 1.4401 Equiv.)

Tipo	B Dado finecorsa	A Finecorsa
HNTAT8	HNTA8	HNA8T8
HNTATS8*	HNTASN8	HNB8T8

\* Electroconduttivo

Codice componente	M	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
		1 - 499 pz.	500-749   750-999   1000-1500
HNTAT8	4	5	6
HNTATS8	4	5	6

**Kit dado di post-montaggio e finecorsa in metallo**

RoHS 10

\* Electroconduttivo

**HNTBT8** (Kit EN 1.0301 Equiv.)  
**HNTBTS8** (Kit EN 1.4401 Equiv.)

Tipo	B Dado finecorsa	A Finecorsa
HNTBT8	HNTA8	HNB8T8
HNTBTS8*	HNTASN8	HNB8T8

\* Electroconduttivo

Codice componente	M	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
		1 - 499 pz.	500-749   750-999   1000-1500
HNTBT8	4	5	6
HNTBTS8	4	5	6

Ordering Example

Codice componente	M
HNTAT8	8
HNTATS8	8

**Dadi di post-montaggio**

RoHS 10

\* Electroconduttivo

Tipo	M	Materiale	Trattamento superficie
HNTF8	8	EN 1.0301 Equiv.	Cromatura trivalente
HNTFV8	8	EN 1.0301 Equiv.	Cromatura trivalente
HNTFZ8	8	EN 1.0301 Equiv.	Cromatura trivalente
HNTFNS8*	8	EN 1.4401 Equiv. (Sinterizzato)	-

Coppia di serraggio di riferimento (N·m)

M	EN 1.0301 Equiv., EN 1.4401 Equiv. (Sinterizzato)
8	23.5

\* Dettagli del tipo con frenafiletto (P.716)

**HNTF8** (EN 1.0301 Equiv.)  
**HNTFV8** (Con adesivo frenafiletto, EN 1.0301 Equiv.)  
**HNTFZ8** (Con rivestimento in resina frenafiletto, EN 1.0301 Equiv.)  
**HNTFNS8** (EN 1.4401 Equiv., sinterizzato)

**Example**

Dado di post-montaggio

HNTF  
HNTFV  
HNTFZ  
HNTFNS

Codice componente	Tipo	M	E	T	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati			
						1 - 499 pz.	500-749	750-999	1000-1500
HNTF8	(EN 1.0301 Equiv.)	4	5	6	8	6.0	9.0		
HNTFV8	(Frenafiletto, EN 1.0301 Equiv.)	8							
HNTFZ8	(Frenafiletto, EN 1.0301 Equiv.)	8							
HNTFNS8	(EN 1.4401 Equiv., sinterizzato)	4	5	6	8	6.4	8.9		

Ordering Example

Codice componente	M
HNTF8	8