


Staffe con alette - Per profilati a 1 cava

Per profilati in alluminio serie 8 (largh. cava 10mm)



Caratteristiche: staffe con alette utilizzabili per collegamenti a L o a croce.


Staffe invertibili con alette



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
1 HBLFSNF8	-	-
2 HBLFSN8	EN AC-46100	-
3 HBLFSNB8	46100	Anodizzato nero
4 HBLFSNM8	Equiv.	Nichelatura chimica
5 CHBLFSN8	Equiv.	Vernice a forno (Argento)


* La vernice a forno (Argento) è di colore coordinato a quello dei profilati con finitura trasparente.

Staffe invertibili con alette (Prof. 40mm)



Staffe invertibili con alette

HBLFSN8	HBLFSNM8 (Nichelatura chimica)
HBLFSNB8 (Anodizzato nero)	CHBLFSN8 (Vernice a forno, argento)




Codice componente	Massa (g)	Vite applicabile, dado a T	Carico ammesso (N)	Prezzo unitario 1-99 pz.	Sconto volumi elevati 100-200
HBLFSNF8	48				
HBLFSN8	50	CBM8-20	2	HNTT8-8	2
HBLFSNB8* (Anodizzato nero)					
HBLFSNM8 (Nichelatura chimica)					
CHBLFSN8 (Vernice a forno, argento)					

* Per la riparazione di superfici anodizzate nere, vedere P.846




Montabili in entrambe le direzioni.





HBLFSNF8 consente il montaggio a filo della staffa nei collegamenti a croce.

Caratteristiche: staffe con alette inseribili in cava, non ruotano al serraggio.

Staffe con alette



HBLFS8
HBLFSB8
(Vernice applicata per cataforesi: Nera)



Codice componente	Massa (g)	Vite applicabile, dado a T	Carico ammesso (N)	Prezzo unitario 1-99 pz.	Sconto volumi elevati 100-200
HBLFS8	54	CBM8-20	2	HNTT8-8	2
HBLFSB8*					

* Vernice applicata per cataforesi: Nera





Utilizzati nei collegamenti a L.

Caratteristiche: staffe rinforzate con alette su un lato. Semplificano l'uso di chiavi.


Staffe rinforzate su un lato



HBLFSL8



Materiale: EN AC-46100 Equiv.



Sono presenti sporgenze da inserire nelle cave. (Dimensione sporgenza 1mm)

Abbinabili alle piastre di copertura spesse 5mm e 3mm.



Codice componente	Massa (g)	Vite applicabile, dado a T	Carico ammesso (N)	Prezzo unitario 1-99 pz.	Sconto volumi elevati 100-200
HBLFSL8	46	CBM8-20	2	HNTT8-8	2

Caratteristiche: staffe con alette su un lato. Possibilità di montare pannelli sul lato senza alette.

Staffe con alette su un lato



HBLFSNK8
HBLFSNE8




Codice componente	Massa (g)	Vite applicabile, dado a T	Carico ammesso (N)	Prezzo unitario 1-99 pz.	Sconto volumi elevati 100-200
HBLFSNK8	50	CBM8-20	2	HNTT8-8	2
HBLFSNE8					



Example

Per montaggio diretto su un pannello.

Esempio di HBLFSNK8 HBLFSNE8



Caratteristiche: la semplice pressione dei dadi sulle alette lunghe consente di evitare complesse procedure di posizionamento fuori.



Staffe di montaggio con chiocciola



HBLFSR8

- Fori asolati consentono il montaggio su fori in diversa posizione.
- Le alette della staffa possono danneggiarsi se i dadi vengono lasciati cadere.
- Si consiglia l'uso di rondelle. (Vedere le varianti sotto: SEC)

Materiale: EN AC-46100 Equiv.




Codice componente	Massa (g)	Vite applicabile, dado a T	Carico ammesso (N)	Prezzo unitario 1-99 pz.	Sconto volumi elevati 100-200
HBLFSR8	55	CBM8-20	2	HNTT8-8	2



Example

L'inserimento dei dadi a contatto delle alette consente l'allineamento di staffa e dadi rendendo superflue ulteriori regolazioni di precisione.

I dadi corti HNTM, HNTAM non sono applicabili.






Caratteristiche: staffe invertibili con alette e profilo di chiusura. Progettate per prevenire l'accumulo di polvere.

Staffe con profilo di chiusura



HBLFSNT8



Materiale: Profilo di chiusura: Poliammide, Staffa: EN AC-46100 Equiv.


Codice componente	Massa (g)	Vite applicabile, dado a T	Componente accessorio	Carico ammesso (N)	Prezzo unitario 1-99 pz.	Sconto volumi elevati 100-200
HBLFSNT8	56	CBM8-20	2	HNTT8-8	2	
			Corpo staffa	1	Profilo di chiusura staffa	1



Ordering Example HBLFSNK8

Alterations HBLFSNK8 - (C, SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC) SET

Varianti	Codice	Spec.	Staffa applicabile
C	Aggiunge fori mascherati sulla staffa per il montaggio del profilo di chiusura. (M5 sui due lati) (Vite di fissaggio HCBM a P.754)	HBLFSNF8	HBLFSNF8
		HBLFSN8	HBLFSN8
		HBLFSNB8	HBLFSNB8
		HBLFSNM8	HBLFSNM8
		CHBLFSN8	CHBLFSN8
		HBLFS8	HBLFS8
		HBLFSB8	HBLFSB8
		HBLFSL8	HBLFSL8
		HBLFSNK8	HBLFSNK8
		HBLFSNE8	HBLFSNE8
HBLFSR8	HBLFSR8		



Example HBLFSR8

Varianti	Codice	Spec.	Staffa applicabile
Kit viti e dadi applicabili inclusi	SET SST (Acciaio inox) SEU (Dadi di pre-montaggio con molla) SSU (Dadi di pre-montaggio con molla in acciaio inox) SEP (Dadi di post-montaggio con molla) SSP (Dadi di post-montaggio con molla in acciaio inox) SEC (Viti con rondella incorporata e dadi)	Viti e dadi applicabili per il fissaggio delle staffe sui profilati vengono forniti in kit. (Aggiungere al prezzo della staffa.)	HBLFSNF8
		(Es.) Quando si specifica HBLFS8:	HBLFSN8
		SET CBM8-20 HNTT8-8	HBLFSNB8
		SST SCB8-20 HNTT8-8	HBLFSNM8
		SEU CBM8-20 HNTT8-8	CHBLFSN8
		SSU SCB8-20 SHNTU8-8	HBLFS8
		SEP CBM8-20 HNTT8-8	HBLFSB8
		SSP CBM8-20 SHNTU8-8	HBLFSL8
		SEC HCBST8-24 HNTT8-8	HBLFSNK8
		Quando si specificano articoli diversi da HBLFS8, controllare le viti e i dadi applicabili.	HBLFSNE8
	HBLFSR8		
	HBLFSNT8		

Le viti per staffe anodizzate nere e staffe con vernice applicata per cataforesi (nera) sono HCBM-TB (Cromatura trivalente nera) a P.751.

La vite inclusa non è conforme alla direttiva RoHS quando vengono specificate staffe -SET, -SEU o -SEP diverse da quelle anodizzate nere o con vernice applicata per cataforesi (nera).