



Staffe con alette - Per profilati a 1 cava

Per profilati in alluminio serie 8 (largh. cava 10mm)



Staffe estruse - Per profilati a 1 cava


Per profilati in alluminio serie 8 (largh. cava 10mm)



Caratteristiche: staffe con foro asolato su un lato. Per evitare interferenze tra le teste delle viti, è possibile utilizzare le viti a esagono incassato con rondella incorporata.

Staffe con foro asolato su un lato

HBLFSH8




Materiale: EN AC-46100 Equiv.

Codice componente	Massa (g)	Vite applicabile, dado a T		Carico ammesso (N)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
		Vite	Dado a T			
HBLFSH8	52	CBM8-20	HNTT8-8	2	2058	1-99 pz. 100-200

Caratteristiche: le staffe con due fori di montaggio su un lato consentono il collegamento più sicuro dei profilati.

Staffe invertibili con alette

HBLFSSW8




Materiale: EN AC-46100 Equiv.

Codice componente	Massa (g)	Vite applicabile, dado a T		Carico ammesso (N)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
		Vite	Dado a T			
HBLFSSW8	105	CBM8-20	HNTT8-8	4	3087	1-99 pz. 100-200



Example Collegabili in direzione parallela e perpendicolare sulla cava del profilato.




Ordering Example Codice componente **HBLFSSW8**

Alterations Codice componente **HBLFSSW8** - (C, SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC) **SET**

Varianti	Codice	Spec.	Staffa applicabile
Variante fori di montaggio per profilo di chiusura	C	Aggiunge fori maschiati sulla staffa per il montaggio del profilo di chiusura. (M5 sui due lati) (Vite di fissaggio HCBM a P.754)	HBLFSH8
			HBLFSSW8

Example

Esempio di montaggio copertura
• Specificare il codice variante C.



Varianti	Codice	Spec.	Staffa applicabile																								
Kit viti e dadi applicabili inclusi	C	SET SST (Acciaio inox) SEU (Dadi di pre-montaggio con molla SSU Dadi di pre-montaggio con molla Acciaio inox SEP Dadi di post-montaggio con molla SSP Dadi di post-montaggio con molla Acciaio inox SEC Viti con rondella integrata e dadi	Viti e dadi applicabili per il fissaggio delle staffe sui profilati vengono forniti in kit. (Aggiungere al prezzo della staffa.) (Es.) Quando si specifica HBLFSSW8: <table border="1"> <tr><th>Codice</th><th>Vite</th><th>Dado</th></tr> <tr><td>SET</td><td>CBM8-20</td><td>HNTT8-8</td></tr> <tr><td>SST</td><td>SCB8-20</td><td>HNTT8-8</td></tr> <tr><td>SEU</td><td>CBM8-20</td><td>HNTU8-8</td></tr> <tr><td>SSU</td><td>SCB8-20</td><td>SHNTU8-8</td></tr> <tr><td>SEP</td><td>CBM8-20</td><td>HNTP8-8</td></tr> <tr><td>SSP</td><td>SCB8-20</td><td>SHNTP8-8</td></tr> <tr><td>SEC</td><td>HCBST8-24</td><td>HNTT8-8</td></tr> </table>	Codice	Vite	Dado	SET	CBM8-20	HNTT8-8	SST	SCB8-20	HNTT8-8	SEU	CBM8-20	HNTU8-8	SSU	SCB8-20	SHNTU8-8	SEP	CBM8-20	HNTP8-8	SSP	SCB8-20	SHNTP8-8	SEC	HCBST8-24	HNTT8-8
		Codice	Vite	Dado																							
SET	CBM8-20	HNTT8-8																									
SST	SCB8-20	HNTT8-8																									
SEU	CBM8-20	HNTU8-8																									
SSU	SCB8-20	SHNTU8-8																									
SEP	CBM8-20	HNTP8-8																									
SSP	SCB8-20	SHNTP8-8																									
SEC	HCBST8-24	HNTT8-8																									
	HBLFSH8																										

⚠ La vite inclusa non è conforme alla direttiva RoHS quando vengono specificate parti -SET, -SEU o -SEP.

Caratteristiche: staffe estruse a lavorazione perpendicolare con alette per inserimento nei profilati. Staffe con alette inseribili in cava, non ruotano al serraggio.


Staffe spesse (Lavorazione perpendicolare)

Codice componente	Perpendicolarità K
HBKTTST8	0.03
HBKTS8	0.06
HBKTSB8 (Anodizzato nero)	

HBKTTST8
HBKTS8
HBKTSB8
(Anodizzato nero)




Tipo	Materiale	Trattamento superficie
HBKTTST8	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodizzato
HBKTS8		Anodizzato nero
HBKTSB8		Anodizzato nero



Codice componente	Massa (g)	Vite applicabile, dado a T		Carico ammesso (N)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
		Vite	Dado a T			
HBKTTST8	65.8	CBM8-20	HNTT8-8	2	2058	1-99 pz. 100-200
HBKTS8						
HBKTSB8* (Anodizzato nero)						

* Per la riparazione di superfici anodizzate nere, vedere P.846



Sul fondo della staffa del tipo a lavorazione perpendicolare sono presenti sporgenze da inserire nelle cave del profilato in alluminio.



Caratteristiche: staffe in alluminio estruso. Progettate per impedire l'accumulo di polvere con una buona estetica.

Staffe spesse

NBLTS8
HBLTS8
HBLTSB8
(Anodizzato nero)
CHBLTS8
(Finitura trasparente)



⚠ due lati e i fori per viti di NBLTS8 non sono anodizzati.


Tipo	Materiale	Trattamento superficie
NBLTS8	EN AW-6063-T5 Equiv.	Anodizzato
HBLTS8	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodizzato nero
HBLTSB8		Vernice trasparente Anodizzato
CHBLTS8		(Vernice trasparente)

Codice componente	Massa (g)	Vite applicabile, dado a T		Carico ammesso (N)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
		Vite	Dado a T			
NBLTS8	65.8	CBM8-20	HNTT8-8	2	2058	1-99 pz. 100-200
HBLTS8						
HBLTSB8* (Anodizzato nero)						
CHBLTS8 (Finitura trasparente)	66					

* Per la riparazione di superfici anodizzate nere, vedere P.846





Esempi di collegamento profilati
Collegamento con staffa spessa



Caratteristiche: i fori sono disposti in posizione sfalsata. Abbinabili a piastre spesse 3mm e 5mm quando si utilizzano fori maschiati per il montaggio delle coperture.

Staffe con fori eccentrici

HBLTH8



⚠ Abbinabili alle piastre di copertura spesse 3mm e 5mm.

Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv.
Trattamento superficie: Anodizzato

Codice componente	Massa (g)	Vite applicabile, dado a T		Carico ammesso (N)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
		Vite	Dado a T			
HBLTH8	68	CBM8-20	HNTT8-8	2	2058	1-99 pz. 100-200

Ordering Example Codice componente **HBLTH8**

Alterations Codice componente **HBLTH8** - (C, SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC) **SET**

Varianti	Codice	Spec.	Staffa applicabile
Variante fori di montaggio per profilo di chiusura	C	Aggiunge fori maschiati sulla staffa per il montaggio del profilo di chiusura. (M5 sui due lati) (Vite di fissaggio HCBM a P.754)	HBKTS8
			NBLTS8
			HBLTS8
			CHBLTS8
			HBLTH8

Varianti	Codice	Spec.	Staffa applicabile																								
Kit viti e dadi applicabili inclusi	C	SET SST (Acciaio inox) SEU (Dadi di pre-montaggio con molla SSU Dadi di pre-montaggio con molla Acciaio inox SEP Dadi di post-montaggio con molla SSP Dadi di post-montaggio con molla Acciaio inox SEC Viti con rondella integrata e dadi	Viti e dadi applicabili per il fissaggio delle staffe sui profilati vengono forniti in kit. (Aggiungere al prezzo della staffa.) (Es.) Quando si specifica HBLTS8: <table border="1"> <tr><th>Codice</th><th>Vite</th><th>Dado</th></tr> <tr><td>SET</td><td>CBM8-20</td><td>HNTT8-8</td></tr> <tr><td>SST</td><td>SCB8-20</td><td>HNTT8-8</td></tr> <tr><td>SEU</td><td>CBM8-20</td><td>HNTU8-8</td></tr> <tr><td>SSU</td><td>SCB8-20</td><td>SHNTU8-8</td></tr> <tr><td>SEP</td><td>CBM8-20</td><td>HNTP8-8</td></tr> <tr><td>SSP</td><td>SCB8-20</td><td>SHNTP8-8</td></tr> <tr><td>SEC</td><td>HCBST8-24</td><td>HNTT8-8</td></tr> </table>	Codice	Vite	Dado	SET	CBM8-20	HNTT8-8	SST	SCB8-20	HNTT8-8	SEU	CBM8-20	HNTU8-8	SSU	SCB8-20	SHNTU8-8	SEP	CBM8-20	HNTP8-8	SSP	SCB8-20	SHNTP8-8	SEC	HCBST8-24	HNTT8-8
		Codice	Vite	Dado																							
SET	CBM8-20	HNTT8-8																									
SST	SCB8-20	HNTT8-8																									
SEU	CBM8-20	HNTU8-8																									
SSU	SCB8-20	SHNTU8-8																									
SEP	CBM8-20	HNTP8-8																									
SSP	SCB8-20	SHNTP8-8																									
SEC	HCBST8-24	HNTT8-8																									
	HBKTTST8																										

⚠ Le viti per staffe anodizzate nere sono HCBMTB (Cromatura trivalente colore nero) a P.751.

⚠ La vite inclusa non è conforme alla direttiva RoHS quando vengono specificate staffe -SET, -SEU o -SEP diverse da quelle anodizzate nere.