

Maniglie con tappo/Maniglie in nylon

Maniglie in nylon con tappi

UPCDG
(Nylon 6)

*Montaggio facilitato se abbinato ai dadi per maniglie illustrati sotto.

Materiale
Nylon 6 rinforzato con fibra di vetro

Codice componente		L1	Carico am- messo (N)	Massa (g)	Prezzo unitario
Tipo	L				
UPCDG	90	133	500	30	
	94	136.5		33	
	117	160		36	
	132	175		39	

Maniglie con tappi

Tipo	Maniglia		Tappo	
	Materiale	Trattamento superficie	Materiale	Colore
HHDG	EN AC-46100 equiv.	Finitura a forno	ABS	Bianco
HHDS	EN 1.4301 equiv.	Lucidatura	ABS	Bianco

*Montaggio facilitato se abbinato ai dadi per maniglie illustrati sotto.

Foro svasato conico per M5

Codice componente	L	Massa (g)	Kit di viti e dadi applicabili		Prezzo unitario	
			Vite	Quantità	HHDG	HHDS
HHDG HHDS	100	62	Vite a testa piatta M5	2		

Ordering Example
Codice componente
UPCDG90
HHDG100

Dadi per maniglie

HHPUW

Materiale: EN 1.4301 equiv.

Codice componente		B	A	M	Maniglia	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	P						
HHPUW	90	10	100	6	UPCDG90		
	100	12	110	5	HHDG100		

Ordering Example
Codice componente
HHPUW90

Maniglie in nylon

UPFN

Materiale
Maniglia: Nylon 6 rinforzato con fibra di vetro
Sezione filettata: Ottone (Inserto)

Codice componente		L	Colore maniglia	L1	H	h	M (Fil. grossa)	Carico am- messo (N)	Massa (g)	Prezzo unitario		
Tipo	A									B (Nero)	W (Bianco), M (Arancione), R (Rosso)	
UPFN	26	105	B (Nero)	121	37	29	6	500	55			
		110	W (Bianco)	133	40	32			60			
		117	M (Arancione) R (Rosso)						62			

*Il colore predefinito della maniglia, se non specificato diversamente, è il nero.

Ordering Example
Codice componente - L - Colore maniglia
UPFN26 - 105 - B

Maniglie con tubo in alluminio

Maniglie tubolari in alluminio - Diametro piccolo

UWAPNC
UWAPFC (Dimensione L configurabile)

UHFAPC
UHFAPFC (Dimensione L configurabile)

Materiale
Tubo: EN AW-6063 equiv.
Gomito: Policarbonato

Codice componente		Kit di viti e dadi applicabili	Prezzo unitario	
Tipo	L		UWAPNC	UHFAPC
UWAPNC UHFAPC	100	Vite a esagono incassato M6		
	150			
	200			
	250			
	300			

Codice componente		L Incrementi di 1mm	Kit di viti e dadi applicabili	Prezzo unitario	
Tipo	L			UWAPFC	UHFAPFC
UWAPFC UHFAPFC	100~150	Vite a esagono incassato M6			
	151~200				
	201~250				
	251~300				

Ordering Example
Codice componente
UWAPNC200
UWAPFC-237
* Per le dimensioni L, aggiungere "-" (trattino).

Maniglie tubolari in alluminio

UWAPN
UWAPF (Dimensione L configurabile)

UHFAPN
UHFAPF (Dimensione L configurabile)

Materiale
Tubo: EN AW-6063 equiv.
Gomito: Nylon rinforzato con fibra di vetro

Codice componente		Kit di viti e dadi applicabili	Prezzo unitario	
Tipo	L		UWAPN	UHFAP
UWAPN UHFAP	150	Vite a testa piatta M8		
	200			
	250			
	300			
	400			
	500			
	600			

Codice componente		L Incrementi di 1mm	Kit di viti e dadi applicabili	Prezzo unitario	
Tipo	L			UWAPF	UHFAPF
UWAPF UHFAPF	100~150	Vite a testa piatta M8			
	151~200				
	201~250				
	251~300				
	301~400				
	401~500				
	501~600				

Ordering Example
Codice componente
UWAPN150
UHFAPF-185
* Per le dimensioni L, aggiungere "-" (trattino).