

Ruote e piedi di livellamento integrati

Standard, conduttivi, con attacco laterale



Codice componente	
Tipo	Materiale rotella (colore)
HCFT, HCFTK, SHCFT	Nylon (Grigio)
HCFTU	Uretano (Verde)
HCFTM	Nylon MC (Blu)
HCFTD, SHCFTD	Nylon MC conduttivo (Nero)



⚡ Solo HCFT8-500 in resina fenolica (nero).

N.	Ruota		Vite di sollevamento	
	Materiale	Trattamento superficie	Materiale	Trattamento superficie
60	EN AC-46100 equiv.	Verniciatura nera	EN 1.0038 equiv.	Cromatura trivalente
130	EN 1.0320 equiv. (laminato a caldo)	Cromatura trivalente (nero)	EN 1.0038 equiv.	Cromatura trivalente
250	EN 1.0320 equiv. (laminato a caldo)	Cromatura trivalente (nero)	EN 1.0038 equiv.	Cromatura trivalente
350	EN 1.0320 equiv. (laminato a caldo)	Cromatura trivalente (nero)	EN 1.0038 equiv.	Cromatura trivalente
500	EN-JS 1040 equiv.	Verniciatura nera	EN 1.0038 equiv.	Cromatura trivalente

⚡ Il materiale della vite di sollevamento e della ruota è EN 1.4301 equiv. per SHCFT o SHCFTD.

Ruota orientabile



HCFT



Materiale tampone: EPDM

Viti e dadi applicabili sono comuni a M5 e M6.

HCFT HCFTM HCFTU HCFTD





Materiale tampone: EPDM

Viti e dadi applicabili sono comuni a M6 e M8.



⚡ Tutte le ruote girano a 360°.

SHCFT



Viti e dadi applicabili sono comuni a M5 e M6.



HCFT HCFTM HCFTU HCFTD



⚡ Il bullone di regolazione non sporge dalla faccia superiore.

⚡ L'angolo di contatto del sostegno di livellamento è entro ±1,0° circa.



HCFT SHCFT HCFTM SHCFTD HCFTD



⚡ In valori racchiusi tra () sono relativi al tampone in acciaio inox.

Viti e dadi applicabili sono comuni a M6 e M8.

HCFT HCFTM HCFTU HCFTD





⚡ Quando si sposta l'unità usando le ruote, sollevare completamente i piedi di livellamento.

Ruota fissa

HCFTK-R

N.6-130 8-130





Materiale tampone: EPDM

⚡ La ruota non gira.

HCFTK-L

N.6-130 8-130



Materiale tampone: EPDM

⚡ Il bullone di regolazione non sporge dalla faccia superiore.

⚡ L'angolo di contatto del sostegno di livellamento è entro ±1,0° circa.

Tipo ruota	Codice componente	Carico ammesso			Mas-	Vite, dado		Prezzo unitario 1 ~ 50 pz.						
		N.	Carico	kg		N	sa	g	Vite	Dado	HCFT	HCFTU	HCFTM	HCFTD
Orientabile	HCFT	5	60	60	588	600	4	HNTT5-5						
		6	130	130	1275	1100								
Orientabile	HCFTM	6	130	130	1275	1100	4	HNTT6-6						
		8	130	130	1275	1100								
Fisso	HCFTK-L	6	130	130	1275	1100	4	HNTT8-8						
		8	130	130	1275	1100								
Orientabile	HCFTK-R	6	130	130	1275	1100	4	HNTT6-6						
		8	130	130	1275	1100								
Orientabile	HCFT	6	250	250	2452	1445	4	HNTT6-6						
		8	350	350	3432	2170								
Orientabile	HCFTM	8	500	500	4902	5600	4	HNTT8-8						

⚡ L'altezza di montaggio di HCFT6-130, HCFT8-130, HCFTK6-130 e HCFTK8-130 è la stessa, pertanto è possibile l'utilizzo in parallelo.

⚡ Il carico ammesso dichiarato è relativo alla ruota. Considerare un carico ammesso sul sostegno di livellamento uguale.

Tipo ruota	Codice componente	Carico ammesso			Mas-	Vite, dado		Prezzo unitario 1 ~ 50 pz.		
		N.	Carico	kg		N	sa	g	SHCFT	SHCFTD
Orientabile	SHCFT	5	60	60	588	600	4	HNTTSN5-5		
		6	130	130	1275	1100				
Orientabile	SHCFTD	8	130	130	1275	1100	4	HNTTSN6-6		

⚡ Il tampone e la ruota sono in acciaio inox (EN 1.4301 equiv.).

⚡ Il carico ammesso dichiarato è relativo alla ruota. Considerare un carico ammesso sul sostegno di livellamento uguale.

Riferimento: Misura combinata con profilati in alluminio (MISUMI) (per la posizione di montaggio, controllare ciascuna misura).

- N.5 → 5 serie
- N.6 → 6 serie
- N.8 → 8 serie, 8-45 serie

Alterations Codice componente - (SET, BL)
HCFT6-130 - SET

Variante	Codice	Spec.	Unità ruota integrata				Componente			
			Tipo		N.	Carico	Vite		Dado	
Kit viti e dadi applicabili	SET	Viti e dadi applicabili forniti in kit.	HCFT		5	60	CBM5-15		HNTT5-5	
			HCFT		6	130	CBM6-15		HNTT6-6	
			HCFT,HCFTK,HCFTM,HCFTD		6	130	CBM6-20		HNTT8-8	
			HCFT,HCFTU,HCFTM,HCFTD		8	130	CBM8-25		HNTT8-8	
			HCFT,HCFTK,HCFTM,HCFTD		8	250	CBM8-12		HNTT8-8	
			HCFT,HCFTU,HCFTM,HCFTD		8	350	CBM8-15		HNTT8-8	
HCFT,HCFTM,HCFTD		8	500	CBM8-30		HNTT8-8				

Variante	Codice	Lunghezza unità di livellamento					
		BL100			BL150		
		Altezza dal pavimento		Carico	Altezza dal pavimento		Carico
Spec. Cambia la lunghezza delle unità di livellamento standard.		Standard		60	Standard		60
		Dopo la modifica		78	Dopo la modifica		78
		Standard		130	Standard		130
		Dopo la modifica		113	Dopo la modifica		113
		Standard		250	Standard		250
		Dopo la modifica		101	Dopo la modifica		101
		Standard		350	Standard		350
		Dopo la modifica		111	Dopo la modifica		111
		Standard		500	Standard		500
		Dopo la modifica		150	Dopo la modifica		150

È possibile aumentare l'altezza dal pavimento usando un piede di livellamento più lungo. Tuttavia, l'unità di livellamento sporge dalla superficie della piastra.




Ordering Example

Codice componente

HCFT6-130
HCFTK-L6-130


Montaggio del tipo conduttivo



⚡ Rondelle conduttive e rondelle dentate non incluse nel tipo conduttivo.



Example



Example

