


# Ancoraggi per profilati in alluminio

# Kit ruote per porte/Elementi di assemblaggio/Maschere di foratura/Pennarello per ritocchi


## Ancoraggi per profilati in alluminio



### HFANK225 (Standard)



### HFHANK8 (Carico pesante)



Venduti come unità singole.




Materiale: EN 1.1158 equiv. S Trattamento superficie: Verniciatura a forno colore nero

Codice componente	Masa (g)	Profilati (Serie)	Vite, dado			Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
			Vite	Dado	Quantità		
HFANK225	577	HFS6	CBM6-14	3	HNTT6-6	3	
		HFS8	CBM8-18	2	HNTT8-8	2	
		HFS8-45					
HFHANK8	1650	HFS8	CBM8-20	2	HNTT8-8	2	
		HFS8-45					



Codice componente  
HFANK225  
HFHANK8




Variante	Codice	Spec.	Profilati (Serie)	
			SET	SET2
Kit di viti e dadi applicabili	SET	Kit di viti e dadi per montare un ancoraggio su un profilato in alluminio. Bulloni di ancoraggio non inclusi.	HFS8	HFS8-45
	SET1		HFS6	
	SET2		HFS8	HFS8-45


\* Quando si seleziona SET1, vengono incluse tre rondelle (WSSM12-6-1).  
\* Quando si specifica -SET, -SET1 e -SET 2, il prodotto non è conforme a RoHS.

## Ancoraggi per profilati in alluminio

### HFSANK



### HFSANKW



Materiale: EN 1.0320 equiv. (laminato a caldo) S Trattamento superficie: Cromatura




Codice componente	Tipo	N.	Masa (g)	Profilati (Serie)	Vite, dado			H	F	G	W	L	d	ℓ	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
					Vite	Dado	Quantità									
HFSANK	6	318	HFS6	CBM6-15	2	HNTT6-6	2	100	60	40	30	86.5	7	40		
	8	512	HFS8*	CBM8-15	2	HNTT8-8	2	120	80	50	40	96.5	10	60		
HFSANKW	6	624	HFS6	CBM6-15	4	HNTT6-6	4	100	60	40	33.2	86.5	7	40		
	8	1020	HFS8*	CBM8-15	4	HNTT8-8	4	120	80	50	43.2	96.5	10	60		


\* Non applicabile a HFS8-45.  
\* Viti e dadi non inclusi.

## Ancoraggi per profilati in alluminio

### HFDANK6



### HFDANK8



Materiale: EN AC-46100 equiv.

Codice componente	Tipo	N.	Masa (g)	Profilati (Serie)	Vite, dado			Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
					Vite	Dado	Quantità		
HFDANK	6	118	HFS6	CBM6-20	3	HNTT6-6	3		
	8	147	HFS8	CBM8-25	3	HNTT8-8	3		

\* Non applicabile a HFS8-45.  
\* Viti e dadi non inclusi.



Codice componente  
HFDANK6




Codice componente - (SET, SST)  
HFDANK6 - SET

Variante	Codice	Spec.	Ancoraggio applicabile
Kit di viti e dadi applicabili	SET	Kit di viti e dadi per montare un ancoraggio su un profilato in alluminio. Bulloni di ancoraggio non inclusi. Quando è specificato SST, viti e dadi sono in acciaio inox. (Es. Vite: SCB6-15 Dado: HNTTSN6-6)	HFSANK6
	SST		HFSANK8
			HFSANKW6
			HFSANKW8
			HFDANK6
			HFDANK8

## Kit ruote per porte



### SQCM



Materiale: Piastra: EN 1.0038 equiv. cromatura trivalente  
Ruote: EN 1.0320 equiv. (laminato a caldo)  
Cromatura trivalente  
Rotella in gomma



Codice componente  
SQCM6

Codice componente	Tipo	N.	Profilato	Carico ammesso ruota N	Masa (g)	Prezzo unitario	
						1 ~ 9 pz.	10-20
SQCM	6		30mm	350	160		
	8		40mm				


\* Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

N.	Componente						Montaggio profilato					
	B	W	T	d	D	H	Quantità	Dado	Quantità			
6	30	15	6	7	8.5	50	68	1	SCB6-14	2	HNTTP6-6	2
8	40	20	6	7	8.5	50	68	1	SCB8-18	2	HNTTP8-8	2

## Elementi di assemblaggio



### HFKZG




Codice componente  
HFKZG6

Codice componente	Tipo	N.	Profilati (Serie)	Componente				Prezzo unitario	Sconto volumi elevati		
				1 Piastra	2 Vite ad alette	3 Dado di post-montaggio	Quantità				
HFKZG	5		HFS5	HPTSS5	1	CHOB4-8	2	HNTFSN5-4	2	1-8 pz.	9-20
	6		HFS6	HPTSS6	1	CHOB6-12	2	HNTFSN6-6	2		
	8		HFS8	HPTSS8	1	CHOB8-15	2	HNTFSN8-8	2		
	8-45		HFS8-45	HPTSS8-45	1						





Montare tra i due profilati. Serrare la vite ad alette in modo da livellare le superfici (A) e (B) dei profilati. Le superfici (A) e (B) vengono quindi collegate con staffe.



## Maschere di foratura




### HFSJG



Codice componente	Tipo	N.	A	B	P	H	R	D	Profilati (Serie)	Componente			Prezzo unitario	
										Maniglia a ripresa	Dado	Vite		
HFSJG	5		100	25	10	10	7.3	7.1	HFS5	CLDM5-20-Y	1	HNTTSN5-5	1	
	6		100	30	15	15	8	11.1	HFS6	CLDM6-20-M	1	HNTFSN6-6	1	
	8		110	40	20	20	8	13.1	HFS8	CLDM8-25-B	1	HNTFSN8-8	2	1 pz.
	8-45		120	45	22.5	22.5	8	15.1	HFS8-45	CLDM8-25-S	1	HNTFSN8-8	2	

Serie profilato applicabile	H mm	H1 mm	mm foro D	mm foro M	d (Foro per chiave) mm
HFS5	10	10	-	7.1	7.3
HFS6	15	15	11.1	11.1	8
HFS8	20	20	13.1	13.1	8
HFS8-45	22.5	20	15.1	13.1	8



Codice componente  
HFSJG6

## Pennarelli per ritocchi su superfici anodizzate in nero



Codice componente	Volume (ml)	Tipo	Caratteristiche	Colore	Uso	Gamma temp. esercizio (°C)	Uso/A secco	Componente principale	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
	13	Pennarello	Pennarello con punta in feltro per ritoccare le imperfezioni su articoli con superficie anodizzata in nero. I ritocchi sono poco evidenti perché il colore è simile a quello della superficie anodizzata in nero dei profilati in alluminio.	Nero opaco	Riparazioni di imperfezioni sulle superfici anodizzate in nero dei profilati in alluminio. Segni sui profilati.	5-35	Agitare bene prima dell'uso e applicare direttamente sulla superficie da ritoccare.	Resina acrilica	1-9 pz.	10-50



Codice componente