

Profilati per reti metalliche di sicurezza

Accessori per reti metalliche di sicurezza

Il colore della vernice per il tipo giallo è D22-80V (Japan Paint Ind. Assoc.) rif. Mussel 2.5Y8/12.

Profilati per reti metalliche di sicurezza

RoHS10

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
HFFS	EN AW-6063-T5 Equiv.	Anodizzato
HFFH		
HFVS		
HFFVH		
HFFSY		
HFFHY	Finitura a forno (Giallo)	

Per pannello di 3mm Le cave con * sono comuni alla serie HFS.

HFFS6-3030 **HFFSY6-3030** (Giallo)

HFFH6-3030 **HFFHY6-3030** (Giallo)

Per pannello di 5mm

HFFS6-3030 **HFFVH6-3030**

Cod. comp.	L Incrementi di 0.5mm (Tolleranza ±0.5)	Massa kg/m	Area sezione mm²	Momento di inerzia sezione mm⁴	Prezzo unitario inf. a 300mm	Prezzo unitario/m 300mm o sup.
HFFS6-3030	50-4000	0.70	259	2.35x10⁴	2.28x10⁴	
HFFSY6-3030 (Giallo)		0.69	254	2.29x10⁴	2.14x10⁴	
HFFH6-3030		0.68	257	2.31x10⁴	2.29x10⁴	
HFFHY6-3030 (Giallo)						
HFFVH6-3030						

Profilati per reti metalliche di sicurezza

RoHS10

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
HFFS	EN AW-6063-T5 Equiv.	Anodizzato
HFFH		
HFVS		
HFFVH		
HFFSY		
HFFHY	Finitura a forno (Giallo)	

Per pannello di 3mm Le cave con * sono comuni alla serie HFS.

HFFS8-4040 **HFFSY8-4040** (Giallo)

HFFH8-4040 **HFFHY8-4040** (Giallo)

Per pannello di 5mm

HFFS8-4040 **HFFVH8-4040**

Cod. comp.	L Incrementi di 0.5mm (Tolleranza ±0.5)	Massa kg/m	Area sezione mm²	Momento di inerzia sezione mm⁴	Prezzo unitario inf. a 300mm	Prezzo unitario/m 300mm o sup.
HFFS8-4040	50-4000	1.08	399	5.94x10⁴	5.99x10⁴	
HFFSY8-4040 (Giallo)		1.02	377	5.59x10⁴	5.57x10⁴	
HFFH8-4040		1.06	393	5.81x10⁴	5.90x10⁴	
HFFHY8-4040 (Giallo)		1.01	375	5.45x10⁴	5.59x10⁴	
HFFVH8-4040						

Cod. comp. - L
HFFS6-3030 - 800

Cod. comp. - L - (Codice variante)
HFFS6-3030 - 1000 - LTP-XA15-XB900

Varianti Codice	Maschiatura sull'estremità sinistra	Maschiatura sui due lati	Lavorazione foro svasato nella posizione specificata.												
	LTP	TPW	XA XB XC XD XE XF XG XH XI XJ												
Spec.	<p>Foro maschiato sull'estremità sinistra di un profilo.</p> <p><Profilo maschiatura> HFFS6-3030, HFFH6-3030 HFFSY6-3030, HFFHY6-3030 ⇒ M8 profondità 24 HFFS8-4040, HFFH8-4040 HFFSY8-4040, HFFHY8-4040 ⇒ M12 profondità 36</p>	<p>Fori maschiati sulle due estremità di un profilo.</p> <p><Profilo maschiatura> HFFS6-3030, HFFH6-3030 HFFSY6-3030, HFFHY6-3030 ⇒ M8 profondità 24 HFFS8-4040, HFFH8-4040 HFFSY8-4040, HFFHY8-4040 ⇒ M12 profondità 36</p>	<p>Fori svasati lavorati nella posizione specificata. (Distanza dal bordo sinistro) Fino a max 10 fori svasati lavorabili. (Incrementi di 0.5mm) Le dimensioni e le direzioni dei fori svasati sono mostrate nel disegno sotto.</p> <p>Esempio di ordine: HFFS6-3030-230-XA15-XB100-XC185</p> <p><Dettagli delle dimensioni fori svasati></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Profilato</th> <th>HFFS6-3030, HFFVH6-3030, HFFSY6-3030</th> <th>HFFS8-4040, HFFVH8-4040, HFFSY8-4040</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>d</td> <td>9</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>d1</td> <td>14</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>9</td> <td>12.5</td> </tr> </tbody> </table>	Profilato	HFFS6-3030, HFFVH6-3030, HFFSY6-3030	HFFS8-4040, HFFVH8-4040, HFFSY8-4040	d	9	13	d1	14	19	h	9	12.5
Profilato	HFFS6-3030, HFFVH6-3030, HFFSY6-3030	HFFS8-4040, HFFVH8-4040, HFFSY8-4040													
d	9	13													
d1	14	19													
h	9	12.5													

Caratteristiche dei profilati per reti metalliche di sicurezza
Il profilo della cava è uguale a quello della serie di profilati in alluminio HFS ad eccezione delle cave dedicate alle reti metalliche di sicurezza. Sono utilizzabili tutti gli altri accessori della serie HFS (dadi, tappi per profilati, ecc.).

Opzioni accessori per reti metalliche di sicurezza

Montaggio

Procedura 1
Collegare i profilati con i fori svasati e i fori maschiati utilizzando le viti a esagono incassato.
* Utilizzare le viti a esagono incassato (SCB12-60) per collegare i profilati HFFS8-4040.

Procedura 2
Inserire una rete metallica nella cava dedicata.
* Le cave possono essere leggermente strette.

Procedura 3
Collegare i profilati nello stesso modo utilizzato al passo 1 per completare.

Accessori: HFC6-3030-B (P.627), HFUST (P.852), UPCN (P.828), HFFSN (P.805), HSUKJ (P.823), SOCM (P.846), HFTANK (P.844), HPTSS (P.615).

SCB (Acciaio inox)

Indica che il valore minimo del carico di rottura nominale è di 700N/mm² (71kgf/mm²).
La classe dell'acciaio è A2 (acciaio inox austenitico).

*A2-70(SCB)

Materiale: EN 1.4567 Equiv. JIS B 1176
* Classe di resistenza A2-70

Cod. comp.	MxP	ℓ	A	E	B	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	M-L					1 - 9 pz.	10-29 30-99 100-1000
SCB	8-40	8x1.25	28	13	8	6	
	12-60	12x1.75	36	18	12	10	

Ordering Example
Cod. comp. SCB8-40

HFC6-3030 **HFC8-4040**

La porzione sporgente al centro è stata accorciata.

HFCB6-3030 (Montaggio a vite) **HFCB8-4040** (Montaggio a vite)

Materiale: Poliammide (Nero, Grigio chiaro, Giallo)

Example

<Prima del montaggio> <Dopo il montaggio>

HFCB8-4040-B

Maschiatura sul profilato non richiesta.

Collegamento di profilati adiacenti (30mm)

Montare i tappi per profilati secondo necessità.

HFC6-3030-B

HPTSS6-SET (P.615)

Ordering Example
Cod. comp. - Colore
HFCB6-3030 - B

Cod. comp.	Colore	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Profilato applicabile
Tipo	N.	1 - 14 pz.	15-19 20-500	
HFC6	3030	B (Nero)		HF□□6-3030 HF□□Y6-3030
HFC8	4040	S (Grigio chiaro)		HF□□8-4040 HF□□Y8-4040
HFCB6	3030	B (Nero)		HF□□6-3030 HF□□Y6-3030
HFCB8	4040	S (Grigio chiaro)		HF□□8-4040 HF□□Y8-4040

*Viti a testa piatta incluse nel tipo con montaggio a vite.
Tipo 3030 (Nero: HFBMB4-12/Grigio chiaro, Giallo: SHFBS4-12)
Tipo 4040 (Nero: HFBMB5-15/Grigio chiaro, Giallo: SHFBS5-15)

Fermaporta (per porte incernierate)

HFUST6

Materiale: EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)
Trattamento superficie: Cromatura trivalente * dadi e le viti richiesti sono specifici della misura del profilato.

Example

Cod. comp.	Profilato applicabile (Serie)	Accessori	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati			
Tipo	N.	Vite	Quantità	Dado	Quantità	1 - 4 pz.	5-300
HFUST	6	HF□□6-3030 HF□□Y6-3030	SCB6-10	2	HNTT6-6	2	
	8	HF□□8-4040 HF□□Y8-4040	SCB6-15	2	HNTT8-6	2	

Ordering Example
Cod. comp. HFUST6