


Cursori per profilati in alluminio


Tendine/Cursori per binario tendina/Fermagli tendina

Cursori per profilati in alluminio - Con foro maschiato




RoHS 10

HFAFSTA (Foro maschiato senza cava a T)




HFAFSTB (Foro maschiato con cava a T)



Materiale: Resina acetica (Bianco)


Codice componente		Profilati (Serie)	H	F	S	T	E	B	L	P	W	M	Vite applicabile	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.														
HFAFSTA	5	HFS5	5	3	5.8				35	20	18	3	M3		
	5L	HFS5		3	5.8				70	55	18	3	M3		
	6	HFS6		4	7.8				40	24	24	4	M4		
	6L	HFS6		4	7.8				80	66	24	4	M4		
	8	HFS8, HFS8-45		6	9.8				50	30	30	5	M5		
HFAFSTB	5	HFS5	5	3	5.8				35	20	18	3	M3		
	5L	HFS5		3	5.8				70	55	18	3	M3		
	6	HFS6		4	7.8				40	24	24	4	M4		
	6L	HFS6		4	7.8				80	66	24	4	M4		
	8	HFS8, HFS8-45		6	9.8				50	30	30	5	M5		

Cursori per profilati in alluminio - Con foro svasato




RoHS 10

HFAFSZA (Fori svasati senza cava a T)



HFAFSZB (Fori svasati con cava a T)



Materiale: Resina acetica (Bianco)


Codice componente		Profilati (Serie)	H	F	S	T	E	B	L	P	W	D	d	h	t	Vite, dado	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.																	
HFAFSZA	6	HFS6	5	4	7.8				40	24	24	6.5	3.4			CBM3-10 HNTT6-3		
	6L	HFS6		4	7.8				80	66	24	6.5	3.4			CBM3-10 HNTT6-3		
	8	HFS8, HFS8-45		6	9.8				50	30	30	8	4.5			CBM4-12 HNTT8-4		
	8L	HFS8, HFS8-45		6	9.8				100	80	30	8	4.5			CBM4-12 HNTT8-4		
	8L	HFS8, HFS8-45		6	9.8				100	80	30	8	4.5			CBM4-12 HNTT8-4		
HFAFSZB	6	HFS6	5	2.5	7.8	5.3	3.5	14.1	40	24	24	6.5	3.4			CBM3-10 HNTT6-3		
	6L	HFS6		2.5	7.8	5.3	3.5	14.1	80	66	24	6.5	3.4			CBM3-10 HNTT6-3		
	8	HFS8, HFS8-45		6.3	9.8	4.5	2.5	19	50	30	30	8	4.5			CBM4-12 HNTT8-4		
	8L	HFS8, HFS8-45		6.3	9.8	4.5	2.5	19	100	80	30	8	4.5			CBM4-12 HNTT8-4		
	8L	HFS8, HFS8-45		6.3	9.8	4.5	2.5	19	100	80	30	8	4.5			CBM4-12 HNTT8-4		

Cursori per profilati in alluminio - Mini per foro svasato



RoHS 10

HFBFSZB (Mini con fori svasati e cava a T)




Materiale: Resina acetica (Bianco)

Codice componente		Profilati (Serie)	H	F	S	T	E	B	L	W	D	d	h	t	Vite, dado	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.																
HFBFSZB	6	HFS6	5	2.5	7.8	5.3	3.5	14.1	26	24	6.5	3.4	3.8	0.8	CBM3-10 HNTT6-3		
	8	HFS8, HFS8-45		6.3	9.8	4.5	2.5	19	34	30	8	4.5	3.8	0.8	CBM4-12 HNTT8-4		

Ordering Example
HFAFSTA6

Example
Caratteristiche
Utilizzati per scorrimento su profilati in alluminio.




Tendine




RoHS 10

HPEFC (Standard)


HPEDC (Antistatiche)




Dettagli gommino



Accessori
Fermaglio tendina

Aperto


Chiuso


Materiale: EN CW452K equiv.
Trattamento superficie: Nichelatura


Passacavi lavorati con passo di 200mm.
Tagliabili con forbici.


Codice componente		Altezza (H) Incrementi di 100mm	Larghezza (W) Incrementi di 200mm	Foglio utilizzato P.794
Tipo	N.			
HPEFC	6 8	1200-2400	600-1200	HPEDT0.2
HPEDC				HPEDT0.2

Codice componente		Profilato appli- cabile (Serie)	Larghezza tendina W	Numero di gommini	Gancio scorrevole/fermaglio tendina inclusi
Tipo	N.				
HPEFC6 HPEDC6	6	HFS6 (P.571)	600	2	HFCFS6
	8	HFS6	800	3	
	10	HFS6	1000	4	
	12	HFS6	1200	5	
	14	HFS6	1400	6	
HPEFC8 HPEDC8	8	HFS8(-45) (P.631, 681)	600	2	HFCFS8
	10	HFS8(-45)	800	3	
	12	HFS8(-45)	1000	4	
	14	HFS8(-45)	1200	5	
	16	HFS8(-45)	1400	6	

① Allineare i fori di un gancio scorrevole e di un gommino.
② Inserire il fermaglio tendina attraverso entrambi i fori.
③ Spingere con un'astina di diametro inferiore a Ø3.5 (ad esempio una chiave esagonale) nel foro del fermaglio.

Varianti

Gommino su estremità sinistra


Gommino su estremità destra


Codice

LHC

RHC

Spec.

Aggiunge un gommino sul lato sinistro.
LHC = Incrementi di 10mm
20≤LHC≤140
Vengono aggiunti un kit di ganci scorrevoli e un fermaglio per tendine.

Aggiunge un gommino sul lato destro.
RHC = Incrementi di 10mm
20≤RHC≤140
Vengono aggiunti un kit di ganci scorrevoli e un fermaglio per tendine.


Per il metodo di montaggio del gancio scorrevole, vedere P.783.

HEPA (P.799)

HPEDC


HPMT

Cursori per binari tendina (50 pz. per conf.)



RoHS 10

HCRS5
HCRS6
HCRS8



Materiale: Poliammide PA6

Codice componente		W	h	L	w1	d	D	A	T	B	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.											
HCRS	5	11	3.5	18.5	5	6	12	18	3	7		
	6	15	4	24	7	7	14	19	6	9		
	8	19	7.5	31.5	9	10	18	25	6	12		


Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Nastri di strappo tipo velcro per tendine





RoHS 10

HPMT



Accessori
Fermaglio tendina

Aperto


Chiuso


Materiale: Nylon 6

Ordering Example
Codice componente
HPMT50