



Profilati in alluminio per porte scorrevoli/Kit pulegge/Guide per porte scorrevoli

Kit pulegge per profilati per porte scorrevoli

HFHSD6-3030



M Materiale: EN AC-51400-T5 equiv.
S Trattamento superficie: Anodizzato

Codice componente	L Incrementi di 0,5mm	Massa kg/m	Sezione mm²	Momento di inerzia sezione mm⁴		Prezzo unitario inf. a 300mm	Prezzo unitario/m 300mm o sup.
				ℓx	ℓy		
HFHSD6-3030	50~4000	1.26	467	5.17x10⁴	12.44x10⁴	1 ~ 80 pz.	1 ~ 80 pz.



Codice componente - L - (Codice variante)
HFHSD6-3030 - 1000 - TPW

Variente	Maschiatura		
Codice	LTP	RTP	TPW
Spec.	Maschiatura sull'estremità sinistra Profilo maschiato M8-prof. 24	Maschiatura sull'estremità destra Profilo maschiato M8-prof. 24	Maschiatura sui due lati Profilo maschiato M8-prof. 24



Kit pulegge per porte scorrevoli

HASGD



RoHS 10


	Parti	Materiale	Trattamento superficie
Pug- leg- gia	Ruota	EN 1.0038 equiv.	Cromatura trivalente
	Cuscinetto	EN 1.3505 equiv.	
	Rotella	Resina acetica	-
Lamiera	EN 1.0320 equiv. (laminato a caldo)		Cromatura trivalente
Vite a testa bombata	EN 1.4301 equiv.		- 3
Vite a testa piatta	Gomma nitrilica (NBR)		-
Rondella in gomma	EN 1.0301 equiv.		Cromatura trivalente
Dado con molla			




Codice componente	Linee guida carico ammesso (N)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
HASGD	100	1 ~ 4 pz.	5~50

Guide per porte scorrevoli


HASGY



M Materiale: Resina acetica





Example



Codice componente	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
HASGY	1 ~ 4 pz.	5~30

Chiusura magnetica con nastro adesivo

HSMG



Il polo N ha un contrassegno N.
Per il montaggio, vedere l'esempio d'uso a P.776.

Tipo	①Spugna	②Magne	Temperatura di termoresistenza
HSMG	Cloroprene	Magne in ferrite anisotropa (Magne in plastica)	50°C

Codice componente	N.	Colo- re	Lungh. (mm)	Profilato (Tipo)	Tipo magne	Forza di attrazio- ne per 100mm (g)	Densità di flusso magnetico superficie Gauss (G)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
HSMG	6	B	1000	HFS6	Magne in ferrite anisotropa	75	500	1 ~ 4 pz.	5~50

La forza di attrazione è il valore di riferimento alla normale temperatura (20°C). Fissabili sui profilati per porte, possono essere utilizzati come chiusure magnetiche semplificate.
La forza di attrazione è un valore di riferimento misurato con due HSMG a contatto.
Sono disponibili variazioni di misura per la serie 8. P.776
Tagliabili con forbici



Ordering
Example

Codice componente - L
HFHSD6-3030 - 1800

HASGD


HASGY

HSMG6-B




Example

Utilizzare i profili di tenuta riportati a P.775 per ammortizzare gli urti causati dall'apertura e dalla chiusura della porta.




HSMG è utilizzabile come chiusura magnetica semplificata.

<Vista panoramica della porta scorrevole>




<Vista bidimensionale dall'alto>




Montaggio di profilati in alluminio per porte scorrevoli

Utilizzare il giunto semplice e la piastra in lamiera per fissare le pulegge.



Utilizzare HSMG6 secondo necessità. Anche la chiusura oscillante (P.823) è efficace.


Montaggio della guida per porte scorrevoli



Montare la guida sul profilato con viti e dadi.

Montaggio delle pulegge per porte scorrevoli

Montare le pulegge sulla porta scorrevole.



Mantenere un gioco di circa 10mm sulla parte A.