

Maniglie per profilati in alluminio

Maniglie profilo rotondo


UWASN (Acciaio, standard)
UWASNB (Acciaio, standard)
UWANSS (Acciaio inox, standard)

UHFSN (Acciaio, angolate)
UHFSNB (Acciaio, angolate)
UHFNSS (Acciaio inox, angolate)

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
UWASN	EN 1.0715 equiv.	Cromatura
UWASNB	EN 1.0715 equiv.	Ossido nero
UWANSS	EN 1.4301 equiv.	Lucidatura

RoHS 10

Codice componente		L	L1	L2	Prezzo unitario		
Tipo					UWASN	UWASNB	UWANSS
Standard UWASN UWASNB UWANSS	Angolate	110	130	80			
	UHFSN (Acciaio)	120	140	90			
	UHFSNB (Acciaio)	125	145	95			
	UHFNSS (Acciaio inox)	160	180	130			
		200	220	170			
		250	270	220			



Maniglie sfalsate con piastre di montaggio

UHFNGG (Acciaio)
UHFNSG (Acciaio inox)
UHFNEAG (Alluminio)

UHFNG (Acciaio)
UHFNSG (Acciaio inox)
UHFNEAG (Alluminio)

Tipo	Materiale	Trattamento superficie	Base G	Base S	Vite
UHFNGG	EN 1.0715 equiv.	Cromatura	Zinco a pressofusione	EN 1.4301 equiv.	SHFBSS-12 EN 1.4301 equiv. 2 viti incluse.
UHFNSG	EN 1.4301 equiv.	Lucidatura	Zinco a pressofusione	EN 1.4301 equiv.	SHFBSS-12 EN 1.4301 equiv. 2 viti incluse.
UHFNEAG	Leghe di alluminio	Anodizzato trasparente (Bianco)	Zinco a pressofusione	EN 1.4301 equiv.	SHFBSS-12 EN 1.4301 equiv. 2 viti incluse.

La base può essere ruotata nella posizione desiderata.

Al momento della spedizione, le basi sono staccate dalle maniglie.

RoHS 10

Codice componente		L	L1	Carico ammesso (N)	Massa di riferimento (g)	Prezzo unitario		
Tipo						UHFNGG	UHFNSG	UHFNEAG
UHFNGG (Acciaio) UHFNSG (Acciaio inox) UHFNEAG (Alluminio)	G	48	86	2000	90			
	(Zinco a pressofusione)	66	104		100			
	S	88	126		114			
	(EN 1.4301 equiv.)	100	138		122			
		110	148		127			
		120	158		134			
		125	163		136			
		160	198		158			

Ordering Example
 Codice componente - Base
UWASN110
UHFNGG48 - S

Maniglie profilo tondo con piastre di montaggio

UWANGF (Acciaio)
UWANGSF (Acciaio inox)

Tipo	Materiale	Trattamento superficie	Accessori					
			Base UWANGF	Base UWANGSF	Dado	Vite		
UWANGF	EN 1.0715 equiv.	Cromatura	Zinco a pressofusione	Verniciatura elettrostatica (Argento)	EN 1.4301 equiv.	-	HNTTSN EN 1.4401 equiv. 4 viti incluse.	SHFBSS EN 1.4301 equiv. 4 viti incluse.
UWANGSF	EN 1.4301 equiv.	Lucidatura	Zinco a pressofusione	Verniciatura elettrostatica (Argento)	EN 1.4301 equiv.	-	HNTTSN EN 1.4401 equiv. 4 viti incluse.	SHFBSS EN 1.4301 equiv. 4 viti incluse.

La base può essere ruotata nella posizione desiderata.

Al momento della spedizione, le basi sono staccate dalle maniglie.

RoHS 10

Codice componente		Selezione estruso compatibile	P	L1	Carico ammesso (N)	Prezzo unitario	
Tipo	L					UWANGF	UWANGSF
UWANGF (Acciaio) UWANGSF (Acciaio inox)	80	5 (20mm) 6 (30mm) 8 (40mm, 45mm)	104	118	2000		
	100		124	138			
	110		134	148			
	120		144	158			
	125		149	163			
	160		184	198			
	200		224	238			
	250		274	288			

Ordering Example
 Codice componente - Profilo compatibile
UWANGF100 - 5

Maniglie sfalsate con piastre di montaggio

UHFNG

Nome componente	Materiale	Trattamento superficie	Accessori
Maniglia	EN AW-6063 equiv.	Anodizzato	SHFBSS-12 EN 1.4301 equiv. 2 viti incluse.
Piastra			

La base può essere ruotata nella posizione desiderata.

Al momento della spedizione, le basi sono staccate dalle maniglie.

RoHS 10

Codice componente		L1	R	R1	Massa di riferimento (g)	Prezzo unitario
Tipo	L					
UHFNG	100	110	100	145	50	
	120	130	120	165	52.5	
	125	135	125	170	54	

Se non viene specificata, la dimensione L predefinita è 100.

Ordering Example
 Codice componente
UHFNG120

