

Maniglie a ripresa

Vernice a forno

Maniglie a ripresa

Acciaio inox

Tipo		Dimensione L	Leva		Vite		Molla	
Filettate	Maschiate		Materiale	Trattamento superficie	Materiale	Trattamento superficie	Materiale	
CLDM	CLDF	Dimensione L selezionabile	Zinco a pressofusione	Vernice a forno	EN 1.0736 Equiv.	Cromatura nera	EN 1.4301 (WPB) Equiv.	
CLMD	CLDFM				EN 1.1191 Equiv.	Nichelatura chimica		
CLMS	CLFS	Dimensione L configurabile			EN 1.4305 Equiv.	-		
CLMSF								

Filettate

CLDM
(Filettatura: Cromatura nera)

CLMD
(Filettatura: Nichelatura chimica)

CLMS
(Filettatura: Acciaio inox)

CLMSF
(Filettatura: Acciaio inox)

Maschiate

CLDF
(Filettatura: Cromatura nera)

CLDFM
(Filettatura: Nichelatura chimica)

CLFS
(Filettatura: Acciaio inox)

Esagono incassato B creato durante la produzione delle leve. Non è l'esagono incassato usato per il montaggio delle leve.

Tipo		Dimensione L	Leva		Vite		Molla	
Filettate	Maschiate		Materiale	Trattamento superficie	Materiale	Trattamento superficie	Materiale	
SCLDM	SCLDF	Dimensione L selezionabile	Zinco a pressofusione	Lucidatura	EN 1.4308 Equiv. (Acciaio inox fuso)	EN 1.4301 (WPB) Equiv.		
CLCM	CLCF				EN 1.4305 Equiv.	EN 1.4301 (WPB) Equiv.		
CLCMD		Dimensione L configurabile			EN 1.4305 Equiv.	-		

Filettate

SCLDM
(Acciaio inox)

CLCM
(Filettatura: Acciaio inox)

CLCMD
(Filettatura: Acciaio inox)

Maschiate

SCLDF
(Acciaio inox)

CLCF
(Filettatura: Acciaio inox)

Esagono incassato B creato durante la produzione delle leve. Non è l'esagono incassato usato per il montaggio delle leve.


M	R	H	H ₁	(h)	S	D	d	Numero di dentelli	B	Carico max Fmax (N)			Forza serraggio max Pmax (kN)			Massa di riferimento (g)	
										EN 1.0718 Equiv.	EN 1.4305 Equiv.	EN 1.1191 Equiv.	EN 1.0718 Equiv.	EN 1.4305 Equiv.	EN 1.1191 Equiv.	Filettate	Maschiate
4	45	35	38.5	25.8	4	13	10	16	3	55	48	80	2.0	1.8	3.0	33	31
5										74	65	108	3.3	2.9	4.8	34	31
6										126	110	184	4.7	4.1	6.8	40	30
8	63.5	45	48.5	32.3	7	17.5	14	20	4	217	189	316	8.6	7.5	12.5	70	73
10	78.5	54	58	37.6	8	21	16	24	4	347	303	507	13.6	11.8	19.8	152	113
12	93	67.5	71.5	45.6	14	24	19	28	4	511	446	746	19.8	17.2	28.9	220	174

Codice componente		Selezione L				Colore leva	Prezzo unitario			
Tipo	M						CLDM	CLMD	CLMS	
Filettate CLDM CLMD CLMS	4	(8)	12	16	20	25	* (32)			
	5	(8)	12	16	20	25	32	* (40)		
	6	(8)	12	16	20	25	32	(40)	* (50)	
	8		16	20	25	32	40	(50)		
	10		20	25	32	40	50	(63)		
	12		25	32	40	50	(63)			

Codice componente		L: Incrementi di 1mm		Colore leva	Prezzo unitario
Tipo	M				
Dimensione L configurabile CLMSF	4	12-25		B (Nero)	
	5	12-32		M (Arancione)	
	6	12-32		S (Grigio argento)	
	8	16-40		R (Rosso)	
	10	20-50		Y (Giallo)	
	12	25-50			


Le unità contrassegnate con * hanno una sezione filettata incompleta di 10mm o inferiore, le altre di 3.5mm o inferiore.
Dimensioni tra () applicabili solo a CLDM. Elementi con * applicabili solo a S (Grigio argento).

Codice componente		L	Colore leva	Prezzo unitario		
Tipo	M			CLDF	CLDFM	CLFS
Maschiate CLDF CLDFM CLFS	4	7	B (Nero)			
	5		M (Arancione)			
	6		S (Grigio argento)			
	8		R (Rosso)			
	10		Y (Giallo)			
	12					



Ordering Example
Codice componente - L - Colore leva
CLDM8 - 40 - B
CLDF8 - 10 - S

Uso



M	R	H	H ₁	(h)	S	D	d	Numero di dentelli	B	Carico max Fmax (N)		Forza serraggio max Pmax (kN)		Massa di riferimento (g)	
										Filettate	Maschiate				
4	45	35	38.5	25.8	4	13	10	16	3	48	1.8	33	31		
5										65	2.9	34	31		
6										110	4.1	40	30		
8	63.5	45	48.5	32.3	7	17.5	14	20	4	189	7.5	70	73		
10	78.5	54	58	37.6	8	21	16	24	4	303	11.8	152	113		
12	93	67.5	71.5	45.6	14	24	19	28	4	446	17.2	220	174		

Lucidatura (Acciaio inox)

Codice componente		Selezione L				Prezzo unitario
Tipo	M					
Filettate SCLDM	4	12	16	20	25	
	5	12	16	20	25	32
	6	12	16	20	25	32

Codice componente		L	Prezzo unitario
Tipo	M		
Maschiate SCLDF	4	7	
	5		
	6		

Cromatura, Cromatura satinata

Codice componente		Selezione L				Colore leva	Prezzo unitario	
Tipo	M							
Filettate CLCM	4	12	16	25		C (Cromatura)		
	5	12	16	20	25		32	
	6	12	16	20	25		32	
	8	16	20	25	32		40	
	10	20	25	32	40		50	
	12	25	32	40	50			
								SC (Cromatura satinata)

Codice componente		L	Colore leva	Prezzo unitario	
Tipo	M				
Maschiate CLCF	5	7	C (Cromatura)		
	6				
	8		10		
	10		14	SC (Cromatura satinata)	
	12		17		

Ramatura + Nichelatura

Codice componente		Selezione L				Colore leva	Prezzo unitario	
Tipo	M							
Filettate CLCMD	4	12	16	20	25	NC (Ramatura)		
	5	12	16	20	25		32	
	6	12	16	20	25		32	

La parte della leva CLCMD è antistatica grazie alla nichelatura applicata sulla base in rame.

Ordering Example
Codice componente - L - Colore leva
CLCM8 - 20 - SC
CLCMD6 - 25 - NC