

Compensato laminato, resina melaminica sui due lati/Compensato laminato

MPBD (Rivestiti in resina melaminica)
MPBH (Rivestiti in resina melaminica)

PBD (Compensato laminato)
PBH (Compensato laminato)

Resina melaminica (spessore 0.5mm)

Compensato laminato

Resina melaminica: Temperatura ammessa: -20°C ~ 100°C

Tipo	Materiale
MPBD	Compensato laminato (Pioppo)
MPBH	Resina melaminica sui due lati
PBD	Compensato laminato (Pioppo)
PBH	Compensato laminato (Pioppo)

MPBD PBD **MPBDA PBDA** **MPBDB PBDB** **MPBDC PBDC**

MPBH PBH **MPBHA PBHA** **MPBHB PBHB** **MPBHC PBHC**

⚠ I profili degli intagli sono illustrati nelle figure a sinistra.

Codice componente		A	B	Selezione R U	E	G	K	S	X	Y	F	J	
Tipo	Selezione T	Incrementi di 1mm	Incrementi di 1mm										Colore
MPBD	10	200~1200	200~1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MPBDA				0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MPBDB				10	-	G	-	S	-	-	-	F	-
MPBDC				20	-	G	K	S	-	-	-	F	J
MPBHA	20	200~1200	200~1000	-	-	-	-	-	X	Y	-	-	
MPBHB				0	-	-	-	S	-	-	-	-	-
MPBHC				10	-	G	-	S	-	-	-	F	-
PBD				20	-	G	K	S	-	-	-	F	J
PBDA	12	200~1200	200~1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PBDB				0	-	G	-	S	-	-	-	F	-
PBDC				10	-	G	K	S	-	-	-	F	J
PBH				20	-	G	K	S	-	-	X	Y	-
PBHA	20	200~1200	200~1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PBHB				0	-	-	-	S	-	-	-	-	-
PBHC				10	-	G	-	S	-	-	-	F	-
PBH				20	-	G	K	S	-	-	-	F	J

Ordering Example

Codice componente - **A** - **B** - Colore - **R** - **U** - **E, G, K, S, X, Y, F, J**

MPBHB20 - 800 - 600 - S - R20 - E30 - G30 - S30 - F60

PBD12 - 320 - 250 - - - - -

Codice componente	Selezione A	Prezzo unitario					
		200-400	401-600	601-800	801-1000		
MPBD MPBDA MPBDB MPBDC MPBH MPBHA MPBHB MPBHC (Compensato laminato melaminico)	<Piastra base>	10	200~ 400				
		15	200~ 400				
		16	401~ 600				
		20	601~ 800				
	PBD PBDA PBDB PBDC PBH PBHA PBHB PBHC (Compensato laminato)	<Piastra base>	12	200~ 400			
			15	401~ 600			
			16	601~ 800			
			20	801~ 1000			
		20	200~ 400				
			401~ 600				
			601~ 800				
			801~ 1000				

Addebito intaglio

Codici applicabili	Prezzo unitario/2 punti (dx e sx)
(Intaglio) E G K Y	
(Angolo R) U R	

⚠ Il prezzo unitario è da intendersi per 2 intagli simmetrici sui lati destro e sinistro.

(Es.) Codice componente - **A** - **B** - Colore - **R** - **E, G, S, F**

MPBHB10 - 800 - 600 - S - R20 - E30-G30-S30-F60

Alterations

Codice componente - **A** - **B** - Colore - (CC, MTE, MTF...ecc.)

MPBD10 - 250 - 200 - S - CC15

Variante	Taglio sui quattro angoli	Bisellatura dei bordi
Codice	CC	MTE, MTF, MTG, MTH
Spec.	<p>Taglio di 4 angoli. 5≤CC≤50 Incrementi di 1mm Codice d'ordine CC25 ⚠ Applicabile a MPBD e PBD</p>	<p>Smussatura di un angolo desiderato. 0.5~1R Codice d'ordine MTE-MTG ⚠ Le parti intagliate non vengono smussate.</p>

Guida alla capacità di carico
Supporto su due bordi della lunghezza B.

Tipo	Misura piastra			Carico riferimento	
	T	A	B	N	kgf
Resina melaminica A sandwich Compensato	10	900	300	127	13
			600	275	28
			750	333	34
	15	900	300	59	6
			600	118	12
			750	147	15
Compensato laminato	15	900	300	363	37
			600	745	76
			750	922	94
	20	900	300	157	16
			600	304	31
			750	392	40
20	1200	300	598	61	
		600	1216	124	
		750	1471	150	