

Manopole di bloccaggio/Manopole di bloccaggio con zigrinatura a diamante/Manopole in acciaio inox - A cinque lobi/Manopole in acciaio inox - Manopola rotonda/Galletti di fissaggio in acciaio inox

Manopole zigrinate a vite in plastica con rondella incorporata/Manopole zigrinate a vite in plastica con gambi in punta/ Manopole di bloccaggio zigrinate in plastica

Manopole di bloccaggio RoHS 10

Tipo	Zigrinatura	Materiale	Trattamento superficie	Accessori
KNB	KNBX	EN 1.1191	Ossido nero	-
KNBM	KNBMX	Equiv.	Nichelatura chimica	-
KNBS	KNBSX	EN 1.4305	Equiv.	-
KNBSP	KNBSXP	Equiv.	-	Rondella in nylon

Zigrinate
KNB (Acciaio)
KNBM (Acciaio)
KNBS (Acciaio inox)

Zigrinatura a diamante
KNBX (Acciaio)
KNBMX (Acciaio)
KNBSX (Acciaio inox)

KNBSP Manopole zigrinate con rondella in nylon

KNBSXP Manopole con zigrinatura a diamante con rondella in nylon

Codice componente		D		d		A		T		H		S		Prezzo unitario						
Tipo	M (Fil. grossa)	Zigrinatura	Zigr. diamante											KNB	KNBM	KNBS	KNBX	KNBMX	KNBSX	
Zigrinate KNB KNBM KNBS	3	10	12	8.4	7	7.2	4.2	2.4												
	4	13	16	11.2	9	9.6	5.6	3.2												
Zigrinatura a diamante KNBX KNBMX KNBSX	5	16	20	14	11	12	7	4												
	6	19	24	16	13	14	8	4												
	8	24	30	20	16	17	10	5												
	10	29	36	28	18	20	12	6												
	12	32	40	32	23	24	14	8												

Dimensione D non disponibile per manopole con zigrinatura a diamante.

Con rondella in nylon

Codice componente		D		d		A		T		H		S		D ₁		d ₁		t		Prezzo unitario	
Tipo	M (Fil. grossa)	Zigrinatura	Zigr. diamante											KNBSP	KNBSXP						
Zigrinate KNBSP (Con rondella in nylon)	5	16	20	14	11	12	7	4	13	5.3	0.8										
	6	19	24	16	13	14	8	4	13	6.3	0.8										
Zigrinatura a diamante KNBSXP (Con rondella in nylon)	8	24	30	20	18	17	10	5	18	8.3	1										
		30	36	24	24																

Dimensione D non disponibile per manopole con zigrinatura a diamante.

Ordering Example

Codice componente	-	D
KNB3	-	12
KNBSP5	-	16
KNBX6	-	
KNBSXP8	-	

Applicabile a M≥8 di KNBS e KNBSX.

Variante	Codice	Spec.
S/2	MC	Aggiunge una maschiatura per vite di fermo a KNBS e KNBSX.
	MC	
	8	M3
	10	M4
	12	M5

Applicabile a M≥8

Manopole in acciaio inox - Rotonde RoHS 10

NPFS (Maschiate)

Codice componente		D	H	L	d	Massa (g)	Prezzo unitario
NPFS	4	21	21	8	12	30	
	5	25	25	10	14	49	
	6	33	33	14	18	113	
	8						

Galletti di fissaggio in acciaio inox RoHS 10

NPFC3

Codice componente		D	H	L	d	A	Massa (g)	Prezzo unitario
NPFC3	5	50	24	13	14	2.3	30	
	6						49	
	8						113	
	10						113	

Manopole in acciaio inox - A cinque lobi RoHS 10

NPBFS

Codice componente		M (Fil. grossa)	H	S	L	d	Massa (g)	Prezzo unitario
NPBFS	32	5	22	11	10	13	70	
	40	6	25	13	12	16	115	
	50	8	32	16	15	20	220	
	63	10	40	21	20	25	435	

Ordering Example

Codice componente	-	M
NPBFS32	-	5

Alterations

Codice componente	-	M	-	(HC, NC)
NPBFS40	-	6	-	HC8

Applicabile solo a NPBFS. Il foro albero è passante.

Variante	Lavorazione fori H8 + Fori maschiati	Senza foro
HC	Aggiunge un foro H8 al centro del mozzo e due fori maschiati per vite di fermo.	Senza foro maschiato. È presente solo il foro centrale di 120°.
NC		

Spec.

D	HC (H8)	h	HC (H8) (M Fil. grossa)
40	8	6	8, 10
50			
63	10	8	

Manopole zigrinate a vite in plastica con rondelle incorporate RoHS 10

NBMST

Tipo	Manopole	Vite	Rondella piatta
NBMST	ABS	EN 1.4301 Equiv.	EN 1.4305 Equiv.

Codice componente		Selezione L			Colore manopola	H	S	d	d ₁	D ₁	t	Massa di riferimento (g)	Prezzo unitario	
NBMST	6-20	10	15	20	B (Nero)	14	4	15	10	16	1.5	9		
	6-25		15	20		25			19		20		15	
	6-32			20		25	25						20	
	8-32		15			25			24	12	28		24	

Manopole zigrinate a vite in plastica con gambi in punta RoHS 10

NBMP

Tipo	Manopole	Vite	Gambo
NBMP	ABS	EN 1.4301 Equiv.	Resina acetalica (bianco)

Codice componente		Selezione L			Colore manopola	H	S	d	d ₁	d ₂	l	Massa di riferimento (g)	Prezzo unitario		
NBMP	3-16	10	15		B (Nero)	12	2	11	9	1.5	0.5	4			
	4-16	10	15							2			5		
	5-16	10	15	20							3		7		
	5-20		15	20									14		
	5-25			20		25							14		
	6-20	10	15	20									9		
	6-25		15	20		25							15		
	6-32			20		25							20		
	8-32		15			25						6	2	24	

Ordering Example

Codice componente	-	L	-	Colore manopola
NBMST6-20	-	20	-	B
NBMP6-32	-	25	-	B

Maniglie di bloccaggio zigrinate in plastica RoHS 10

Tipo	Manopole	Vite
NAM	ABS	SWCH12A
NAF		Ottone (Inserto)
NAMS		EN 1.4301 Equiv. (EN 1.4567 Equiv.)

Filettate

Maschiate

Codice componente		Selezione L			Lf	H	S	d	d ₁	Massa (g)		Prezzo unitario			
NAM	4-18	10	15		9	13	6	10	7	4	2				
	5-20	10	15	20				12	8						
	5-24	10	15	20	10	16	7	15	10	10	3				
	6-24	10	15	20						25	12	3			
	6-30	10	15	20	25	11	18	8	18	14	10				
	8-30		15	20	25					16	12				
NAMS	8-35		15	20	25										
NAFS	10-35		20	25											

Ordering Example

Codice componente	-	L
NAM8-30	-	20