

# Manopole zigrinate a vite in plastica/Volantini zigrinati in plastica

## Zigrinate

# Manopole zigrinate a vite in plastica/Manopole zigrinate a vite in plastica - Diametro grande

## A diamante

Manopole zigrinate a vite in plastica Zigrinate

Standard	Con gradino	Profilo	Manopola	Vite
M	M	M	M	S
NBM	NBLM	Filettate	ABS	SWCH12A Cromatura trivalente
NBMS	NBLMS	Filettate	ABS	EN 1.4301 Equiv. (EN 1.4307 Equiv.)
NBF	NBLF	Maschiate	Ottone (Inserto)	-
NBMR	-	Filettate	Nylon 6	EN 1.0038 Equiv. Cromatura trivalente

Sotto la testa è presente una sporgenza per il distacco dallo stampo.

**NBM** (Filettate)  
**NBLM** (Filettate)  
**NBMS** (Acciaio inox - Filettate)

**NBLM** (Filettate)  
**NBLMS** (Acciaio inox - Filettate)

**NBF** (Maschiate)  
**NBLF** (Maschiate)

RoHS10

Codice componente	Selezione L			L <sub>f</sub>	H	H <sub>1</sub>	S	S <sub>1</sub>	d	d <sub>1</sub>	Massa di riferimento (g)			Prezzo unitario														
	M (Fil. grossa) - D	NBM, NBLM, NBMS, NBLMS	Manopola								NBM	NBF	NBLM	NBLF	NBMS	NBLMS	NBM	NBF	NBLM	NBLF	NBMS	NBLMS						
NBM, NBMS, NBF, NBLM, NBLMS, NBLF	3-16	10 15	B (Nero)	5	10	12	16	2	6	11	9	10	5	10														
	4-16	10 15		6	15	14	20,5	4	9,5	15			15	6	15													
	5-16	10 15 20		9	16	18	27	6	15	19	10		19	9	19													
	5-20	15 20		6	15	14	20,5	4	9,5	15			15	6	15													
	6-20	10 15 20		6	15	14	20,5	4	9,5	15			15	6	15													
	6-25	15 20 25		9	16	18	27	6	15	19	10		19	9	19													
	6-32	20 25		6	15	14	20,5	4	9,5	15			15	6	15													
	8-32	15 25		9	16	18	27	6	15	24	12		29	16	29													

\* Disponibile bianco solo per NBM, NBF, NBLM e NBLF. Se non diversamente specificato, il colore predefinito è il nero.

### Manopole in nylon (NBMR)

Codice componente	Selezione L	Colore manopola	H	S	d	d <sub>1</sub>	Massa di riferimento (g)	Prezzo unitario
NBMR	5-20	10	B (Nero)	14	4	15	15	
	6-20	25		14	4	15	15	
	8-25	16 25		18	6	19		
	8-32	20		18	6	24	29	

Ordering Example

Codice componente	L	Colore manopola
NBM3-16	15	B
NBM5-20	20	W
NBMR8-32	20	B

### Volantini zigrinati in plastica

**CHBK** (Maniglia girevole)

**CHBKN** (Senza maniglia)

	Materiale	Trattamento superficie
Volantino	Polipropilene	-
Inserto volantino	Ottone	-
Vite di fermo	EN 1.7220 Equiv.	Ossido nero
Maniglia	Nylon6 (Nero)	-
Filettatura maniglia	EN 1.0715 Equiv.	Ossido nero

\* La maschiatura viene aggiunta all'inserto (in ottone).

RoHS10

Codice componente	Tipo	D	H	A	S	d	R	Lr	h	P	B	G	M	Massa (g)		Prezzo unitario	
														CHBK	CHBKN	CHBK	CHBKN
CHBK, CHBKN	40	20	13	7	18,5	6	15	4	13	13	18,8	4	30	22			
	50	25	17	8	20	6	19	5	17,5	13	18,8	5	45	37			
	63	29	20	9	23	8	22	6	22	14	20,8	6	65	58			
	80	36	24	12	28	12	27	6	30	16	23,8	6	97	84			

Ordering Example

Codice componente	L
CHBK40	

Manopole zigrinate a vite in plastica A diamante

Standard	Con gradino	Profilo	Manopola	Vite
M	M	M	M	S
NBMX	NBLMX	Filettate	ABS	EN 1.0038 Equiv. Cromatura
NBMSX	NBLMSX	Filettate	ABS	EN 1.4301 Equiv. -
NBFX	NBLFX	Maschiate	Ottone (Inserto)	-

Sotto la testa è presente una sporgenza per il distacco dallo stampo.

**Standard - Filettate**  
**NBMX** (Filettate)  
**NBMSX** (Acciaio inox - Filettate)

**Con gradino e filettate**  
**NBLMX** (Filettate)  
**NBLMSX** (Acciaio inox - Filettate)

**Leva standard - Maschiate**  
**NBFX** (Maschiate)

**Con gradino e maschiate**  
**NBLFX** (Maschiate)

RoHS10

Codice componente	Selezione L			L <sub>f</sub>	H	H <sub>1</sub>	S	S <sub>1</sub>	d	d <sub>1</sub>	Massa di riferimento (g)			Prezzo unitario													
	M (Fil. grossa) - D	NBMX, NBLMX, NBMSX, NBLMSX	Manopola								NBMX	NBFX	NBLMX	NBLFX	NBMSX	NBLMSX	NBMX	NBFX	NBLMX	NBLFX	NBMSX	NBLMSX					
Standard NBMX, NBMSX, NBFX, NBLMX, NBLMSX, NBLFX	3-16	10 15	B (Nero)	5	10	12	16	2	6	11	9	10	5	10													
	4-16	10 15		6	15	14	20,5	4	9,5	15			15	6	15												
	5-16	10 15 20		9	16	18	27	6	15	19	10		19	9	19												
	5-20	15 20		6	15	14	22	4	12	15			15	6	15												
	6-20	10 15 20		6	15	14	22	4	12	15			15	6	15												
	6-25	15 20 25		9	16	18	27	6	15	19	10		19	9	19												
	6-32	20 25		6	15	14	22	4	12	15			15	6	15												
	8-32	15 25		9	16	18	27	6	15	24	12		29	16	29												

### Manopole zigrinate a vite in plastica - Diametro grande

Tipo	Profilo	Manopola	Vite
		Materiale	Trattamento superficie
NKRM	Filettate	Nylon 6 (Nero opaco)	EN 1.0038 Equiv. Cromatura trivalente
NKRF	Maschiate	Ottone (Inserto)	EN 1.0715 Equiv. Cromatura trivalente
NKRR	Foro H8	Ottone (Inserto)	EN 1.0038 Equiv. Ossido nero

Sotto la testa è presente una sporgenza per il distacco dallo stampo.

**(Filettate)**  
**NKRM**

**(Maschiate)**  
**NKRF**

**(Foro H8)**  
**NKRR**

RoHS10

### Filettate, maschiate

Codice componente	Selezione L			L <sub>f</sub>	D	H	S	d	d <sub>1</sub>	Massa (g)		Prezzo unitario														
	M (Fil. grossa)	NKRM	NKRF							NKRM	NKRF	NKRM	NKRF													
Filettate NKRM	5	10 16 20	10	32	22	10	15	9	13-15	15																
	6	10 16 20 25	15	40	25	11	17	10	20-22	17																
	8	16 20 25	18	50	30	13,5	20	12	36-40	27																
	10	30 50	20	63	35	15	23	16	78-90	55																
Codice componente	Tipo	R <sub>H8</sub>	D	Lr	H	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	d	d <sub>1</sub>	C	f	Massa (g)	Prezzo unitario													
														NKRR	8	40	15	25	9	11	19	14	2,8	7	31	
															10	50	19	32	13	15,5	22	17	2,8	8	48	
															12	63	23	40	17	20	26	21	3,8	10	89	

Ordering Example

Codice componente	L
NBMX3-16	10
NKRM8	16
NKRR12	