

Manopole a fungo in plastica/Manopole a farfalla in plastica/Galletti di fissaggio in plastica/Manopole a tre lobi in plastica

Manopole a stella/Manopole a croce/Manopole a cinque lobi/Manopole a sei lobi

**Manopole a fungo in plastica**

Tipo	Vite	Manopole Materiale	Manopole Materiale	Vite Trattamento superficie
NMM	Filettate	Resina fenolica	SWCH12A	Cromatura trivalente
NMF	Maschiate	(Nero)	Ottone (Inserto)	-

Codice componente		L	Lf	H	d	Massa (g)		Prezzo unitario	
Tipo	M (Fil. grossa) - D	NMM	NMF			NMM	NMF	NMM	NMF
NMM (Filettate)	5-17	10	7	15	10	5	4		
	6-21			18	12	9	6		
	8-33			22	14	12	9		
NMF (Maschiate)	6-25	15	12	30	18	26	19		
	8-33								

Ordering Example: NMM5-17

**Manopole a farfalla in plastica**

Tipo	Manopole Materiale	Manopole Materiale	Vite Trattamento superficie
NWGM	Resina fenolica	EN 1.0038 Equiv.	Cromatura trivalente

Codice componente		Selezione L	Massa (g)	Prezzo unitario
Tipo	M (Fil. grossa)			
NWGM	3	10	5	
	4	10 15	10	
	5	10 15	13	

**Galletti di fissaggio in plastica**

Tipo	Vite	Manopole Materiale	Manopole Materiale	Vite Trattamento superficie
NWGM	Filettate	ABS (Nero opaco)	SWCH12A	Cromatura trivalente
NWGF	Maschiate	(Nero opaco)	Ottone	-

Codice componente		L	Lf	B	H	S	d	R	Massa (g)		Prezzo unitario	
Tipo	M (Fil. grossa) - D	NWGM	NWGF						NWGM	NWGF	NWGM	NWGF
NWGM	4-30	15	10	8	20	5	14	B/2	10	6		
	5-30			12	8	15	8					
	6-40			15	8	15	8					
NWGF	8-50	20	19	10	28	8	19		30	13		
	8-65			11	28	8	22		35	17		

**Manopole a tre lobi in plastica**

Tipo	Vite	Manopole Materiale	Manopole Materiale	Vite Trattamento superficie
NTM	Filettate	Resina fenolica	SWCH12A	Cromatura lucida (Nero opaco)
NTLF	Maschiate	(Nero opaco)	Ottone	-

Codice componente		Selezione L	Lf	D	d	H	S	Massa (g)		Prezzo unitario		
Tipo	M (Fil. grossa)	NTM	NTLF					NTM	NTLF	NTM	NTLF	
NTM	5	10 20	8.5	25	14	15	8	9	7			
	6	10 20	10	31	17	17	9.5	15	12			
	8	20 30	12	39	20	20	12	27	18			
	10	20 30	14	49	22	23	12	44	28			

Ordering Example: NWGMC3 - 10, NWGMS-30, NTM8 - 30

**Manopole a stella**

Tipo	Vite	Manopole Materiale	Manopole Materiale	Vite Trattamento superficie
NKPM	Filettate	Nylon 6 (Lucido)	EN 1.0038 Equiv.	Cromatura trivalente
NKPF	Maschiate	(Lucido)	Bronzo duro (Inserto)	-

Codice componente		Selezione colore manopola	L	Lf	D	H	S	d	Massa (g)		Prezzo unitario	
Tipo	M (Fil. grossa)		NKPM	NKPF					NKPM	NKPF	NKPM	NKPF
NKPM (Filettate)	5	B (Nero)	25	9	25	15	6	14	11	10		
	6		30	9.5	33	16.5	7	15	17	12		
	8		40	12	40	20	8	18	37	18		
	10		40	14	50	24	10	20	60	25		
NKPF (Maschiate)	12	R (Rosso)						22	80	40		

**Manopole a croce**

Tipo	Vite	Manopole Materiale	Manopole Materiale	Vite Trattamento superficie
NCRM	Filettate	Nylon 6 (Nero opaco)	EN 1.0715 Equiv.	Cromatura trivalente
NCRF	Maschiate	(Nero opaco)	Ottone	-

Codice componente		Selezione L	Lf	D	H	S	d	Massa (g)		Prezzo unitario	
Tipo	M (Fil. grossa)	NCRM	NCRF					NCRM	NCRF	NCRM	NCRF
NCRM (Filettate)	6	10 16 20 25 30	12	32	20	10	14	10-14	10		
	8	16 20 25 30	14	40	25	13	18	20-30	20		
NCRF (Maschiate)	10	25 30 35	18	50	32	20	22	40-55	32		
	12	30 40	22	63	40	25	26	75-100	55		

Ordering Example: NKPM5 - B, NKPF8 - R, NCRM6 - 30

**Manopole a cinque lobi**

Tipo	Vite	Manopole Materiale	Manopole Materiale	Vite Trattamento superficie
NPEM	Filettate	ABS	EN 1.0038 Equiv.	Cromatura
NPEF	Maschiate	(Nero opaco)	Ottone (inserto)	-

Codice componente		Selezione L	Lf	D	d	H	H1	S	Massa (g)		Prezzo unitario	
Tipo	M (Fil. grossa)	NPEM	NPEF					NPEM	NPEM	NPEF	NPEM	NPEF
NPEM	5	10 20	8.5	35	22	14	17	5	11	9		
	6	20 30	10	42	26	16	18		13	10		
	8	30 40	12	45	32	17	20	6	25	15		
	10	30 40							43	19		

**Manopole a sei lobi**

Tipo	Vite	Manopole Materiale	Manopole Materiale	Vite Trattamento superficie
NHM	Filettate	ABS	EN 1.0038 Equiv.	Cromatura
NHMS	Filettate	(Nero opaco)	EN 1.4301 Equiv.	-
NHF	Maschiate	(Nero opaco)	Ottone (Inserto)	-

Codice componente		Selezione L	Lf	D	D1	d	H	S	Massa (g)			Prezzo unitario		
Tipo	M (Fil. grossa)	NHM	NHMS	NHF					NHM	NHF	NHMS	NHM	NHF	NHMS
NHM	5	10 15 20 25 30	-	7	35	31.5	24	15	5	13	9	-	-	-
	6	10 15 20 25 30	20 30	9	42	37.5	26	17	7	15	10	16		
	8	15 20 25 30 40 50	20 30 40	10	45	40.5	30	18	8	28	15	28		
	10	30 40 50	30 40	12	50	44.5	33	20	9	48	20	43		
	12	30 40 50	30 40 50							68	28	69		

Ordering Example: NPEM5 - 10, NHM10 - 50