


Maniglie sfalsate



Standard

Tipo		Materiale	Trattamento superficie
Senza rondelle	Con rondelle		
UHFN	UHFNZ	EN 1.0038 Equiv.	Cromatura
UHFNS	UHFNSZ	EN 1.4301 Equiv.	Lucidatura
UHFNA	UHFNAZ	Leghe di alluminio	Lucidatura
UHFNEA	UHFNEAZ		Anodizzato trasparente
UHFNB	UHFNBZ		Verniciatura elettrostatica (Nero opaco)

• Per rondelle vendute separatamente, vedere P.1180.

Senza rondelle

Con rondelle

Senza rondelle

Codice componente	Tipo	L	L1	Carico ammesso (N)	Massa di riferimento (g)	Prezzo unitario				
						UHFN	UHFNS	UHFNA	UHFNEA	UHFNB
UHFN (Acciaio)	48	58	2000	2000	90					
	66	76			100					
	88	98			114					
	100	110			122					
	110	120			127					
	120	130			134					
UHFNS (Acciaio inox)	125	135	136							
	160	170	158							

Con rondelle

Codice componente	Tipo	L	Selezione rondelle	L1	Carico ammesso (N)	Massa di riferimento (g)	Prezzo unitario				
							UHFNZ	UHFNSZ	UHFNAZ	UHFNEAZ	UHFNBZ
UHFNZ (Acciaio)	48	G	(EN 1.0715 Equiv. + Cromatura)	2000	2000	90					
	66	G				100					
	88	G				114					
	100	B				122					
	110	B				127					
	120	B				134					
UHFNSZ (Acciaio inox)	125	S	(EN 1.0715 Equiv. + Verniciatura elettrostatica (Nero))	2000	2000	136					
	160	S				158					

Ordering Example: Codice componente - Selezione rondelle
 UHFN66 - G
 UHFNZ100 - G

Diametro piccolo


UHFNSC

Materiale: EN 1.4301 Equiv. | Trattamento superficie: Lucidatura

Codice componente	Tipo	L	D	H	A	d	M	Carico ammesso (N)	Massa di riferimento (g)	Prezzo unitario			
										1-9 pz.	10-49	50-99	100-200
UHFNSC	60	6	30	16	7	4	392	23					
	80	6	31.5	16	7	4	392	28					
	100	8	32	18	10	5	490	54					
	120	8	40	18	10	5	490	70					

Ordering Example: Codice componente
 UHFNSC80

Maniglie con profilo quadrato/ovale



Profilo ovale

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
1 UABL	Leghe di alluminio	Burratura
2 UABR		Verniciatura elettrostatica (Nero opaco)
3 UABLA	EN 1.0715 Equiv. o EN 1.0718 Equiv.	Lucidatura
4 UABLC		Cromatura
5 UABS		Sabbatura

Codice componente	Tipo	L	L1	Lf	H	h	M (Fil. grossa)	Carico ammesso (N)	Prezzo unitario				
									UABL	UABR	UABLA	UABLC	UABS
UABL (Burratura)	20	100	113	10	47	34	M6	1100					
		112	125						700				
		120	133						600				
		128	141						470				
		160	173						2300				
		112	129						1400				
UABR (Verniciatura elettrostatica)	20	120	137	12	51	38	M8	1200					
		128	145						600				
		160	177						500				
		180	197						470				
		192	209						380				
		300	317						300				
UABLA (Lucidatura)	26	160	177	12	57	40	M8	470					
		180	197						380				
		192	209						300				
		300	317						380				
		350	367						300				
		400	417						300				

Ordering Example: Codice componente - L
 UABL20 - 100

Maniglie con profilo quadrato - L fissa

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
1 USAN	EN 1.0038 Equiv.	Cromatura
2 USANS	EN 1.4301 Equiv.	Lucidatura
3 USANA	Leghe di alluminio	Lucidatura
4 USANB		Verniciatura elettrostatica (Nero opaco)

Codice componente	Tipo	L	L1	Carico ammesso (N)	Massa di riferimento (g)	Prezzo unitario			
						USAN	USANS	USANA	USANB
USAN (Acciaio)	2500	80	88	2500	76				
		100	108		88				
		125	133		103				
		160	168		125				
		200	208		150				
		250	258		180				

Ordering Example: Codice componente
 USAN80

Profilo quadrato a U

USANK

Materiale: Lega di zinco | Trattamento superficie: Cromatura

Codice componente	Tipo	L	L1	W	H	B	S	M (Fil. grossa)	Massa di riferimento (g)	Prezzo unitario
100	108	14	30	8	8	M5	80			
110	120	16	40	10	8	M6	130			
120	130	16	40	10	8	M6	145			
188	200	18	50	12	10	M8	250			

Ordering Example: Codice componente
 USANK100

Maniglie con profilo quadrato - L configurabile

USANSF

Materiale: EN 1.4301 Equiv. | Trattamento superficie: Lucidatura

Codice componente	Tipo	L	Carico ammesso (N)	Prezzo unitario
USANSF	2500	80-125	2500	
		126-250		
		251-300		

Ordering Example: Codice componente - L
 USANSF - 85