

Maniglie incassate in acciaio inox

Maniglie incassate ripiegabili/Maniglie incassate TPE/Maniglie incassate in plastica

Maniglie incassate

UWUANA

Con fori filettati

Dimensioni fori di montaggio pannello

Svasato con.

Montaggio pannelli
Dimensioni fori

RoHS10

Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Codice componente	Filettate, foro svasato conico	Massa (g)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati		Ordering Example	Codice componente	Tipo Selezione
Tipo			1 ~ 9 pz.	10~49	50~200	UWUANA		B
UWUANA	B (Filettate)	85 (Filettate)						
	S (Foro svasato conico)	94 (Foro svasato conico)						

Maniglie incassate

UWUAN

Con prigionieri filettati

Con dado

Dimensioni dei fori di montaggio pannello

RoHS10

Materiale: EN 1.4301 Equiv. Finitura: Spazzolate

Codice componente	Con prigionieri filettati	W	P	F	S	A	A1	T	(J)	L1	W1	Massa (g)	Prezzo unitario
Tipo	Con dado												
UWUAN	94	60	76	32	61	25	43	12	14.5	63	45	80	
	109.5	64	88	38	67.5	25	40	14.5	13	73	42	100	
	138	88	110	65	96	35	62	21	11.5	99	64	170	

Ordering Example UWUAN94 - B

Maniglie incassate

UWAUNS

Dimensioni dei fori di montaggio pannello

Example

RoHS10

Materiale: EN 1.4301 Equiv. Finitura: Spazzolate. Accessori: Dado 2 pz., Rondella 2 pz., EN 1.4301 Equiv.

Codice componente	P	S	L1	L2	Massa (g)	Prezzo unitario
Tipo						
UWAUNS	90	74	58	61	30	
	120	100	86	91	50	

Ordering Example UWAUNS120

Maniglie incassate ripiegabili

UWUAFN

Dimensioni dei fori di montaggio pannello

Per vite a testa piatta 4-M

Materiale: EN AC-46100 Equiv.

Codice componente	W	P	F	S	A	G	L1	W1	Massa (g)	Prezzo unitario
Tipo	L									
UWUAFN	130	91	118	79	109	69	49.5	110	70	197
	200	80	184	50	169	71	51	171	73	286

Maniglie incassate TPE

UWAUNB

Dimensioni dei fori di montaggio pannello

5 pz./conf. Annotare la quantità dell'ordine.
Per il montaggio si consiglia l'uso di adesivo.
Spessore piastra applicabile 3mm.
Materiale: TPE senza PVC.
* TPE è un elastomero termoplastico con proprietà simili a quelle della gomma a temperatura ambiente.

Codice componente	W	L1	W1	A	S	F	F2	t	t1	L2	W2	R	Massa (g)	Prezzo unitario (5 pz./conf.)
Tipo	L													
UWAUNB	62	34	40	18	44	29	23	53	4	18	54	24	11.5	30
	92	42	62	22	66	42	27	83	5	32	84	28	13.5	50
	133	58	92	30	96	47	39	119	6	35	120	40	19.5	110

Maniglie incassate in plastica

UWAUNJ

Dimensioni dei fori di montaggio pannello

Example

Lo spessore del pannello applicabile è 1~1.2mm.
Materiale: Resina ABS

Per il montaggio si consiglia l'uso di adesivo.

Codice componente	W	L2	W2	A	Massa (g)	Prezzo unitario
Tipo	L					
UWAUNJ	80	60	70	48.5	69	50
	120	82	108.5	70	108	70
	180	82	168.5	70	168	90

Ordering Example UWUAFN130 UWAUNB92 UWAUNJ80