


Cerniere sfilabili con gradino/Cerniere sfilabili verticali/Cerniere sfilabili saldate

Cerniere saldate/Cerniere lunghe


Cerniere sfilabili con gradino RoHS 10



(Porta a sinistra)
Il tipo per applicazione a destra ha un'apertura sulla destra.

Codice componente	T	T1	* Carico ammesso (kg)	Peso (g)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	L				1 ~ 19 pz.	20~100
HHSPDL	3	10	7	45		
HHSPDR	5	12		46		

* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi.



* L'esempio d'uso mostra la vista dall'alto.
* Il valore superiore è T = 5.


Codice componente	L	N	* Carico ammesso (kg)	Massa (g)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	L	Passante Svasato con.			1 ~ 9 pz.	10~50
HHSV	35	3.2	6.2	2	13	
	51			4	30	
	60	4.2	8.2	6	45	
	80			10	95	

* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi.


L	W	P	D	H	t	R	R1
35	8	27	3	6	2	9	8
51	11	40	4	8	2.5	15	14.4
60	13	48	5	9.5	3	18	18
80	14.5	68	6	11.5	4.5	27	27

Ordering Example
Codice componente
HHSPDL3
HHSV51

Cerniere sfilabili verticali RoHS 10




Cerniere sfilabili saldate RoHS 10



Codice componente	L	W	T	(R)	* Carico ammesso (kg)	Peso (g)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	L						1 ~ 19 pz.	20~50
HHSML (Per applicazione a sinistra)	50	32	1.6	7.5	7	30		
HHSMR (Per applicazione a destra)	64	36	1.6	7.5	10	45		
	75	38	2	8.5	15	65		

* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi.

Cerniere sfilabili saldate per carichi pesanti RoHS 10




Codice componente	L	(W)	T	(R)	D	* Carico ammesso (kg)	Peso (g)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	L							1 ~ 19 pz.	20~50
HHSMLZL (Per applicazione a sinistra)	50	40	2.6	10.5	5	15	60		
HHSMLZR (Per applicazione a sinistra)	65	50	2.6	10.5	5	20	89		
HHSMLZR (Per applicazione a destra)	75	70	3.2	12.5	6	30	165		
HHSMLZR (Per applicazione a destra)	100	82	4	16	8	50	347		
HHSMYL (Per applicazione a sinistra)	50	40	2.5	10.5	5	15	62		
HHSMYL (Per applicazione a sinistra)	65	50	2.5	10.5	5	20	95		
HHSMYR (Per applicazione a destra)	75	70	3	12	6	30	180		
HHSMYR (Per applicazione a destra)	100	82	4	16	8	50	335		


* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi.
* Il materiale per L = 75 e 100 di HHSMLZL e HHSMLZR è SPHC.

Ordering Example
Codice componente
HHSML50
HHSMYR75


Cerniere saldate in acciaio inox RoHS 10



Cerniere saldate in acciaio RoHS 10





Cerniere saldate per carichi pesanti RoHS 10



Codice componente	L	W	(D)	t	N. profilo	* Carico ammesso (kg)	Peso (g)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	L							1 ~ 19 pz.	20~50
HHSYZ	50	50	12	3	A	20	88		
	60	64				25	120		
	75	70				30	164		
	100	100	20	4	B	60	512		
	125	100				70	628		
	150	120				90	834		

* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi.

Cerniere lunghe RoHS 10



Codice componente	L	W	C	C1	t	* Carico ammesso (kg)	Peso (g)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	L							1 ~ 19 pz.	20~50
HHSY	40	35	3	6.3	1.5	6	25		
	50	30	3	6.4	1.5	8	30		
	65	50	4	8.5	2	13	66		
	15					76			
	90	60	6	12.7	3	25	190		
30	200								

* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi.

Codice componente	L	W	* Carico ammesso (kg)	Divisione	Peso (g)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	L					1 ~ 19 pz.	20~200
HHSYT	60	50	25	3	105		
	90	60	40	5	180		
	100	80	45	5	245		

* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi.

Codice componente	L	Massa (g)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	L		1 ~ 9 pz.	10~50
HHSLV	300	165		
	350	190		
	450	250		
	600	335		
	750	410		
	850	470		
1000	580			

Ordering Example
Codice componente
HHSY50
HHSYT90
HHSYZ100
HHSLV300