


Valvole manuali

Confronto con prodotti simili

Conformità alla direttiva RoHS. Il colore della leva terminale è selezionabile.



BVHVU




RoHS 10 Contrassegno interno al corpo.

Cod. comp.		Selezione valvola a 2/3 vie	Colore maniglia	E1	E2	P	P1	B	F1	F2	Area effettiva sezione (mm ²)	Massa (g)	Prezzo unitario / Sconto volumi elevati	
Tipo	D.E. tubo (mm) D												1 - 9 pz.	10-30
BVHVU	4	2 (Valvola a 2 vie)	Non specificato (Blu)	17	40.5	10	16.5	25.8	18	8	3.4	24		
	6			17	40.5	12.5	16.5	26.4	18	8	7.2	25		
	8			17	40.5	15	16.5	27.7	18	8	8.7	28		
	10			21.7	41	17.5	19.5	32.2	24	11	17.4	45		
	12			21.7	41	21	19.5	34.9	24	11	18.1	51		



BVHV



RoHS 10

Cod. comp.		Selezione R (PT)	Selezione valvola a 2/3 vie	Direzione flusso	A	E1	E2	L	P1	P2	B1	B2	H (Sedi chiave)	F1	F2	Area effettiva sezione (mm ²)		Massa (g)	Prezzo unitario / Sconto volumi elevati	
Tipo	D.E. tubo (mm) D															Tipo A	Tipo B		1 - 9 pz.	10-30
BVHV	6	1 (R1/8)	2 (Valvola a 2 vie)	A	8			55.9				33.5	14	18	8	7.5	8.3	34		
					11	17	40.5	56.8	12.5	16.5	26.4	36.5	14	18	8	7.7	8.5	40		
					12			58.3				38.3	17			7.5	8.2	53		
					8			57.2				33.5	14	18	8	8.7	8.9	35		
					11	17	40.5	58.2	15	16.5	27.7	36.5	14	18	8	8.9	8.9	41		
					12			59.7				38.3	17			8.6	8.9	54		
	10	3 (R3/8)	3 (Valvola a 3 vie)	B	11			68.7				42.5	17	24	11	16.2	16.6	62		
					12	21.7	41	69.4	17.5	19.5	32.2	43.5	17	24	11	16	16.9	71		
					15			70.5				46.5	21			15.7	16.5	93		
					11			71.4				42.5	17			16.3	17	66		
					12	21.7	41	72.1	21	19.5	34.9	43.5	17	24	11	16.3	17.1	74		
					15			73.2				46.5	21			16.1	16.8	96		

Ordering Example

Cod. comp. - Selezione valvola a 2/3 vie, selezione R (RT) - Selezione colore maniglia, selezione valvola a 2/3 vie - Direzione flusso

BVHVU6 - 2 - R

BVHV8 - 1 - 3 - A

