


Piastre con attacchi/Collettori semplificati

Staffe con attacchi

Attacchi a presa/a innesto rapido


Piastre con attacchi




Codice componente		Numero di attacchi a presa H	A Incrementi di 1mm	B Incrementi di 1mm	Y	S Incrementi di 5mm	P Incrementi di 1mm	Rc (PT)	D	W	t	Prezzo unitario			
Tipo	N.											H1	H2	H3	H4
TGPLA	1	1	150~300	100~150	50	20~200	30~60	1/8	19	22	2.3				
	2	2			60			1/4	22	25					
	3	3			80			3/8	28	28					

Per N. 1, A-(H-1)xP-S≥20 Per N. 2 e 3, A-(H-1)xP-S≥25 Se P non è specificata, P=30 per N.1 e P=40 per N.2 e 3.

Ordering Example
Codice componente - H - A - B - Y - S - P
TGPLA3 - 3 - A200 - B120 - Y50 - S40 - P50



Collettori semplificati




Codice componente		H (Numero di attacchi)	Rc(PT)	L		W		B	Prezzo unitario					
Tipo	N.			TGMSF	TGMS	TGMSF	TGMS		TGMSF			TGMS		
TGMSF TGMS	1	1	1/8	25	25	34	35	28	1H	2H	3H	1H	2H	3H
	2	2	1/4	29	29.5	38	39	32						
	3	3	3/8	35	36	46.5	47.5	40						

Codice componente		H (Numero di attacchi)	Selezione passo P	Rc(PT)	L		W		B	E	Prezzo unitario					
Tipo	N.				TGMSF	TGMS	TGMSF	TGMS			TGMSF			TGMS		
TGMSF TGMS	1	1	35	1/8	19	15	22	23	18	19	25	25				
	2	2	50	1/4	22	19	25	29	21	25	25	25				
	3	3		3/8	28	22	28	30	24	26	30	25				

Quando H=1, la specifica del passo P non è richiesta.

Ordering Example
Codice componente - H - Y - B
TGMSF2 - 3 - Y60 - B40
TGMSF1 - 2 - Y60 - B40


Staffe con attacchi a presa



Codice componente		Numero di attacchi a presa H	Y	B	Rc (PT)	P	S	D		W		t	TGLB Prezzo unitario				TGLBS Prezzo unitario			
Tipo	N.							TGLB	TGLBS	TGLB	TGLBS		H1	H2	H3	H4	H1	H2	H3	H4
TGLB TGLBS	1	1	40	30	1/8	30	20	19	15	22	23	EN 1.0330 Equiv. 2.3								
	2	2	50	40	1/4	40	25	22	19	25	29	EN 1.4301 Equiv. 2.0								
	3	3	70	40	3/8	40	25	28	22	28	30									

Codice componente		Numero di attacchi a presa H	Y	B	Rc (PT)	P	P1	S	D		W		t	TGLBW Prezzo unitario				TGLBWS Prezzo unitario			
Tipo	N.								TGLBW	TGLBWS	TGLBW	TGLBWS		H2	H4	H6	H8	H2	H4	H6	H8
TGLBW TGLBWS	1	2	40	30	1/8	30	30	20	19	15	22	23	EN 1.0330 Equiv. 2.3								
	2	4	50	40	1/4	40	40	25	22	19	25	29	EN 1.4301 Equiv. 2.0								
	3	6	70	40	3/8	40	40	25	28	22	28	30									

Staffe con attacchi a innesto rapido



Codice componente		N. di Attacchi a innesto rapido H	Y	B	P	S	D	W	Misura filettatura MxPasso	Area effettiva sezione (mm²)	t	Prezzo unitario					
Tipo	N.											H1	H2	H3	H4	H5	H6
TGLCS	4	1	40	30	28	14	14	32.6	M12x1	4.3	2.0						
	6	2							M14x1	12.7							
	8	3							M16x1	23.4							
	10	4							M20x1	37.4							
	12	6							M22x1	53.6							

Codice componente		N. di Attacchi a innesto rapido H	Y	B	P	P1	S	D	W	Misura filettatura MxPasso	Area effettiva sezione (mm²)	t	Prezzo unitario					
Tipo	N.												H2	H4	H6	H8	H10	H12
TGLCW	4	2	40	30	28	28	14	14	33	M12x1	4.3	2.3						
	6	4								M14x1	12.7							
	8	6								M16x1	23.4							
	10	8								M20x1	37.4							
	12	12								M22x1	53.6							

Ordering Example
Codice componente - H - Y - B
TGLB3 - 2 - Y60 - B40
TGLBW3 - 4 - Y60 - B40